


Philips GoGear
Аудио- и видеоплеер с
флэш-памятью

4 Гб*

GoGear

SA6045



Просмотр видео в пути

MP3, WMA, фото и видео

Наслаждайтесь видео, фото и музыкой на ходу с Philips SA6045. У этого современного портативного устройства есть высококачественный 2,2-дюймовый цветной экран и возможность воспроизведения до 4 часов видео.

Воспроизведение музыки и видео в любое время, в любом месте

- Наслаждайтесь любимым видео на ходу
- Наслаждайтесь музыкой форматов MP3, WMA (DRM) и FM радио
- Наслаждайтесь видео формата WMV на ходу

Наслаждайтесь без проблем

- 2,2-дюймовый цветной ЖК-дисплей для наилучших впечатлений от просмотра видео
- SuperScroll™ быстро и легко найдет то, что нужно
- Маленький и удобный для ношения, исключительная портативность

Все развлечения на ходу

- Наслаждайтесь воспроизведением музыки до 15 часов и до 4 часов видео*
- Автосинхронизация с проигрывателем Windows Media
- Зарядка напрямую от ПК через USB

PHILIPS

разумно и просто

Характеристики

Изображение/дисплей

- Подсветка: да
- Строки текста: 7
- Разрешение: QVGA, 320 x 240 пикселей, 65000 цветов
- Тип: ЖК-дисплей
- Размер экрана по диагонали (в дюймах): 2,2 дюйм/”

Звук

- Разделение каналов: 40 дБ
- Установки эквалайзера: Классика, Джаз, Рок, Фанк, Хип-хоп, Техно
- Частотный отклик: 60 - 18к Гц
- Отношение сигнал/шум: >85 дБ
- Выходная мощность: 2 x 3 мВт
- Суммарные гармонические искажения: 1%

Аудиовоспроизведение

- Формат сжатия: MP3, WMA
- Поддержка меток ID3: Название альбома и имя исполнителя
- Скорость в битах для MP3: 8 - 320 кбит/с и VBR
- Частота MP3: 8, 11,025, 16, 22,050, 24, 32, 44,1, 48 кГц
- Скорость в битах WMA: 5-320 кбит/с
- Частота дискретизации WMA: 8, 11,025, 16, 22,050, 32, 44,1, 48 кГц
- Управление правами на цифровые данные: Windows Media DRM для портативных устройств, поддержка загрузки, подписки музыкальной службы

Захват аудиоданных

- Формат аудиофайла: WAV
- Встроенный микрофон: монофонический
- Запись голоса: ADPCM

Хранение на медиа-носителе

- Емкость встроенной памяти: 4 Гб
- Тип встроенной памяти: Флэш-память типа NAND
- Музыкальная емкость, WMA: До 1800 композиций

Тюнер/Прием/Передача

- Диапазоны тюнера: FM
- Предварительные настройки станций: 10

Возможность соединения

- Наушники: 3,5 мм
- USB: Высокоскоростной USB 2.0

Удобство

- Обновляемое встроенное ПО: Да
- Функциональные возможности: Блокировка клавиатуры
- Индикатор зарядки батарей: В пользовательском интерфейсе
- Индикация низкого уровня заряда аккумулятора: да
- SuperPlay: Да
- Прокрутка Superscroll: да
- Настройка громкости: да

Аксессуары

- Формат CD-ROM: Да, с инструкцией, Device Manager, Media converter (программа преобразования медиа-файлов) и проигрывателем Windows Media
- Наушники: AY3815
- Краткое руководство пользователя: Да
- Кабель USB: AY3930

Программное обеспечение

- Device manager: для восстановления и обновления
- Медийный преобразователь для Philips: Преобразует следующие форматы для плеера: AVI (Microsoft video I), MPEG-1,2,4, DVD (*.vob), MOV, WMV, RM и т.д. Необходима установка Quicktime (для MOV) и WMP10 или версией выше (для WMV).
- Проигрыватель Windows Media 11: Да

Эко-характеристики

- Припой в изделии не содержит свинца: Да

Требования к системе

- привод CD-ROM: да
- Подключение к Интернету: Да (доступ к обновленным документам поддержки, руководствам, обновлениям встроенных микропрограмм и компьютерного ПО)
- операционная система ПК: Windows XP (SP2) или Windows Vista
- USB: Порт Free USB

Размеры

- Размеры защитного колпака (ШхГхВ): 135 x 39 x 195 мм
- Тип упаковки: Складной
- Размеры изделия (ШхГхВ): 93,5 x 53,2 В x 12,5 мм
- Вес продукта: 0,075 кг

Питание

- Емкость батарей: 800 мА/ч
- Тип батарей: Литий-полимерная
- Время воспр. с внутр. батарей: До 15 часов музыки или 4 часов видео
- Перезаряжаемый аккумулятор: Да, через USB

Воспроизведение неподвижных изображений

- Формат сжатия изображения: JPEG
- Показ слайдов: да

Воспроизведение видео

- Управление правами на цифровые данные: Windows Media DRM для портативных устройств, поддержка загрузки, подписки и услуг проката видео
- WMV9: До 384 кбит/с, 320x240, 30 кад/сек (Поддержка других форматов при использовании прилагаемого программного обеспечения)

Основные передовые технологии

SuperScroll™

Клавиши поиска двойного действия обеспечивают легкое и быстрое управление при прокрутке списков больших библиотек. Можно выбрать режим перемещения по одной песне в списке воспроизведения, либо немного сильнее нажать клавишу и удерживать ее, чтобы с помощью функции SuperScroll™ быстро переместиться к нужному файлу.



Дата выпуска 2009-01-21

Версия: 2.3.11

12 NC: 8670 000 30675
EAN: 87 12581 33944 9

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com

* 1 Гб = 1 миллиард байтов; доступный объем для хранения будет меньше.

* Аккумуляторы имеют ограниченное количество циклов перезарядки и в конечном итоге подлежат замене. Срок службы аккумуляторов и количество циклов перезарядки различаются в зависимости от характера использования и настроек.

* Windows Media и логотип Windows являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками корпорации Microsoft в США и/или других странах.

* Фактическая скорость переноса может различаться в зависимости от операционной системы и конфигурации программного обеспечения.

* Поддерживает загрузку и службы подписки совместимые с WMA DRM10