




Philips GoGear
Audio-/Video-Flash-Player

2 GB*

GoGear



SA6125



Videogenuss unterwegs

MP3-, WMA-Musik, Fotos und Videos

Der Philips Flash-Audio- und Video-Player mit 3,5"-LCD-Display (8,9 cm) begeistert bei der Wiedergabe von Filmen, Musik, Fotos und online erworbenen Videos von Ihrem PC. Die integrierten Lautsprecher sorgen für einen tollen Klang!

Erleben Sie Musik und Video - jederzeit, überall

- Genießen Sie MP3- und WMA-Musik plus UKW-Tuner
- Wiedergabe online erworbener WMV-Videos bzw. WMV-Videos aus Ihrem Archiv
- Integrierte Lautsprecher für Musik- und Videowiedergabe in voller Lautstärke

Ohne Installation oder Setup

- Hoher Betrachtungskomfort durch 3,5"-LCD-Farbdisplay (8,9 cm)
- Mit SuperScroll™ finden Sie ganz schnell das Gesuchte
- Klein und leicht tragbar für ultimative Tragbarkeit
- Einzigartige Album-Navigation als immer wieder neues Erlebnis

Maximale Unterhaltung unterwegs

- Genießen Sie bis zu 15 Stunden Musik oder 4 Stunden Videowiedergabe*
- Automatische Synchronisierung mit Windows Media Player
- Direktes Laden vom PC über USB

PHILIPS
sense and simplicity

Besonderheiten

SuperScroll™



Die Suchtaste mit zwei verschiedenen Geschwindigkeiten ermöglicht, schnell und

einfach durch umfangreiche Archive zu scrollen. Sie können entweder Titel für Titel oder Video für Video durch Ihre Playlist gehen oder zu der von Ihnen gewünschten Datei scrollen, indem Sie die Taste etwas fester gedrückt halten.

Einzigartige Album-Navigation

Einzigartige Album-Navigation als immer wieder neues Erlebnis



Daten

Bild/Anzeige

- Hintergrundbeleuchtung
- Textzeilen: 7
- Auflösung: QVGA, 320 x 240 Pixel, 65.000 Farben
- Typ: LCD
- Bildschirmgröße diagonal (Zoll): 3,5 Zoll

Sound

- Kanaltrennung: 45 dB
- Equalizer-Einstellungen: Klassik, Jazz, Rock, Funk, Hip Hop, Techno
- Frequenzgang: 60 bis 18.000 Hz
- Signal/Rausch-Verhältnis: >85 dB
- Ausgangsleistung: 2 x 3 mW
- Klirrfaktor (THD): 1 %
- Equalizer anpassbar

Lautsprecher

- Integrierte Lautsprecher
- Verstärker: Verstärker der Klasse D
- Lautsprechertyp: 2 x Full-Range-Lautsprechersystem
- Frequenzbereich: 500 Hz bis 18 kHz
- Ausgangsleistung: 2 x 0,3 W
- Signal/Rausch-Verhältnis: >60 dB

Audio-Wiedergabe

- Komprimierungsformat: MP3, WMA
- ID3 Tag-Unterstützung: Albumtitel und Künstlername
- MP3-Bitraten: 8 bis 320 Kbit/s und variable Bitrate
- MP3-Abtastraten: 8, 11,025, 16, 22,050, 24, 32, 44,1, 48 kHz
- WMA-Bitraten: 5 bis 320 Kbit/s
- WMA-Abtastraten: 8; 11,025; 16, 22,050; 32; 44,1; 48 kHz
- Digital Rights Management: Windows Media DRM für tragbare Geräte, unterstützt Downloads und Abonnement bei Videodiensten

Audio Capturing

- Audio-Dateiformat: WAV
- Integriertes Mikrofon: mono
- Sprachaufzeichnung: ADPCM

Speichermedien

- Integrierter Speicherplatz: 2 GB
- Typ des integrierten Speichers: NAND Flash
- Musik-Speicherkapazität, WMA: Bis zu 900 Titel*

Tuner/Empfang/Übertragung

- Frequenz-Bänder: UKW
- Programmspeicherplätze: 20

Anschlussmöglichkeiten

- Kopfhörer: 3,5 mm
- USB: High Speed USB 2.0

Komfort

- Upgradefähige Firmware
- Funktion: Tastensperre
- Batterieladeanzeige: Auf Benutzeroberfläche

- Warnanzeige bei geringem Ladestand
- SuperPlay
- SuperScroll
- Lautstärkeregelung

Zubehör

- CD-ROM: Ja, mit IFU, Geräte-Manager, Medienkonvertierung & Windows Media Player
- Kopfhörer: AY3815
- Schnellstartanleitung
- USB-Kabel: AY3930

Software

- Geräte-Manager: zum Wiederherstellen und Aufrüsten
- Media Converter für Philips: Konvertiert die folgenden Formate für den Player: AVI (Microsoft Video1-Format), MPEG-1,2,4, DVD (*.vob), MOV, WMV, RM usw. Erfordert die Installation von Quicktime (für MOV) und WMP10 oder höher (für WMV).
- Windows Media Player 11

Umweltspezifikationen

- Bleifrei gelötetes Produkt

Systemanforderungen

- CD-ROM-Laufwerk
- Internetverbindung: Ja (zum Zugreifen auf aktuelle Support-Dokumente, Handbücher, neue Firmware- und PC Software-Upgrades)
- PC-Betriebssystem: Windows XP (SP2) oder Windows Vista
- USB: freier USB-Anschluss

Abmessungen

- Blister-Abmessungen (B x T x H): 196 x 30 x 214 mm
- Verpackungsart: Clam-Shell
- Produktmaße (B x T x H): 124 x 12,7 x 74 mm
- Produktgewicht: 0,153 kg

Leistung

- Batteriekapazität: 1000 mAh
- Batterietyp: Li-Polymer
- Betriebszeit (interne Batterien): Bis zu 20 Stunden Audio- oder 5 Stunden Videowiedergabe
- Wiederaufladbar: Ja, über USB

Standbildwiedergabe

- Bildkomprimierungsformat: JPEG
- Diashow

Video-Wiedergabe

- Digital Rights Management: Windows Media DRM für tragbare Geräte, unterstützt Downloads, Abonnement & Verleih bei Videodiensten
- WMV9: Bis zu 384 Kbit/s, 320 x 240, 30 Bilder/Sek. (Unterstützung weiterer Formate bei Verwendung mitgelieferter Konvertierungsprogramme)



Ausstellungsdatum
2009-08-13

Version: 1.0.6

12 NC: 8670 000 34037
EAN: 87 12581 36451 9

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips Electronics N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com

* 1 GB = 1 Milliarde Byte; verfügbare Speicherkapazität ist geringer.
* Wiederaufladbare Batterien verfügen über eine begrenzte Anzahl von Ladezyklen und müssen möglicherweise ersetzt werden. Die Batterielebensdauer und die Anzahl der Ladezyklen variieren je nach Verwendung und Einstellungen.
* Windows Media und das Windows-Logo sind Marken oder eingetragene Marken der Microsoft Corporation in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern.
* Die tatsächliche Übertragungsgeschwindigkeit kann je nach Betriebssystem und Softwarekonfiguration unterschiedlich sein.
* Unterstützt Downloads und Abonnements, die mit WMA DRM10 kompatibel sind