


Philips GoGear
Аудио- и видеоплеер с
флэш-памятью

2 ГБ*

GoGear



SA6125



Просмотр видео в пути

MP3, WMA, фото и видео

Погрузитесь в действие фильма, музыку и фото благодаря аудио и видеоплееру с флэш-памятью Philips с ЖК-дисплеем 3,5". Смотрите видео с компьютера или купленное в Интернете. Включите встроенные динамики для великолепного звука!

Воспроизведение музыки и видео в любое время, в любом месте

- Слушайте музыку форматов MP3, WMA и пользуйтесь тюнером FM
- Смотрите видео WMV, купленное в Интернете, или сохраненное на компьютере
- Встроенные динамики для умопомрачительного прослушивания музыки и просмотра видео

Наслаждайтесь без проблем

- Цветной ЖК-дисплей с диагональю 3,5" для удобства просмотра
- SuperScroll™ быстро и легко найдет то, что нужно
- Маленький и удобный для ношения, исключительная портативность
- Уникальная навигация по художественным альбомам для новых впечатлений

Все развлечения на ходу

- Наслаждайтесь воспроизведением музыки до 15 часов и до 4 часов видео*
- Автосинхронизация с проигрывателем Windows Media
- Зарядка напрямую от ПК через USB

PHILIPS

разумно и просто

Характеристики

Изображение/дисплей

- Подсветка: Да
- Строки текста: 7
- Разрешение: QVGA, 320 x 240 пикселей, 65000 цветов
- Тип: ЖК-дисплей
- Размер экрана по диагонали (в дюймах): 3,5 дюйм/”

Звук

- Разделение каналов: 45 дБ
- Установки эквалайзера: Классика, Джаз, Рок, Фанк, Хип-хоп, Техно
- Частотный отклик: 60 - 18к Гц
- Отношение сигнал/шум: >85 дБ
- Выходная мощность: 2 x 3 мВт
- Суммарные гармонические искажения: 1%
- Подстраиваемый эквалайзер: Да

Динамик

- Встроенный динамик: Да
- Усилитель: усилитель класса “D”
- Тип динамика: 2 полнодиапазонных динамика
- Диапазон частот: 500 Гц - 18 кГц
- Выходная мощность: 2 x 0,3 Вт
- Отношение сигнал/шум: > 60 дБ

Аудиовоспроизведение

- Формат сжатия: MP3, WMA
- Поддержка меток ID3: Название альбома и имя исполнителя
- Скорость в битах для MP3: 8 - 320 кбит/с и VBR
- Частота MP3: 8, 11,025, 16, 22,050, 24, 32, 44,1, 48 кГц
- Скорость в битах WMA: 5-320 кбит/с
- Частота дискретизации WMA: 8, 11,025, 16, 22,050, 32, 44,1, 48 КГц
- Управление правами на цифровые данные: Windows Media DRM для портативных устройств, поддержка загрузки, подписки музыкальной службы

Захват аудиоданных

- Формат аудиофайла: WAV
- Встроенный микрофон: монофонический
- Запись голоса: ADPCM

Хранение на медиа-носителе

- Емкость встроенной памяти: 2 ГБ
- Тип встроенной памяти: Флэш-память типа NAND
- Музыкальная емкость, WMA: До 900 дорожек*

Тюнер/Прием/Передача

- Диапазоны тюнера: FM
- Предварительные настройки станций: 20

Возможность соединения

- Наушники: 3,5 мм
- USB: Высокоскоростной USB 2.0

Удобство

- Обновляемое встроенное ПО: Да
- Функциональные возможности: Блокировка клавиатуры
- Индикатор зарядки батарей: В пользовательском интерфейсе

- Индикация низкого уровня заряда аккумулятора: Да
- SuperPlay: Да
- Прокрутка Superscroll: Да
- Настройка громкости: Да

Аксессуары

- Формат CD-ROM: Да, с инструкцией, Device Manager, Media converter (программа преобразования медиа-файлов) и проигрывателем Windows Media
- Наушники: AY3815
- Краткое руководство пользователя: Да
- Кабель USB: AY3930

Программное обеспечение

- Device manager: для восстановления и обновления
- Медийный преобразователь для Philips: Преобразует следующие форматы для плеера: AVI (Microsoft video I), MPEG-1,2,4, DVD (*.vob), MOV, WMV, RM и т.д. Необходима установка Quicktime (для MOV) и WMP10 или версией выше (для WMV).
- Проигрыватель Windows Media 11: Да

Эко-характеристики

- Припой в изделии не содержит свинца: Да

Требования к системе

- привод CD-ROM: Да
- Подключение к Интернету: Да (доступ к обновленным документам поддержки, руководствам, обновлениям встроенных микропрограмм и компьютерного ПО)
- операционная система ПК: Windows XP (SP2) или Windows Vista
- USB: Порт Free USB

Размеры

- Размеры защитного колпака (ШхГхВ): 196 x 30 x 214 мм
- Тип упаковки: Складной
- Размеры изделия (ШхГхВ): 124 x 12,7 x 74 мм
- Вес продукта: 0,153 кг

Питание

- Емкость батарей: 1000 мА/ч
- Тип батарей: Литий-полимерная
- Время воспр. с внутр. батареей: До 20 часов воспроизведения аудио или 5 часов видео
- Перезаряжаемый аккумулятор: Да, через USB

Воспроизведение неподвижных изображений

- Формат сжатия изображения: JPEG
- Показ слайдов: Да

Воспроизведение видео

- Управление правами на цифровые данные: Windows Media DRM для портативных устройств, поддержка загрузки, подписки и услуг проката видео
- WMV9: До 384 кбит/с, 320x240, 30 кад/сек (Поддержка других форматов при использовании прилагаемого программного обеспечения)

Основные передовые технологии

SuperScroll™

Клавиши поиска двойного действия обеспечивают легкое и быстрое управление при прокрутке списков больших библиотек. Можно выбрать режим перемещения по одной песне в списке воспроизведения, либо немного сильнее нажать клавишу и удерживать ее, чтобы с помощью функции SuperScroll™ быстро переместиться к нужному файлу.

Уникальная навигация по альбомам



Дата выпуска 2009-02-06

Версия: 1.0.6

12 NC: 8670 000 34037
EAN: 87 12581 36451 9

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com

* 1 ГБ = 1 миллиард байтов; доступный объем для хранения будет меньше.

* Аккумуляторы имеют ограниченное количество циклов перезарядки и в конечном итоге подлежат замене. Срок службы аккумуляторов и количество циклов перезарядки различается в зависимости от характера использования и настроек.

* Windows Media и логотип Windows являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками корпорации Microsoft в США и/или других странах.

* Фактическая скорость переноса может различаться в зависимости от операционной системы и конфигурации программного обеспечения.

* Поддерживает загрузку и службы подписки совместимые с WMA DRM10