

Philips ShoqBox
przenośny głośnik
bezprowadowy

Bluetooth®

Wodoodporny, odporny na
wstrząsy
Wielokolorowe światła



SB500A

Wyjątkowa głośność

Niezwykle trwałe przenośne głośniki Bluetooth Philips ShoqBox SB500 to najlepszy wybór dla imprezowiczów, którzy wszędzie zabierają swoją muzykę. Duża moc i wyjątkowa głośność łączą się z potężnymi basami, a światła LED pulsują w rytm muzyki.

Szokująco mocne brzmienie

- Potężne basy z dwóch przetworników głośnikowych i membran basowych
- Głośniki o mocy wyjściowej 30 W
- Przycisk trybu SHOQ zapewnia wyjątkową głośność

Łatwa obsługa

- Wejście audio umożliwia łatwe podłączenie większości urządzeń
- Bezprzewodowa transmisja muzyki dzięki technologii Bluetooth
- Wbudowany mikrofon — rozmowy telefoniczne w trybie głośnomówiącym

Impreza w dowolnym miejscu

- Wbudowany akumulator zapewnia nieprzerwaną pracę
- Włącz światła! Kolorowe diody LED pulsują w rytm muzyki
- Odporność na warunki atmosferyczne — wytrzymałość, odporność na wstrząsy i wodoodporność

PHILIPS

przenośny głośnik bezprzewodowy
Bluetooth® Wodoodporny, odporny na wstrząsy, Wielokolorowe światła

Zalety

Wejście audio

Wejście audio umożliwia bezpośrednie odtwarzanie zawartości audio z przenośnych odtwarzaczy multimedialnych. Słuchanie muzyki w doskonałej jakości zapewnionej przez zestaw audio to zaledwie jedna z jego zalet. Wejście audio jest niezwykle wygodne — wystarczy podłączyć przenośny odtwarzacz MP3 do zestawu audio.

Bezprzewodowa technologia Bluetooth




Bluetooth to bezprzewodowa technologia komunikacyjna krótkiego zasięgu, solidna i energooszczędna. Technologia ta umożliwia łatwą bezprzewodową komunikację z urządzeniami iPod/iPhone/iPad lub innymi urządzeniami Bluetooth, takimi jak smartfony, tablety czy laptopy. Dzięki temu można w prosty sposób odtwarzać bezprzewodowo ulubioną muzykę lub dźwięk z filmu bądź gry.

Wbudowany akumulator

Podkręć głośność — kiedy i gdzie chcesz. Wbudowany akumulator pozwala cieszyć się ulubioną muzyką bez konieczności walki z płaczącymi się przewodami zasilającymi i uciążliwego poszukiwania gniazdka. Dzięki możliwości przenoszenia możesz cieszyć się wspaniałą muzyką w każdym miejscu.

Potężne basy




Potężne basy płyną z dwóch skierowanych do przodu przetworników głośnikowych oraz dwóch membran basowych po każdej stronie. Dwa przetworniki głośnikowe o dużej amplitudzie drgań poprawiają brzmienie basów, zapewniając maksymalną głośność i wyrazistość dźwięku. Z kolei dwie membrany basowe zapewniają dodatkowe wzmocnienie i rozszerzenie basów.

Połączenia w trybie głośnomówiącym

Dzięki wbudowanemu mikrofonowi głośnik ten może również działać jako zestaw głośnomówiący. W momencie nadejścia połączenia przychodzącego muzyka jest wstrzymywana i można rozmawiać przez głośnik. Sprawdza się to doskonale zarówno w przypadku rozmów z domownikami, jak i łączenia się ze znajomymi w trakcie imprezy.

Kolorowe światła LED




Wejźdź do strefy światła i pocuj na sobie działanie pulsujące rytmów i jaskrawych światel. Wyjątkowe kolorowe diody LED pulsują w rytm muzyki, ożywiając ją i wprowadzając imprezę w nowy wymiar. Jeśli

SB500A/00

zaś wolisz tańczyć w ciemnościach, nie ma problemu — po prostu użyj przełącznika i wyłącz podświetlenie.

Odporność na warunki atmosferyczne



Wodoodporny, wstrząsoodporny i gotowy na każdą imprezę głośnik SB500 został stworzony, by przetrwać niemal wszystko. Oznaczenie IPX7 wskazuje, że można go trzymać w wodzie na głębokości 1 metra przez 30 minut. Nie ma więc problemu, aby zabrać go pod prysznic czy na plażę. Model SB500 przetrwał także testy w „komnacie tortur”, udowadniając, że może pracować w trudnych warunkach.

Tryb SHOQ



Przygotuj się na uderzenie po kliknięciu SHOQ! Wystarczy nacisnąć przycisk, aby uruchomić zintegrowany tryb SHOQ w celu automatycznego maksymalnego zwiększania poziomów głośności. Rozkręć imprezę i pocuj dreszcz maksymalnej głośności! Przedrzyj się przez szumy otoczenia i wyeliminuj zniekształcenia — model SB500 zapewnia wysokiej jakości dźwięk i mocne basy na każdym poziomie głośności.

Dane techniczne

Zgodność

- iPad: iPad 1, iPad 2, iPad mini, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad mini 4, iPad Pro, iPad z wyświetlaczem Retina, Nowy iPad
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3G, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus
- iPod touch: 3. generacja lub późniejsze
- Tablety i smartfony z systemem Android: z systemem Android 2.1 i Bluetooth w wersji 2.1 lub nowszej
- inne urządzenie Bluetooth

Możliwości połączeń

- Profile Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Pasmo Bluetooth: Linia wzroku 10 m
- Złącza audio: Wejście liniowe 3,5 mm

Udogodnienia

- Odporność na wodę: IPX7
- Wbudowany mikrofon: do prowadzenia połączeń konferencyjnych
- Odporność na wstrząsy

Dźwięk

- Moc wyjściowa (RMS): 30 W
- System dźwięku: Stereo

Głośniki

- Przetworniki głośnika: 2 x 2"

Moc

- Czas pracy na zasilaniu bateryjnym: 8 godz.
- Rodzaj akumulatora: Litowo-jonowy (wbudowany)

Aksesoria

- Akcesoria w zestawie: Przewód USB do ładowania za pomocą komputera, Broszura gwarancyjna (cały świat), Instrukcja szybkiej instalacji

Wymiary

- Wymiary produktu (S x G x W): 230 x 105 x 101 mm
- Waga produktu: 1,01 kg
- Wymiary opakowania (S x G x W): 260 x 150 x 130 mm
- Waga wraz z opakowaniem: 1,23 kg

Stylistyka i wykończenie

- Kolor: Niebieski



Data wydania 2020-07-12

Wersja: 5.7.5

12 NC: 8670 001 43544
EAN: 48 95185 62800 4

© 2020 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com