

Philips
przenośny głośnik
beprzewodowy

Bluetooth®

Sterowanie gestami
Wbudowany mikrofon do
rozmów
8 W, akumulator



SB7100



Potężny i zaskakująco czysty dźwięk

Słuchaj ulubionej muzyki naprawdę głośno dzięki głośnikowi Shoqbox SB7100 firmy Philips wyposażonemu w dwa przetworniki i technologię wOOx, które zapewniają potężne i głębokie, a jednocześnie czyste brzmienie. Zabierz swoją muzykę w dowolne miejsce i bezprzewodowo przesyłaj ją przez Bluetooth.

Jakość dźwięku

- 2 przetworniki neodymowe
- Głośny i wyraźny dźwięk
- Parowanie 2 głośników Shoqbox w celu uzyskania dwóch kanałów L-P

Wszechstronność

- Przesyłanie strumieniowe przez Bluetooth
- Czujnik dotykowy do pomijania utworów
- Wbudowany mikrofon dla telefonu głośnomówiącego
- Komunikaty głosowe z dodatkowymi informacjami

Przenośność

- Odtwarzanie w dowolnym miejscu i czasie
- Wbudowany akumulator litowy

PHILIPS

Zalety

2 przetworniki neodymowe



Zbudowany w oparciu o 2 neodymowe przetworniki głośnikowe i technologię wOOx, dzięki czemu gwarantuje doskonały dźwięk, którego trudno się spodziewać z tak małego głośnika. Potężny dźwięk, zaskakująca wyrazistość i głębokie brzmienie basów zapewniają doskonałą jakość dźwięku w dowolnym miejscu.

Głośniki przenośne Bluetooth

Bluetooth to bezprzewodowa technologia komunikacyjna krótkiego zasięgu, która jest solidna i energooszczędna. Technologia ta umożliwia łatwą bezprzewodową komunikację z innymi urządzeniami Bluetooth, aby można było wygodnie, w dowolnym momencie, w prosty sposób odtwarzać ulubioną muzykę ze smartfona, tabletu, laptopa, urządzenia iPod lub iPhone przez głośnik wyposażony w technologię Bluetooth.

Czujnik ruchu



SHOQBOX ma wbudowany czujnik ruchu. Wystarczy przesunąć ręką w prawo lub w lewo przed czujnikiem, by odtworzyć następną lub poprzednią ścieżkę. Przykryj czujnik ręką na sekundę, aby zatrzymać odtwarzanie. Zrób to ponownie, by wznowić odtwarzanie. Łatwa kontrola gestami pozwala prosto sterować odtwarzaniem.

Wbudowany mikrofon




Dzięki wbudowanemu mikrofonowi głośnik może również działać jako telefon głośnomówiący. W momencie nadejścia połączenia przychodzącego muzyka jest wstrzymywana i można rozmawiać przez głośnik. Sprawdza się to doskonale zarówno w przypadku rozmów służbowych, jak i prywatnych.

Komunikaty głosowe



Komunikaty głosowe są dostępne w różnych językach. Informują o poziomie naładowania akumulatora lub poprawnym podłączeniu głośnika do urządzenia

Parowanie 2 głośników Shoqbox



Można sparować 2 głośniki SHOQBOX z inteligentnym czujnikiem w celu uzyskania zestawu stereo z lewym i prawym kanałem. Wystarczy umieścić dwa głośniki obok siebie i przesunąć jednocześnie dłońmi nad dwoma czujnikami z zewnątrz do środka. Jest to doskonałe rozwiązanie na imprezę lub spotkanie, dzięki któremu można cieszyć się potężnym dźwiękiem stereofonicznym w muzyce, filmach i grach.

Dane techniczne

Zgodność

- działa z: większością smartfonów, tabletów, urządzeń muzycznych z obsługą Bluetooth
- iPad: iPad 1, iPad 2, Nowy iPad
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3G, iPhone 4, iPhone 4S
- iPod touch: 3. generacja lub późniejsze
- Tablety i smartfony z systemem Android: z systemem Android 2.1 i Bluetooth w wersji 2.1 lub nowszej
- pozostałe urządzenia muzyczne: z Bluetooth w wersji 2.1 lub nowszej

Udogodnienia

- Inteligentny czujnik: służy do pomijania utworów i parowania 2 głośników Shoqbox w celu uzyskania dwóch kanałów L-P
- Komunikat głosowy: dotyczący poziomu naładowania akumulatora

Możliwości połączeń

- Złącza audio: Wejście liniowe 3,5 mm
- Profile Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Pasmo Bluetooth: Linia wzroku 10 m

Dźwięk

- Moc wyjściowa (RMS): 2 x 4 W

- System dźwięku: Stereo
- Głośniki: 2 x 1"

Głośniki

- Funkcje i cechy głośników: Promiennik basów wOOx
- Przetworniki głośn.: Magnes neodymowy

Moc

- Źródło zasilania: 100–240 V AC, 50/60 Hz
- Rodzaj baterii/akumulatora: litowa (wbudowana)
- Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym: 8 godz.

Akcesoria

- Akcesoria w zestawie: Przewód zasilający sieciowy, Przewód USB do ładowania za pomocą komputera, Karta gwarancyjna, Broszura gwarancyjna (cały świat), Instrukcja szybkiej instalacji

Wymiary

- Wymiary produktu (S x G x W): 62 x 62 x 180 mm
- Wymiary opakowania (S x G x W): 133 x 100 x 200 mm
- Waga produktu: 0,413 kg
- Waga wraz z opakowaniem: 0,882 kg



Data wydania 2014-08-11

Wersja: 7.0.9

12 NC: 8670 000 87366
EAN: 08 71258 16360 74

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com

* Żywotność akumulatora zależy od sposobu używania i zastosowanych ustawień.