

Philips
Переносная акустическая
система



SBA160



Зона мощного стереозвучания для телефона Nokia

Наслаждайтесь мощной, широкой стереопанорамой от телефона Nokia со штекером 2,5 мм. В этих динамиках скрыта огромная энергия благодаря высокоэффективному, защищенному от помех цифровому усилителю. Поставляется с встроенным держателем телефона

Мощный звук

- Цифровой усилитель класса D для обеспечения качественного звука
- Встроенная антенна FM

Непревзойденное удовольствие от музыки

- Басовый канал подчеркивает звучание НЧ для создания реалистичного звука
- Мощные контуры динамиков для исключительного реалистичного звука
- Широкая стереопанорама с разнесенными громкоговорителями.

Возьмите свою музыку с собой

- Легкая, портативная конструкция для наслаждения музыкой в любое время

Полная готовность к действию

- Питание от батарейки или электросети, на ваш выбор, для музыки в любом месте

Повсюду слушайте музыку вместе

- Для телефонов и MP3 плееров
- Созданы для телефонов Nokia XpressMusic

PHILIPS

разумно и просто

Характеристики

Звук

- Частотный отклик: 150 - 20 000 Гц
- Полное сопротивление: 8 Ом
- RMS номинальная мощность: 2 x 0,6 Вт

Возможности подключения

- Переходник: соединение 2,5 мм для Nokia. В комплекте адаптер для аудио источников 3,5 мм

Функции управления

- Время работы: до 25 часов

Аксессуары

- Адаптер переменного/постоянного тока: Да
- Держатель телефона: Держатель для Nokia 5200 / 5300 XpressMusic, универсальный держатель для других телефонов Nokia и плееров MP3 в комплекте.

Питание

- Тип элемента питания: Тип AAA, LR03
- Тип адаптера: 6 В 500 мА
- Напряжение батареи: 1,5 В
- Количество батарей: 4

Размеры упаковки

- EAN: 87 12581 38369 5
- Количество изделий в комплекте: 1
- Тип упаковки: Картонная коробка
- Размеры упаковки (Ш x В x Г): 21,8 x 22,3 x 11,5 см
- Вес брутто: 0,889 кг
- Вес нетто: 0,654 кг
- Вес упаковки: 0,235 кг

Внутренняя упаковка


- EAN: 87 12581 38371 8
- Количество потребительских упаковок: 2
- Внутренняя упаковка (Д x Ш x В): 24,2 x 22,6 x 20,3 см
- Вес брутто: 1,956 кг
- Вес нетто: 1,308 кг
- Вес упаковки: 0,648 кг

Внешняя упаковка

- EAN: 87 12581 38370 1
- Количество потребительских упаковок: 6
- Внешняя упаковка (Д x Ш x В): 69,6 x 25,7 x 22,3 см
- Вес брутто: 5,996 кг
- Вес нетто: 3,924 кг
- Вес упаковки: 2,072 кг

Основные

Для наслаждения музыкой в любом месте



Выбор между питанием от батарейки или электросети предоставляет вам свободу действий с аудиосистемой. Можно носить их с собой и повсюду наслаждаться музыкой.

Усилитель класса D



Цифровой усилитель класса D принимает аналоговый сигнал, преобразовывает его в цифровой сигнал, а затем усиливает его посредством цифровой обработки. Затем сигнал поступает в фильтр демодуляции для получения выходного сигнала. Усиленный цифровой выходной сигнал обеспечивает все преимущества цифрового звука, включая улучшенное качество звучания. Цифровой усилитель класса D имеет эффективность на 90 % выше в сравнении с обычными аудиовидеоусилителями. Эта высокая эффективность реализована в мощном усилителе с малой площадью основания.

Широкая стереопанорама

Эти портативные громкоговорители, если их разнести, создают естественную стереопанораму, что обеспечивает впечатление нахождения каждого музыкального инструмента на своем обособленном месте. Это дает более реалистичный эффект и больше удовольствия при прослушивании.

Встроенная антенна FM

Для того, чтобы радио FM хорошо звучало в телефоне, обычно необходима внешняя антенна. Эта модель Philips уже имеет встроенную антенну FM, поэтому звучание встроенного в телефон радиоприемника будет отличным.

Для телефонов и MP3

Слушайте музыку на мобильном телефоне или MP3 плеере! Подключите динамики к мобильному телефону или MP3 плееру с помощью прилагаемого адаптера.

Созданы для телефонов Nokia XpressMusic

Это изделие разработано для использования с телефонами Nokia XpressMusic. Всесторонние проверки работы с этими телефонами гарантируют, что вы получите максимум от вашего телефона в сочетании с этим изделием от Philips.



Дата выпуска 2010-07-01

Версия: 3.0.5

12 NC: 8670 000 35614
EAN: 87 12581 38369 5

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com