




Philips
Přenosný reproduktor

• Šedá



SBA1710



Mobilní reproduktor

K reproduktorům Philips SBA1710 s dokonalým zvukem dostanete i praktický mobilní stojan, který neuvěřitelně ulehčuje použití reproduktorů.

Působivý zvuk

- Digitální zesilovač třídy D pro vynikající kvalitu zvuku
- Celkový výstupní výkon 4 W RMS

Stačí jen vzít a jít

- Hudba na cestách
- Až 8 hodin přehrávání hudby

Jednoduchost

- Napájení z baterií pro přenosnost
- Kompatibilní se všemi médii

PHILIPS

Specifikace

Rozměry výrobku

- Rozměry výrobku (Š x V x H): 13,2 x 7,7 x 9,9 cm
- Rozměry výrobku (Š x V x H): 5,2 x 3,0 x 3,9 palců
- Hmotnost: 0,283 kg
- Hmotnost: 0,624 lb

Kompatibilní se

- Chytré telefony: Ano
- iPod: Ano
- iPhone: Ano
- Přehrávač MP3: Ano vstup

Design a provedení

- Barva: Šedá

Zvuk

- Impedance: 4
- Výkon RMS: 4 W
- Kmitočtová charakteristika: 200 Hz až 20 kHz (±3 dB)

Spotřeba

- Provozní doba při napájení baterií: 8 h
- Typ baterie: 4 x AA (není součástí balení)

Vnější obal


- Hrubá hmotnost: 1,873 kg
- Hrubá hmotnost: 4,130 lb
- GTIN: 1 69 23410 71552 8
- Vnější obal (D x Š x V): 13,0 x 8,3 x 6,0 palců
- Vnější obal (D x Š x V): 33 x 21 x 15,2 cm
- Čistá hmotnost: 2,787 lb
- Čistá hmotnost: 1,264 kg
- Počet spotřebitelských balení: 4
- Hmotnost obalu: 1,343 lb
- Hmotnost obalu: 0,609 kg

Rozměry balení

- Typ umístění poličky: Dummy
- Rozměry balení (Š x V x H): 16 x 14 x 10 cm
- Rozměry balení (Š x V x H): 6,3 x 5,5 x 3,9 palců
- EAN: 69 23410 71552 1
- Hrubá hmotnost: 0,437 kg
- Hrubá hmotnost: 0,963 lb
- Čistá hmotnost: 0,697 lb
- Čistá hmotnost: 0,316 kg
- Počet zahrnutých výrobků: 1
- Typ balení: Dummy
- Hmotnost obalu: 0,266 lb
- Hmotnost obalu: 0,121 kg

Přednosti

Digitální zesilovač třídy D



Digitální zesilovač ve třídě D převádí analogový signál na digitální, který pak digitálně zesiluje. Tento signál je pak veden do demodulačního filtru na koncový výstup. Zesílený digitální výstup poskytuje veškeré výhody digitálního zvuku, včetně zvýšené zvukové kvality. Kromě toho má digitální zesilovač ve třídě D více než 90% účinnost ve srovnání s tradičními zesilovači typu AB. Díky tomu má digitální zesilovač velmi malé rozměry a nízký ztrátový výkon.

Celkový výstupní výkon 4 W RMS



RMS neboli Root Mean Square je typickým způsobem měření zvukového výkonu neboli elektrického výkonu přeneseného z audiozesilovače do reproduktoru, který je měřen ve wattch. Celkový zvukový výkon závisí na množství elektrické energie dodané reproduktoru a na jeho citlivosti. Zesilovače jsou v zásadě omezeny množstvím elektrické energie, které mohou zesílit, a reproduktory množstvím elektrické energie, které mohou převést na zvuk, aniž by došlo ke zkreslení audiosignálu. Čím vyšší je příkon, tím lepší je zvuk z reproduktoru.

Až 8 hodin přehrávání hudby



Vychutnejte si přehrávání až 8 hodin hudby na jedno nabití.

Hudba na cestách

Vychutnejte si pohodlí přehrávání hudby tak, jak chcete – přehrávejte nahlas prostřednictvím mobilního reproduktoru.



Datum vydání 2013-06-12

Verze: 4.0.13

12 NC: 8670 000 88784
EAN: 69 23410 71552 1

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com