

Philips
Tragbares
Lautsprechersystem



SBA220



Pure Klangqualität 2 x 2 W

Leistungsstarke XSL-Akustik

Das hochwertige tragbare Lautsprechersystem SBA220 können Sie überallhin mitnehmen, um den Sound von CD-, DVD-, MP3- oder HDD-Playern gemeinsam mit Freunden zu hören. Geschützt durch ein praktisches Etui passen die leistungsstarken Lautsprecher in jede Tasche.

Satter Sound

- Integrierte Lautsprecher mit XSL-Akustik für dynamischen Sound
- DBE verbessert elektronisch die tiefen Töne

Nehmen Sie Ihre Musik überall hin mit

- Klein und leicht – passt in jede Tasche
- Hülle zum Schutz Ihrer Lautsprecher
- Universal verwendbar mit allen tragbaren Unterhaltungsgeräten

Jederzeit startklar

- Ordentliche Aufbewahrung von Kabeln, wenn sie nicht benötigt werden

PHILIPS

Daten

Ton

- Frequenzgang: 100 bis 20.000 Hz
- Impedanz: 4 Ohm
- RMS-Nennleistung: 2 x 2 W (4 W)
- Empfindlichkeit: 80 dB
- Verbesserung der Soundqualität: Dynamic Bass Boost
- Lautspr.-Durchmesser: 40 mm
- Typ: Neodym

Anschlüsse

- Kabellänge: 0,4 m
- Anschluss: 3,5 mm Stereo
- Anschlussausführung: Nickelbeschichtet

Komfort

- Bassregler
- Betriebszeit: 6 Stunden
- Stromanzeige
- Lautstärkeregelung

Zubehör

- Tasche

Leistung

- Adapter-Typ: 9 V, 500 mA
- Akkutyp: AAA, LR03

- Akkuspannung: 1,5 V
- Anzahl der Batterien: 6

Verpackungsmaße

- EAN: 87 10895 86634 7
- Anzahl der enthaltenen Produkte: 1
- Verpackungsart: Karton
- Abmessungen Verpackung (B x H x T): 18,4 x 6 x 18,9 cm
- Bruttogewicht: 0,4289 kg
- Nettogewicht: 0,2994 kg
- Eigengewicht: 0,1295 kg

Außenkarton

- EAN: 87 10895 93625 5
- Anzahl der Verbraucherverpackungen: 6
- Bruttogewicht: 3,1971 kg
- Außenkarton (L x B x H): 41,6 x 21 x 22,2 cm
- Nettogewicht: 1,7964 kg
- Eigengewicht: 1,4007 kg

Innenkarton

- EAN: 87 10895 88039 8
- Anzahl der Verbraucherverpackungen: 2
- Bruttogewicht: 0,9471 kg
- Innenkarton (L x B x H): 19,2 x 13,3 x 20,6 cm
- Nettogewicht: 0,5988 kg
- Eigengewicht: 0,3483 kg

Besonderheiten

XSL-Akustik

XSL-Akustik sorgt bei der ShoqBox für dynamischen Sound und kräftigen Bass. Durch die Kombination von klaren Höhen und Tönen im mittleren Bereich mit leistungsstarken Bässen wird eine beeindruckende Klangwiedergabe erzielt. Fortschrittliche Lautsprechertreiber mit Hightech-Material aus Titankonen und Neodymmagneten erzeugen einen Schalldruck, der fast doppelt so kräftig wie bei einem herkömmlichen Lautsprechertreiber gleicher Größe ist. Die exakte Abstimmung zwischen dem Lautsprechertreiber, der speziellen Akustikarchitektur und den Schaltkreisen garantiert eine überragend dynamische Klangleistung bei kleinen Gehäusen.

Dynamic Bass Boost (DBB)

Wenn Sie den DBB einschalten, werden die Bässe im Niederfrequenzbereich elektronisch unterstützt. Dadurch wird der Klang konsistenter wiedergegeben - insbesondere bei niedrigem Lautstärkepegel. Sie hören immer beeindruckende Bässe.

Kompakt und leicht

So klein und leicht, dass es nirgendwo stört. Stecken Sie es in die Tasche, und nehmen Sie es überall mit.

Tragetasche

Bewahren Sie Ihre Lautsprecher in dieser praktischen und weichen Schutzhülle auf, und vermeiden Sie dadurch Kabelsalat.

Für tragbare Geräte

Universal verwendbar mit allen tragbaren Geräten der Unterhaltungselektronik. Einfach nur mit dem 3,5 mm-Stecker anschließen.

Kabelmanagement für Lautsprecher

Dank des einzigartigen Designs ist die Aufbewahrung von Kabeln kein Problem mehr. Einfach einpacken, und schon geht's los.



Ausstellungsdatum
2014-02-18

Version: 4.0.9

12 NC: 9082 100 03915
EAN: 87 10895 86634 7

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com