

Philips
Sistem de boxe portabil



SBA220



Calitate audio excelentă 2 x 2 W

Acustică XSL de mare putere

Purtând întotdeauna cu dvs. boxe SBA220, vă puteți bucura împreună cu prietenii de un sunet puternic, de calitate, de la orice CD, DVD, MP3 sau HDD player portabil. Boxele încap perfect în orice buzunar sau geantă și sunt protejate printr-o husă moale.

Sunset puternic

- Boxe încorporate XSL Acoustics, pentru un sunet dinamic
- Sistemul Dynamic Bass Boost crește electronic tonurile joase

Luați-vă muzica cu dvs.

- Mic și ușor, poate fi purtat în buzunar sau în geantă
- Husa protejează boxe atunci când nu le utilizați
- Utilizare universală cu toate echipamentele portabile de divertisment

Mereu pregătit

- Cablul se strânge ușor atunci când nu este utilizat

PHILIPS

Specificații

Sunet

- Răspuns în frecvență: 100-20.000 Hz
- Impedanță: 4 ohm
- Putere RMS: 2x2 W (4 W)
- Sensibilitate: >80 dB
- Caracteristici superioare sunet: Dynamic Bass Boost
- Diametru difuzor: 40 mm
- Tip: Neodim

Conectivitate

- Lungime cablu: 0,4 m
- Conector: 3,5 mm stereo
- Finisaj conector: Placat cu nichel

Comoditate

- Controlul nivelului basului
- Durată de funcționare: 6 ore
- Indicator alimentare
- Controlul volumului

Accesorii

- Husă

Alimentare

- Tip adaptor: 9V 500 mA
- Tip baterie: AAA, LR03
- Tensiune baterie: 1,5 V
- Număr de baterii: 6

Dimensiunile ambalajului

- Dimensiuni ambalare (L x l x A): 18,4 x 6 x 18,9 cm
- Greutate brută: 0,4289 kg
- Greutate netă: 0,2994 kg
- Greutate proprie: 0,1295 kg

Cutie exterioară

- Greutate brută: 3,1971 kg
- Cutie exterioară (L x L x l): 41,6 x 21 x 22,2 cm
- Greutate netă: 1,7964 kg
- Greutate proprie: 1,4007 kg

Cutie interioară

- Greutate brută: 0,9471 kg
- Cutie interioară (L x L x l): 19,2 x 13,3 x 20,6 cm
- Greutate netă: 0,5988 kg
- Greutate proprie: 0,3483 kg

Repere

Acustică XSL

Bucurați-vă de sunetul dinamic și basul puternic oferite de sistemul dvs. ShoqBox cu acustică XSL. Sunetul impresionant este produs prin combinarea sunetelor înalte clare, nedistorsionate și a sunetelor medii cu un bas elastic și puternic. Materialele de ultimă oră (conuri de titan și magneți din neodim) furnizează un sunet cu o putere aproape dublă față de cea a unui difuzor tradițional de aceeași dimensiuni. Sincronizarea perfectă, arhitectura acustică de dimensiuni reduse și circuitele de calitate asigură un sunet excepțional și optimizează performanțele basului chiar în cazul unor incinte acustice de dimensiuni minime.

Dynamic Bass Boost (DBB)

Activați Dynamic Bass Boost (DBB) și frecvențele de la limita inferioară a intervalului de bas vor fi amplificate electronic pentru a obține o reproducere consecventă a sunetului, mai ales atunci când volumul difuzoarelor este scăzut. Veți auzi bași impresionanți tot timpul.

Compactă și ușoară

Atât de mic și de ușor, încât abia îl veți simți. În buzunar sau în geantă, poate fi purtat oriunde.

Husă pentru boxe inclusă

Protejați boxele și preveniți incurcarea cablurilor, păstrându-le în această husă moale, atunci când nu le utilizați.

Pentru echipamentele portabile

Utilizare universală cu toate echipamentele portabile de divertisment. Se conectează utilizând un jack de 3,5 mm.

Sistem de gestionare a cablurilor

Grație designului unic, stocarea cablurilor nu mai este o problemă. Strângeți și plecați.



Data apariției 2013-05-10

Versiune: 4.0.8

12 NC: 9082 100 03915
EAN: 87 10895 86634 7

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips Electronics N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com