

Philips  
ระบบลำโพงแบบพกพา



SBA220



## คุณภาพเสียงใสชัดเจน 2 x 2W

ระบบเสียง XSL Acoustics ทรงพลัง

พกพาแบบลำโพง SBA220 ไปกับคุณทุกที่

และชวนเพื่อนของคุณร่วมฟังเพลงในระบบเสียงคุณภาพสูงที่ทรงพลังจากเครื่องเล่น CD, DVD, MP3 หรือ HDD แบบพกพา รุ่นอื่นใด ลำโพงมีขนาดที่ใส่ได้พอดีกับกระเป๋าหรือถุงของคุณ พร้อมมีกระเป๋าใส่ขนาดกะทัดรัด

### พลังเสียงทรงพลัง

- ลำโพงในตัวที่มีระบบเสียง XSL Acoustics เพื่อพลังเสียงไดนามิก
- Dynamic Bass Boost ช่วยเพิ่มพลังเสียงต่ำด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

### นำเสียงดนตรีไปพร้อมกับคุณ

- ขนาดเล็กและมีน้ำหนักเบาเพื่อการพกพาในกระเป๋าหรือถุงของคุณ
- กระเป๋าใส่สำหรับป้องกันลำโพงของคุณเมื่อไม่ใช้งาน
- ใช้ไดอเนกประสงค์กับอุปกรณ์เพื่อความบันเทิงแบบพกพาทุกประเภท

### นำติดตัวไปได้เสมอ

- จัดเก็บสายได้อย่างเรียบร้อยเมื่อไม่ใช้งาน

PHILIPS

## รายละเอียดเฉพาะ

## ไฮไลต์

## เสียง

- การตอบสนองต่อความถี่: 100 - 20 000 เฮิร์ตซ์
- ความต้านทาน: 4 โอห์ม
- ระดับกำลังไฟ RMS: 2x2W (4W)
- ความไว: 80 dB
- การเพิ่มคุณภาพเสียง: Dynamic Bass Boost
- เส้นผ่านศูนย์กลางของลำโพง: 40 มม.
- ประเภท: นีโอไดเมียม

## การเชื่อมต่อ

- ความยาวสายเคเบิล: 0.4 ม.
- ช่องเสียบ: สเตอริโอ 3.5 มม.
- ฝาของตัวเชื่อมต่อ: ซูปนิคเกิล

## สะดวกสบาย

- ระบบควบคุมเสียงเบส
- เวลาในการทำงาน: 6 ชั่วโมง
- ไฟแสดงการทำงานของเครื่อง
- การควบคุมระดับเสียง

## อุปกรณ์เสริม

- กระเป๋า

## กำลังไฟ

- ประเภทตัวแปลง: 9V 500mA

- ประเภทแบตเตอรี่: AAA, LR03
- แรงดันแบตเตอรี่: 1.5 โวลต์
- จำนวนแบตเตอรี่: 6

## ขนาดบรรจุภัณฑ์

- ขนาดหีบห่อบรรจุ (กว้าง x สูง x ลึก): 18.4 x 6 x 18.9 ซม.
- น้ำหนักสุทธิ: .4289 กก.
- น้ำหนักสุทธิ: .2994 กก.
- น้ำหนักเมื่อทดสอบ: .1295 กก.

## दनนอกกล่อง

- น้ำหนักสุทธิ: 3.1971 กก.
- ดานนอกกล่อง (ลิตร x กว้าง x สูง): 41.6 x 21 x 22.2 ซม.
- น้ำหนักสุทธิ: 1.7964 กก.
- น้ำหนักเมื่อทดสอบ: 1.4007 กก.

## दनในกล่อง

- น้ำหนักสุทธิ: .9471 กก.
- ดานในกล่อง (ลิตร x กว้าง x สูง): 19.2 x 13.3 x 20.6 ซม.
- น้ำหนักสุทธิ: .5988 กก.
- น้ำหนักเมื่อทดสอบ: .3483 กก.

## เสียง XSL

เฟลิดเฟลิดกับเสียงไดนามิกและพลังเสียงเบสจาก ShocBox ที่มีระบบเสียง XSL Acoustics ให้คุณภาพเสียงน่าประทับใจด้วยการผสมผสานระหว่างเสียงแหลมใสและเสียงในช่วงความถี่กลางเข้ากับเสียงเบสที่ทรงพลัง การใช้วัสดุไฮเทคอย่างเช่น กรวยไทเทเนียมและแม่เหล็กนีโอไดเมียมทำให้ได้พลังเสียงเกือบสองเท่าของตัวขับเคลื่อนทั่วไปที่มีขนาดเท่ากัน ปัจจุบันได้อย่างแม่นยำระหว่างตัวขับเคลื่อนจริงและโครงสร้างระบบเสียงที่มีขนาดเล็กสร้างเสียงไดนามิกคุณภาพเยี่ยมและเสียงเบสที่ดีที่สุดได้จากตัวเครื่องที่มีขนาดเล็กที่สุด

## DBB, Dynamic Bass Boost

เมื่อใช้งาน Dynamic Bass Boost (DBB) จะเป็นการเพิ่มพลังให้กับความถี่เสียงเบสระดับต่ำสุด ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสร้างเสียงที่มีคุณภาพสูงที่โดยเฉพะเมื่อตั้งระดับเสียงของลำโพงไว้ต่ำ คุณจะได้ยินเสียงเบสที่น่าประทับใจตลอดเวลา

## อะตาร์ดัด น้ำหนักเบา

น้ำหนักที่เบาและรูปร่างที่เพรียวบางเป็นพิเศษทำให้คุณแทบไม่รู้สึกถึงความหนักอึ้งที่ติดตัวอยู่ เพียงใส่ลงในกระเป๋าหรือถุงก็สามารถนำติดตัวไปได้ทุกที่

## กระเป๋าใส่ลำโพง

เก็บรักษาลำโพงของคุณและป้องกันสายพันกันได้ด้วยกระเป๋าที่อ่อนนุ่มจับถนัดมือใบนี้เมื่อไม่ได้ใช้งาน

## สำหรับอุปกรณ์แบบพกพา

ใช้ไดอเนกัประสงคกับอุปกรณ์เพื่อความบันเทิงแบบพกพาทุกประเภท เพียงแค่เชื่อมต่อด้วยปลั๊ก 3.5 มม.

## ระบบจัดเก็บสายลำโพง

ด้วยการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว การจัดเก็บสายจึงไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไป เพียงแค่เก็บแล้วก็ไปได้เลย



วันที่ออก 2013-05-10

เวอร์ชัน: 4.0.8

12 NC: 9082 100 03915  
EAN: 87 10895 86634 7© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลเฉพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips Electronics N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com