

Philips
便攜式喇叭系統



SBA220



純正音質 2 x 2 瓦

強勁的 XSL 音效技術

隨身攜帶 SBA220 便攜式喇叭系統，以便和朋友分享任何來自便攜式 CD、DVD、MP3 或硬碟播放器高質和強勁的音樂。喇叭可輕易放進你的口袋或手袋中，並且受便攜套所保護。

強勁音效

- 內置喇叭突顯出 XSL 音效技術所提供的充滿動感的音效
- 動態低音增強功能以電子方式強化低音表現

隨身聽音樂

- 設計輕巧，可放進你的口袋或手袋
- 便攜套在你不使用喇叭時提供保護
- 通用於所有便攜式娛樂裝置

隨時侯命

- 不使用時整齊地收藏喇叭線

PHILIPS

規格

音效

- 頻率響應: 100 - 20 000 Hz
- 阻抗: 4 Ohm
- RMS 電功率額定值: 2x2 瓦 (4 瓦)
- 敏感度: >80 dB
- 音效增強: 動態低音增強效果
- 喇叭直徑: 40 毫米
- 類型: Neodymium 磁石

連線

- 纜線長度: 0.4 米
- 連接器: 3.5 毫米立體聲
- 連接器設備: 鍍銀

便利

- 低音水平控制: 是
- 操作時間: 6 小時
- 電源已開指示燈: 是
- 音量控制: 是

配件

- 套: 是

功率

- 轉接器類型: 9 伏 500mA
- 電池類型: 四號 (AAA) 電池, LR03
- 電池電壓: 1.5 V
- 電池數量: 6

包裝尺寸

- 包裝尺寸 (闊 x 高 x 深): 18.4 x 6 x 18.9 cm
- 總重量: 0.4289 千克
- 淨重: 0.2994 千克
- 淨機身重量: 0.1295 千克

外箱

- 總重量: 3.1971 千克
- 外箱 (L x 闊 x 高): 41.6 x 21 x 22.2 cm
- 淨重: 1.7964 千克
- 淨機身重量: 1.4007 千克

內紙箱

- 總重量: 0.9471 千克
- 內紙箱 (L x 闊 x 高): 19.2 x 13.3 x 20.6 cm
- 淨重: 0.5988 千克
- 淨機身重量: 0.3483 千克

產品特點

XSL 音效技術

ShoqBox 的 XSL 音效技術讓你可以享受充滿動感及強勁的低音效果。結合鮮明、輕快及中階的音效，加上富彈性而有力的低音，你可以完全沉醉在令人難以跳脫的音樂世界中。創新的高科技材料如鈦錐及鈦磁，能釋放比相同尺寸的傳統喇叭將近多一倍的功率。你更可以準確調校喇叭，精細的音效結構及電路設計，保證提供最佳的音色及最佳的低音效能。

DBB 動態低音增強效果

啟動動態低音增強 (DBB) 功能後，最低沉的低音即以電子方式增強，尤其是當喇叭音量比較低時，這樣可以重現一致的音效。這種低音效果定必令你印象深刻。

輕巧

纖巧和輕便，令你幾乎不覺它的存在。放進你的口袋或手袋，隨身帶著。

喇叭便攜套

妥善對待你的喇叭，在不使用時將喇叭收藏在這款柔軟的便攜套，以免喇叭線纏在一起。

適用於便攜式裝置

適用於所有便攜式娛樂裝置。只要以 3.5 毫米插頭連接便可。

喇叭線整理

獨特的設計讓收藏喇叭線不再是問題。包好就可以上路。



出版日期 2013-05-10

版本: 4.0.8

12 NC: 9082 100 03915
EAN: 87 10895 86634 7

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com