



Philips  
Przenośny zestaw  
głośników

SBA2900



## Potężny dźwięk stereo

Dynamiczna akustyka XSL

Zestaw głośników SBA2900 o smukłej i jednolitej obudowie mieści się doskonale w każdej kieszeni lub torbie. Poznaj wraz z przyjaciółmi potężny i realistyczny dźwięk stereo oraz niezwykle bogate basy nawet przy niskiej głośności.

### Potężny dźwięk

- Wbudowane głośniki z akustyką XSL o dynamicznym brzmieniu
- Funkcja DBB elektronicznie optymalizuje tony niskie
- Incredible Surround™ — optymalizacja sceny dźwiękowej

### Zabierz muzykę ze sobą

- Możliwość uniwersalnego wykorzystania z większością urządzeń przenośnych
- Wąska obudowa zmieści się łatwo w kieszeni lub torbie
- Pokrowiec chroni głośniki, gdy nie są używane

### Zawsze gotowe do drogi

- Możliwość schowania przewodów

# PHILIPS

## Dane techniczne

### Dźwięk

- Pasmo przenoszenia: 100 – 20 000 Hz
- Impedancja: 3 omy
- Moc znamionowa RMS: 2 x 3 W (6 W)
- Czułość: 80 dB
- Funkcje poprawy dźwięku: Dynamiczne wzmocnienie basów, Incredible Surround
- Średnica głośnika: 40 mm
- Typ: Neodymowy

### Możliwości połączeń

- Długość przewodu: 0,3 m
- Złącze: 3,5 mm, stereo
- Wykończenie złącza: Niklowane

### Udogodnienia

- Regulacja poziomu tonów niskich
- Czas działania: 6 godzin
- Wskaźnik zasilania
- Regulator głośności

### Aksesoria

- Zasilacz sieciowy
- Pokrowiec

### Zasilanie

- Typ zasilacza: 9 V, 500 mA
- Rodzaj baterii/akumulatora: AAA, LR03
- Napięcie baterii: 1,5 V
- Liczba baterii lub akumulatorów: 6



### Karton wewnętrzny

- Waga brutto: 1,746 kg
- Karton wewnętrzny (L x szer. x wys.): 22,4 x 17,8 x 20,6 cm
- Waga netto: 1,106 kg
- Ciężar opakowania: 0,64 kg
- EAN: 87 12581 47702 8
- Liczba opakowań konsumenckich: 2

### Karton zewnętrzny

- Waga brutto: 5,49 kg
- Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 56 x 25 x 23 cm
- Waga netto: 3,318 kg
- Ciężar opakowania: 2,172 kg
- EAN: 87 12581 47701 1
- Liczba opakowań konsumenckich: 6

### Wymiary opakowania

- Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 22 x 21,5 x 8,6 cm
- Waga brutto: 0,796 kg
- Waga netto: 0,553 kg
- Ciężar opakowania: 0,243 kg
- EAN: 87 12581 47700 4
- Liczba produktów w zestawie: 1
- Rodzaj opakowania: Karton

## Zalety

### Akustyka XSL

Głośniki ShoqBox wykorzystujące akustykę XSL zapewniają dynamiczny dźwięk i mocne basy. Imponujące brzmienie powstaje w wyniku połączenia czystych tonów wysokich i średnich z dynamicznymi, potężnymi basami. Wykorzystanie nowoczesnych materiałów, takich jak tytanowy stożek i magnes neodymowy, umożliwia osiągnięcie niemal dwukrotnie większej mocy niż w przypadku zwykłych głośników tej samej wielkości. Dokładne dopasowanie przetwornika głośnika, niewielkiej architektury akustycznej oraz obwodów zapewnia niezwykle dynamiczny dźwięk i optymalną wydajność basów przy niewielkiej obudowie głośnika.

### Dynamiczne wzmocnienie tonów niskich

Włącz Dynamiczne wzmocnienie tonów niskich (DBB), a niskie częstotliwości będą elektronicznie optymalizowane w celu zapewnienia stałej, wysokiej jakości odtwarzania dźwięku, szczególnie gdy ustawiono niską głośność. Dzięki tej funkcji basy zawsze brzmią imponująco.

### Incredible Surround™

System Incredible Surround™ poszerza scenę dźwiękową, dając złudzenie zastosowania dodatkowych głośników ustawionych dookoła Ciebie.

### Do urządzeń przenośnych

Możliwość uniwersalnego wykorzystania z większością urządzeń przenośnych. Wystarczy połączyć do gniazda 3,5 mm.

### Niewielkie i lekkie

Tak wąskie i lekkie, że prawie nie poczujesz ich przy sobie. Niezwykła mobilność sprawia, że możesz włożyć je do kieszeni lub torby i zabrać wszędzie ze sobą.

### Pokrowiec na głośniki

Przechowywanie głośników w tym poręcznym pokrowcu pozwala zapewnić ochronę słuchawkom i uniknąć splątania przewodu.

### Zarządzanie przewodami głośników

Unikalna konstrukcja rozwiązuje wszystkie problemy z przewodami. Wystarczy je zapakować.

