

Philips
Systém prenosných
reproduktorov



SBA290



Výkonná stereo zvuková scéna

Výkonná zvuková technológia XSL

Tenký kompaktný prenosný reproduktorový systém SBA 290 vám ľahko vkĺzne do vrecka alebo tašky. Zdieľajte výkonnú a realistickú stereo zvukovú scénu s priateľmi, nech už ste kdekoľvek a prežite očarujúco bohaté kvalitné basy aj pri nízkych hlasitostiach.

Výkonný zvuk

- Zabudované reproduktory s technológiou XSL Acoustics pre dynamický zvuk
- Dynamické zvýr. basov elektronicky vylepšuje nízke tóny
- Incredible Surround™ vylepšuje hladinu zvuku

Vezmite si vašu hudbu so sebou

- Univerzálne použitie so všetkými prenosnými zábavnými zariadeniami
- Extrémne tenký obal z jedného kusu sa jednoducho vojde do vreciek a tašiek
- Puzdro na prenášanie chráni reproduktory, keď ich nepoužívate

Vždy pripravený

- Káble sú úhladne uskladnené, keď sa nepoužívajú

PHILIPS

Technické údaje

Zvuk

- Frekvenčná odozva: 100 - 20 000 Hz
- Celkový odpor: 3 Ohmy
- Nominálny výkon RMS: 2 x 3 W (6 W)
- Citlivosť: 80 dB
- Zlepšenie kvality zvuku: Dynamické zvýraznenie basov, Incredible Surround
- Priemer reproduktora: 40 mm
- Typ: Neodymiový

Pripojiteľnosť

- Dĺžka kábla: 0,3 m
- Konektor: 3,5 mm stereofónny
- Vyhodenie konektorov: Pokovaný niklom

Vybavenie a vlastnosti

- Ovládač úrovne basov
- Prevádzkový čas: 6 hodín
- Indikátor zapnutého stavu
- Ovlád. hlasitosti

Príslušenstvo

- Adaptér AC/DC
- Puzdro



Príkon

- Typ adaptéra: 9 V 500 mA
- Typ batérie: AAA, LR03
- Napätie batérie: 1,5 V
- Počet batérií: 6

Vnútrotný kartón

- Hmotnosť brutto: 1,746 kg
- Vnútrotný kartón (D x Š x V): 22,4 x 17,8 x 20,6 cm
- Čistá hmotnosť: 1,106 kg
- Hmotnosť obalu: ,64 kg

Vonkajšia lepenka

- Hmotnosť brutto: 5,49 kg
- Vonkajší kartón (D x Š x V): 56 x 25 x 23 cm
- Čistá hmotnosť: 3,318 kg
- Hmotnosť obalu: 2,172 kg

Rozmery balenia

- Rozmery balenia (Š x V x H): 22 x 21,5 x 8,6 cm
- Hmotnosť brutto: ,796 kg
- Čistá hmotnosť: ,553 kg
- Hmotnosť obalu: ,243 kg

Hlavné prvky

Zvuková technológia XSL

Vychutnajte si dynamický zvuk a silný basový výkon zariadenia ShoqBox so zvukovou technológiou XSL Acoustics. Pôsobilý zvuk sa vytvára kombináciou jasného vysokotónového a strednopásmového zvuku s pružnými výkonnými basmi. Inovatívne použitie technologicky vyspelých materiálov ako titánový kužel a neodýmiový magnet dodáva zvukový výstup, ktorý dosahuje takmer dvojnásobok výkonu bežného reproduktora rovnakej veľkosti. Precízne ladenie medzi reproduktormi, malou akustickou architektúrou a sústavou obvodov zaručuje jedinečný dynamický zvuk a optimalizuje basový výkon z najmenej skrinky reproduktora.

Dynamic Bass Boost

Aktivujte Dynamic Bass Boost (DBB) a nízke basové frekvencie sa elektronicky vylepšia - dosiahne sa konzistentná reprodukcia zvuku, predovšetkým na nízkej úrovni hlasitosti reproduktorov. Budete vždy počuť pôsobivé basy.

Incredible Surround™

Incredible Surround™ rozširuje hladinu zvuku, čo vo vás vytvára dojem, že máte okolo seba ďalšie reproduktory.

Pre prenosné zariadenia

Univerzálne použitie so všetkými prenosnými zábavnými zariadeniami. Jednoducho ich pripojte pomocou 3,5 mm konektora.

Extrémne kompaktné s nízkou hmotnosťou

Je extrémne tenký a ľahký, že si ani nevšimnete, že ho so sebou máte. Vložte ho do vrečka alebo tašky a zoberte ho kdekoľvek. Vynikajúco prenosný.

Prenosné puzdro pre reproduktory

Postarajte sa o reproduktor a zabráňte káblu, aby sa pomotal tak, že ho uskladníte v tomto šikovnom jemnom puzdre, keď ho nepoužívate.

Správa káblov reproduktora

Vďaka jedinečnému dizajnu, už nie je uskladnenie káblov žiadny problém. Jednoducho ich zbaľte a choďte.



Dátum vydania
2013-05-10

Verzia: 3.0.7

12 NC: 9082 100 03918
EAN: 87 10895 86640 8

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips Electronics N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com