

飛利浦  
可攜式喇叭系統



SBA290



## 強勁的立體音場

### 強勁的 XSL 音效技術

纖薄的單體式 SBA290 可攜式喇叭系統，可輕易放進您的口袋或包包裡，讓您隨時隨地與朋友共享強勁且真實的立體音場，即使只是小聲播放，都能感受令人驚豔的豐富低音音質。

#### 強勁音效

- 內建喇叭備有 XSL 音效技術放送動態音效
- 超重低音強化功能以電子方式強化低音表現
- Incredible Surround™ 可加強音場

#### 隨身聽音樂

- 適用於所有可攜式娛樂裝置
- 超級纖薄的單體式設計，易於放進口袋或包包裡
- 在您不使用喇叭時，喇叭袋能提供保護

#### 隨時候命

- 不使用時請整齊地收藏纜線

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## 規格

### 音效

- 頻率反應: 100 - 20 000 Hz
- 阻抗: 3 歐姆
- RMS 功率: 2x3 瓦 (6 瓦)
- 敏感度: 80 分貝
- 加強音效: 超重低音加強系統, 不可思議環繞音效
- 喇叭直徑: 40 公釐
- 類型: 鈹

### 連線

- 纜線長度: 0.3 公尺
- 接頭: 3.5 公釐立體聲
- 連接器表面處理: 鍍鎳

### 便利

- 低音音量控制: 是
- 作業時間: 6 小時
- 電源開啓指示燈: 是
- 音量控制: 是

### 週邊配件

- 旅行袋: 是

### 電源

- 轉接器類型: 9 伏特 500mA
- 電池類型: 四號 (AAA) 電池, LR03
- 電池電壓: 1.5 V
- 電池數量: 6

### 包裝尺寸

- 包裝尺寸 (寬 x 高 x 深): 21.8 x 22.5 x 8.4 cm
- 淨重: .796 kg
- 淨重: .553 kg
- 皮重: .243 kg

### 外箱

- 淨重: 5.49 kg
- 外箱 (L x 寬 x 高): 56 x 25 x 23 cm
- 淨重: 3.318 kg
- 皮重: 2.172 kg

### 內紙箱

- 淨重: 1.746 kg
- 內紙箱 (L x 寬 x 高): 22.4 x 17.8 x 20.6 cm
- 淨重: 1.106 kg
- 皮重: .64 kg

## 產品特點

### XSL 音效技術

ShoqBox 備有 XSL 音效技術, 讓您享受動態音效和強大低音效能。讓人印象深刻的音效是結合明亮、輕快高音、中音以及有韌性、強力低音的完美成果。創新使用高科技材質如鈦圓錐體和鈹磁單體, 讓輸出音效將近是同樣尺寸的傳統喇叭單體的兩倍。喇叭單體、小型音響構造和電路系統之間的精準調頻, 確保優質動態音效和完美低音效能。

### DBB 動態低音強化

啓動超重低音強化 (DBB) 功能後, 最低沉的低音即以電子方式增強, 尤其是當喇叭音量較低時, 這樣便能獲得一致的原音重現效果。這種低音效果定必令你印象深刻。

### Incredible Surround™

Incredible Surround™ 能擴展音場, 令你宛如置身於一圈喇叭之中。

### 適用於可攜式裝置

適用於所有可攜式娛樂裝置。只要以 3.5 毫米插頭連接便可。

### 超級小巧, 重量輕盈

超級纖薄和輕盈, 令您幾乎不覺它的存在。可放進口袋或包包裡隨身帶著, 十足的輕便。

### 喇叭袋

妥善照顧喇叭, 不使用時請收藏在這可隨身攜帶的柔軟喇叭袋中, 以免纜線交纏。

### 喇叭纜線管理

其獨特的設計, 使得收藏纜線不再是問題。包裝好就可以上路。



發行日期 2009-01-21

版本: 4.0.6

12 NC: 9082 100 03919  
EAN: 87 10895 86642 2

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或其個別所有者的財產。

[www.philips.com](http://www.philips.com)