

# FUNK-AKTIV LAUTSPRECHER-SYSTEM SBC BC 300

# FREIHEIT



---

Einzelner Stereo-Funk-Lautsprecher  
mit eingebautem 6-Watt-Verstärker

---

Stereo/Mono-Option

---

Radioübertragung bietet kabellose  
Funkfreiheit; das Signal wird auch durch Wände  
hindurch übertragen

---

Hochfrequenz-Modulationsverfahren:  
FM von 433,2 bis 434,7 MHz

---

Empfangsbereich bis zu 100 m

---

Beliebig ausbaufähig mit weiteren Lautsprechern

---

Mit jedem FM-Transmitter kompatibel  
im Frequenzbereich 433,2–434,7 MHz

---

Für die perfekte Lösung  
empfehlen wir:  
Philips Transmitter SBC HC 712

---



