



Philips
Fones de ouvidos leves

SBCHL140



Ultraleve

Um fone de ouvido ultraleve para uso prolongado, com respiros do Bass Beat para um som mais profundo.

Perfeito para você e seu estilo de vida

- A conexão de cabo reforçada garante durabilidade extra
- A alça ultraleve melhora o conforto e a adaptação

Para curtir suas músicas com todo prazer

- Driver de alto-falante de 30 mm: saídas com desempenho de som profissional
- Saídas do Bass Beat permitem a circulação do ar para melhor qualidade de som

PHILIPS
sense and simplicity

Especificações

Som

- Sistema acústico: Aberto
- Tipo de ímã: Ferrita
- Bobina de voz: Cobre
- Diafragma: cúpula de mylar
- Resposta de frequência: 18 a 20.000 Hz
- Impedância: 32 Ohm
- Potência máxima de entrada: 100 mW
- Sensibilidade: 96 dB
- Diâmetro do alto-falante: 30 mm
- Tipo: Dinâmico

Conectividade

- Conexão por cabo: 2 paralelos, simétricos
- Comprimento do cabo: 1 m
- Conector: 3,5 mm estéreo
- Acabamento do conector: Cromado
- Tipo de cabo: Cobre

Embalagem interna

- EAN: 87 10895 75945 8
- Peso bruto: 1,27 kg
- Embalagem interna (L x L x A):

35,8 x 18,9 x 25 cm

- Peso líquido: 0,93 kg
- Número de embalagens para o cliente: 6
- Peso da embalagem: 0,34 kg

Embalagem externa

- EAN: 87 10895 75946 5
- Peso bruto: 11,7 kg
- Embalagem externa (L x L x A): 73,4 x 39,7 x 51,6 cm
- Peso líquido: 7,4 kg
- Número de embalagens para o cliente: 48
- Peso da embalagem: 4,3 kg

Dimensões da embalagem

- Dimensões da embalagem (L x A x P): 17,7 x 22,1 x 5,8 cm
- EAN: 87 10895 75944 1
- Peso bruto: 0,154 kg
- Peso líquido: 0,061 kg
- Número de produtos incluídos: 1
- Tipo da embalagem: Blister
- Peso da embalagem: 0,093 kg

Principais especificações do produto

Conexão de cabo reforçada

Uma peça de plástico macio na concha auditiva reduz o esforço no cabo, protege a conexão e evita danos causados por dobras repetitivas.

Alça ultraleve

A alça fina e leve de aço inoxidável é tão leve que você quase esquece que está usando.

Driver de alto-falante de 30 mm

Compacto para oferecer conforto, mas grande o suficiente para emitir som nítido e potente. O driver de alto-falante de 30 mm tem o tamanho perfeito para proporcionar o desempenho máximo em audições sem distorções.

Respiros do Bass Beat

Saídas do Bass Beat permitem a circulação do ar para melhor qualidade de som com graves mais profundos.



Data de emissão
2007-10-05

Versão: 4.0

12 NC: 9082 100 01697
EAN: 87 10895 75944 1

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de seus representantes legais

www.philips.com