

Philips
輕巧型耳筒

SBCHL145



耐用、輕巧

輕巧型耳筒可供長時間使用，所配備的通氣孔可呈現豐厚而深沉的音效。

切合您和您的生活

- 強化的電線連接，確保額外耐用
- 輕巧設計使長時間使用時更舒適

致極的音樂享受

- 30 毫米喇叭驅動器提供極高的效能
- 低音增強反射器 (Bass Beat Vents) 讓空氣流動，進一步提昇音質

PHILIPS

規格

音效

- 音響系統：開啟
- 磁鐵類型：鐵氧體
- 音圈：銅
- 振動膜：Mylar dome
- 頻率響應：18 - 20 000 Hz
- 阻抗：32 歐姆
- 最大輸入電量：100 mW
- 敏感度：96 分貝
- 喇叭直徑：30 毫米
- 類型：動態

連接

- 接線方式：平行對稱設計
- 纜線長度：1.2 米
- 連接器：3.5 毫米
- 連接器設備：鍍鎳
- 纜線類型：銅

內紙箱

- 總重量：1.4047 千克
- 內紙箱 (L x 闊 x 高)：34.5 x 21 x 24.8 厘米

- 淨重：0.39 千克
- 淨機身重量：1.0147 千克
- EAN: 87 12581 49796 5
- 產品包裝數目：6

包裝尺寸

- 包裝尺寸 (闊 x 高 x 深)：19.5 x 22 x 5.5 厘米
- 總重量：0.1681 千克
- 淨重：0.065 千克
- 淨機身重量：0.1031 千克
- EAN: 87 12581 49793 4
- 包括的產品數目：1
- 包裝類型：塑膠盒

外盒

- EAN: 87 12581 58657 7
- 總重量：25 千克
- 外箱 (L x 闊 x 高)：10 x 10 x 2000 厘米
- 淨重：3.120 千克
- 產品包裝數目：48
- 淨機身重量：21.880 千克

產品特點

強化的電線連接

耳罩上的軟膠部份可以緩和電線拉力、保護連接並防止由於重複彎曲而造成的損傷。

30 毫米喇叭驅動器

體積細小，易於配戴，同時又可傳遞清脆強大的聲效。30 毫米喇叭驅動器大小適中，最能帶給您高品質聽覺享受。

低音增強反射器 (Bass Beat Vents)

低音增強反射器 (Bass Beat Vents) 讓空氣流動，進一步提昇音質，產生深沉而圓潤的低音。

輕巧設計

此款 Philips 耳筒採用耐用輕巧的優質物料，大大提高長時間配戴的舒適度。



出版日期 2017-06-21

版本：2.1.7

12 NC: 8670 000 55373
EAN: 87 12581 49793 4

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com