

Philips
HiFi-stereohörlurar

SBCHP1000



HiFi-hörlurar

Neodymium-högtalare med hög upplösning

HiFi-hörlurar med neodymium-högtalare med hög upplösning som är optimerade för utmärkt ljud från digitala ljudkällor.

Den perfekta lyssnarupplevelsen

- Högkvalitativ kabel med Linear Crystal Oxygen Free Copper
- Öronkåpor med öppen baksida maximerar ljudkvaliteten och luftflödet
- Optimerade för digitalt ljud som förbättrar musikupplevelsen

Du glömmmer att du har dem på dig!

- Personlig passform ger extra komfort vid långvarig användning
- Flexi-Fit™-huvudband garanterar automatiskt maximal komfort

Alltid redo

- Löstagbar kabel gör hörlurarna tåligare och förenklar förvaringen
- Förvaringslådan för hörlurar ger förvaringsutrymme och skydd
- Den enkelsidiga kabeln minskar kabeltrasslet och ökar komforten

PHILIPS

Tekniska specifikationer

Ljud

- **Akustiskt system:** Halv-öppen
- **Frekvensåtergivning:** 5-40 000 Hz
- **Impedans:** 32 ohm
- **Magnettyp:** Neodymium
- **Maximal ineffekt:** 1500 mW
- **Känslighet:** 106 dB
- **Högtalardiameter:** 50
- **Högtalarpole:** CCAW
- **Membran:** Mylar-kon

Anslutningar

- **Anslutning:** 3,5 & 6,3 mm stereo
- **Kontaktens legering:** 24 k guldpålad
- **Kabellängd:** 4 m
- **Kabeltyp:** LC-OFC
- **Kabelanslutning:** Enkelsidig

Tillbehör

- **Uttag för adapter:** 3,5-6,3 mm

Produktfördelar

Inställbar komfortnivå

Oavsett hur du vill "känna" dina hörlurar ger den unika huvudbandskonstruktionen alltid en personlig och bekväm passform. Höjdinställningen gör att du kan bära hörlurarna bekvämt under mycket lång tid.

Löstagbar kabel

En löstagbar kabel är enkel både att förvara och byta ut, så du behöver inte köpa nya hörlurar om kabeln skulle gå sönder.

Huvudband med Flexi-Fit™

Det inre huvudbandet ställs in automatiskt för att passa till ditt huvud.

Förvaringslåda för hörlurar

Det säkraste sättet att hålla ordning på hörlurar och sladdar när du inte använder dem.

LC-OFC-kabel

Den extremt rena kopparen som används till den här kabeln minimerar överföringsförluster och ger en enastående signalkvalitet till hörlurarna, och ett rent ljud till dina öron.

Öronkåpor med öppen baksida

Öppningar i öronkåporna maximerar luftflödet och ger en naturlig genomskinlighet i ljudet samtidigt som de akustiska prestanda optimeras.

Optimerade för digitalt ljud

Hörlurarna är optimerade för att njuta av ljud från till exempel Super Audio CD, en av dagens högupplösta digitala ljudkällor, ett format som fångar musikens atmosfär och känslomässiga intryck med enastående realism. Hörlurarna är utvecklade av Philips interna akustiska experter och ger ett extremt rent och naturligt ljud.

Enkelsidig kabel

Kabeln är ansluten till en enda sida, vilket minskar risken för kabeltrassel avsevärt och gör det enklare att linda ihop kabeln vid förvaring.



Publiceringsdatum
2006-07-07

Version: 2.0

12 NC: 9082 100 01466
EAN: 87 10895 75113 1

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande.

Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips Electronics N.V. eller sina respektive ägare.

© 2006 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Med ensamrätt.

www.philips.com