



Philips
Sluchátka se sluchátkovým
obloukem

SBCHS900

Skládací sluchátkový oblouk

Vynikající zvuk

Berte s sebou tato skládací sluchátka plné velikosti kamkoli jdete a vychutnejte si svou hudbu kdekoli.

Hudba pro vaše uši

- 40mm vinutí reproduktoru přináší nezkráslý zvuk
- Zlacená zástrčka zajistí spolehlivé připojení
- Vychutnejte si nepřekonatelný výkon i kvalitu zvuku
- Neodymový magnet zlepšuje výkon basů a citlivost

Stvořeno pro vás a váš životní styl

- Polstrování zvyšuje pohodlí a odezvu basů
- Větší pohodlí pro delší použití

Vždy připraveno k provozu

- Kabel o délce 1,5 m umožní vložit přehrávač do tašky
- 3,5 - 6,35mm adaptér pro všechny typy audio přístrojů
- Oblouk na krk lze složit a pohodlně uložit

PHILIPS

Technické údaje

Zvuk

- **Akustický systém:** Otevřený
- **Kmitočtová charakteristika:** 10 - 28 000 Hz
- **Impedance:** 32 ohmů
- **Typ magnetu:** Neodymový
- **Maximální příkon:** 500 mW
- **Citlivost:** 102 dB
- **Průměr reproduktoru:** 40 mm
- **Typ:** Dynamický

- **Vinutí reproduktoru Voice Coil:** Hliník.vodiče s měděným pláštěm CCAW
- **Membrána:** Mylarová

Možnosti připojení

- **Konektor:** 3,5 mm stereo
- **Povrchová úprava konektorů:** Pozlacený (24 karátů)
- **Délka kabelu:** 1,5 m
- **Typ kabelu:** Z bezkyslíkaté mědi (OFC)
- **Kabelové propojení:** Jednostranné

Zvýraznění výrobku

40mm vinutí reproduktoru

40mm vinutí reproduktoru z kompozitního mylarového materiálu pro vysoce citlivou a přesto výkonnou jednotku přináší zvuk bez slyšitelného zkreslení.

Pozlacený konektor (24k)

Povrchová úprava zásuvky z drahého kovu vám zajistí spolehlivější připojení a kvalitnější zvuk.

Výborná kvalita zvuku

Akusticky dokonalé provedení a vysoce kvalitní ovladače zajistí uji nepřekonatelný zvuk.

Neodymový magnet

Neodymový magnet je nejlepší materiál pro vytvoření silného magnetického pole pro větší citlivost vinutí reproduktoru, lepší odezvu basů a celkově vyšší kvalitu zvuku.

Komfortní polstrování náušníků

Zvláštní tvar a luxusní polstrovací materiál na sluchátcích zaručují dokonalé uchycení a maximální pohodlí. Nepropouští zvuk a zlepšuje i výkon basů. Tvar náušníků dokonale odpovídá lidskému uchu.

Pohodlné nošení

Sluchátka kopírující tvar vašeho ucha zaručují větší pohodlí a požitek z dlouhodobého poslechu.

Kabel 1,5 m

Ideální délka kabelu vám poskytne více volnosti pohybu a možnost volby, kde budete audio zařízení nosit.

Adaptér pro audio konektory

S tímto adaptérem můžete použít sluchátka na zařízení s konektory o průměru 3,5 nebo 6,35 mm a získáte tak větší možnost volby.

Skládací oblouk na krk

Sluchátka, která nepoužíváte, lze složit a pohodlně uložit.



Datum vydání 2006-07-07

Version: 2.0

12 NC: 9082 100 00689
EAN: 87 10101 69775 8

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips Electronics N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.
© 2006 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všechna práva vyhrazena.
www.philips.com