



Philips  
RF-verlenger

SBCLI900

## Bediening vanuit meerdere kamers

Met deze accessoire voor de Pronto(Pro) NG kunt u uw thuisapparatuur en al uw entertainment-apparatuur op afstand bedienen via RF.

### **De complete bedieningsoplossing**

- Optionele IR-uitbreidingsmodule bedient verborgen apparatuur
- FM gaat door muren

# PHILIPS

## Technische specificaties

### Mogelijkheden met infrarood

- LED's: 5
- IR-zenderaansluitingen: 4

### RF-functies

- Adressen (ID's): 16
- Zenders: 4
- Communicatie: 1-weg
- Frequentie (MHz): 433

### Connectivity

- IR-zenderaansluitingen: 4
- Voeding: Stroomadapter 230 V 50 Hz

### Convenience

- Foutmelding

### Voeding

- Netstroom: 230 V (+/-10/-15%)/50 Hz

### Afmetingen

- Gewicht van de omdoos: 0,84 kg
- Hoeveelheid per omdoos: 1
- Afmetingen van product (B x H x D):  
110 x 30 x 79 mm
- Gewicht van het product: 0,060 kg
- Temperatuurbereik (in bedrijf): 0 °C tot 50 °C

### Accessoires

- AC/DC-adapter: 12 V DC 400 mA
- Dubbele IR-zenderkabels: 4
- Afgedrukte gebruikershandleiding

## Productkenmerken

### IR-uitbreidingsmodule

Met een infrarood uitbreidingsmodule kunt u traditionele infraroodapparatuur bedienen via een radiofrequentienetwerk.

### FM

Een radiotechnologie waarmee u componenten kunt bedienen die niet rechtstreeks zichtbaar zijn, als deze zich bijvoorbeeld achter muren of andere obstakels bevinden. In afstandsbedieningen worden twee typen gebruikt: FM signalen naar component en FM naar infrarood.



Publicatiedatum 2006-07-07

Versie: 2.0

12 NC: 9082 100 0191 1  
EAN: 87 10895 76813 9

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips Electronics N.V. en hun respectieve eigenaren.

© 2006 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Alle rechten voorbehouden.

[www.philips.com](http://www.philips.com)