



Philips
Microphone filaire

Noire

SBCMD110



Karaoké

Ce microphone résistant équipé d'un atténuateur de bruits ambiants intégré ravira les amateurs de karaoké les plus exigeants.

Saisissez l'événement !

- Un son exceptionnel restitué dans tous ses détails grâce au diaphragme 25 mm
- Capte les sons provenant de toutes les directions
- Améliore la qualité du son en faisant barrière aux bruits ambiants

Toujours prête

- Une longueur de câble d'1.5 m, idéale pour ranger votre lecteur dans votre sac

PHILIPS

Caractéristiques

Dimensions du produit

- Dimensions du produit (l x H x P): 6,5 x 24 x 6 cm
- Poids: 0,12 kg

Son

- Réponse en fréquence: 100 - 10 000 Hz
- Impédance: 600 ohms
- Diagramme polaire: Omnidirectionnel
- Sensibilité du microphone: -80 dB +/- 3 dB
- Type: Dynamique

Connectivité

- Longueur du câble: 1,5 m
- Connecteur: 3,5 - 6,3 mm mono

Dimensions de l'emballage

- EAN: 87 10101 67526 8
- Nombre de produits inclus: 1
- Type d'emballage: Carton
- Type d'installation en rayon: Les deux
- Dimensions de l'emballage (l x H x P):

- 8,5 x 30,6 x 6,5 cm
- Poids net: 0,195 kg
- Poids brut: 0,27 kg
- Poids à vide: 0,075 kg

Carton externe

- EAN: 87 10101 87387 9
- Nombre d'emballages: 24
- Carton externe (l x l x H): 55,3 x 33,8 x 34,3 cm
- Poids net: 4,68 kg
- Poids brut: 8 kg
- Poids à vide: 3,32 kg

Carton interne

- EAN: 87 10101 87386 2
- Nombre d'emballages: 6
- Carton interne (l x l x H): 32 x 26,8 x 15,3 cm
- Poids net: 1,17 kg
- Poids brut: 1,78 kg
- Poids à vide: 0,61 kg

Points forts

Diaphragme 25 mm

Le diaphragme actif du microphone est d'une qualité exceptionnelle garantissant une reproduction du son nette et fidèle.

Conception omnidirectionnelle

Le capteur du microphone est sensible aux sons venant de toutes les directions.

Atténuateur de bruits ambiants

L'atténuateur de bruits ambiants intégré fait barrière aux bruits provoqués par d'éventuels courants d'air ou provenant d'une personne respirant trop près du microphone.

Câble 1,50 m

Cette longueur de câble vous offre une plus grande liberté de mouvement tout en vous permettant d'emporter avec vous votre lecteur audio.

