

飞利浦
无线麦克风



SBCMD310

无线卡拉 OK 系统

与您的亲朋好友尽享卡拉 OK 吧！远程、超高频无线麦克风，确保不受打扰的卡拉 OK 体验。

无尽的卡拉 OK 娱乐享受

- 双超高频无线麦克风
- 长距离无线麦克风，长达 30 米
- 自动静音意味着在无信号时没有更多杂音
- 轻松连接至您的功放器
- 大型 LCD 显示屏，更加便利

PHILIPS

规格

连接

- 接口: XLR 并行输出, 6.35 mm 音频输出

功率

- 适配器类型: 挂墙安装交流 - 直流适配器

产品尺寸

- 产品尺寸 (宽 x 高 x 厚) ((宽 x 高 x 厚)): 21 x 14 x 4.5 厘米
- 产品尺寸 (宽 x 高 x 厚) ((宽 x 高 x 厚)): 8.3 x 5.5 x 1.8 英寸
- 重量: 1.25 千克
- 重量: 2.756 磅

包装尺寸

- 包装尺寸 (宽 x 高 x 厚) ((宽 x 高 x 厚)): 48 x 34 x 7 厘米
- 包装尺寸 (宽 x 高 x 厚) ((宽 x 高 x 厚)): 18.9 x 13.4 x 2.8 英寸
- 净重: 1.725 千克
- 净重: 3.803 磅

- 总重: 2.4 千克
- 总重: 5.291 磅
- 自重: 0.675 千克
- 自重: 1.488 磅
- EAN: 69 25970 70870 8
- 货架摆放类型: 侧放
- 随附产品数量: 1
- 包装类型: 箱体

外箱

- 外箱 (L x (宽 x 高): 52 x 46.5 x 39 厘米
- 外箱 (L x (宽 x 高): 20.5 x 18.3 x 15.4 英寸
- 净重: 10.35 千克
- 净重: 22.818 磅
- 总重: 15.4 千克
- 总重: 33.951 磅
- 自重: 5.05 千克
- 自重: 11.133 磅
- GTIN: 1 69 25970 70870 5
- 用户包装数量: 6

产品亮点

自动静音

如果您走出工作范围或接收质量突然下降, 则自动静音功能会将耳机的音频输出静音并防止您听到不适的杂音。当您返回工作范围内时, 音频将自动恢复。

大型 LCD 显示屏

大型 LCD 显示屏, 更加便利

双超高频

双超高频无线麦克风

长距离无线麦克风

长距离无线麦克风, 长达 30 米

轻松连接至您的功放器

轻松连接至您的功放器



发行日期 2017-05-07

版本: 7.0.3

12 NC: 8670 001 33582
EAN: 69 25970 70870 8

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com