




Philips  
有線咪高風

黑色



SBCMD650



## 金屬機身

具備金屬機身及分離式纜線的耐用咪高風，適用於任何一種歌唱與娛樂場所。

### 精彩時光重現眼前

- 30 毫米振動膜不遺漏任何細節以提供絕佳的音質
- 動態避震可減低處理噪音
- 將切換開關時的噪音減至最少
- 單向設計只收集講者的聲音
- 擋風可防止噪音以改善聲音質素

### 隨時準備

- 5 米長纜線為使用咪高風的理想長度
- 壓鑄外殼減低共振及延長產品壽命



# PHILIPS

有線咪高風  
黑色

## 規格

### 音效

- 頻率響應: 50 - 15 000 Hz
- 阻抗: 600 ohm
- 極性規律: 超心型
- 靈敏度咪高風: -72 dB +/- 3 dB
- 類型: 動態

### 連接

- 纜線長度: 5 m
- 連接器: 3.5 - 6.3 毫米, 單聲道

### 包裝尺寸

- 貨架佈置類型: 模型
- 包裝尺寸 (闊 x 高 x 深): 8.5 x 30.5 x 6.5 厘米
- 淨重: 0.49 千克
- 總重量: 0.58 千克
- 淨包裝重量: 0.09 千克
- EAN: 87 10101 68026 2

- 包括的產品數目: 1
- 包裝類型: 模型

### 外盒

- 外箱 (L x 闊 x 高): 54.5 x 33 x 26 厘米
- 淨重: 8.82 千克
- 總重量: 12.3 千克
- 淨包裝重量: 3.48 千克
- EAN: 87 10101 87405 0
- 產品包裝數目: 18

### 內紙箱

- 內紙箱 (L x 闊 x 高): 31.5 x 26.5 x 7.5 厘米
- 淨重: 1.47 千克
- 總重量: 2 千克
- 淨包裝重量: 0.53 千克
- EAN: 87 10101 87404 3
- 產品包裝數目: 3

SBCMD650/01

## 產品特點

### 30 毫米振動膜

這個大而敏感的振動膜不遺漏人聲任何細節，並傳送真實清脆的聲音。

### 動態避震 (Dynamic Shock Absorption)

動態避震可確保處理時產生的震動不會傳送到咪高風的收音部分。你可清楚聽到對方說甚麼 - 沒有滋擾的處理噪音。

### 低噪音切換

當切換咪高風開關時，你不會聽到任何滋擾的「卡塔」聲。

### 單向設計

此款咪高風對講話者直接傳來的聲音最為敏感，但對於其他方向傳來的聲音則不太靈敏，因此可獲得清晰的聲音，但可能導致台上講者有回音。

### 擋風

整合擋風可防止強風或在近咪高風處呼吸產生的滋擾聲音。

### 5 米長咪高風纜線

使用咪高風時，讓你移動更自由。

### 壓鑄金屬合金機身

堅硬的金屬機身不單可承受粗糙處理，還可減低共振。更長的操作壽命及效果更佳的原音重現正是此項產品優點。



出版日期 2013-12-17

版本: 3.0.5

12 NC: 9082 100 00533  
EAN: 87 10101 68026 2

© 2013 Koninklijke Philips N.V.  
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

[www.philips.com](http://www.philips.com)