



PHILIPS

ACESSÓRIOS

Originals como você.

OUTUBRO 2002



Fone de Ouvido Estéreo Intra-auricular

SBCHQ35
 ■ Comprimento do cabo: 1,0m



Fone de Ouvido Estéreo Intra-auricular

SBCHQ205
 ■ Sistema acústico turbo
 ■ Acabamento flexigrip
 ■ Comprimento do cabo: 1,0m




Sistema acústico turbo: melhora a performance dos graves, melhorando por consequência a qualidade do som.



Fone de Ouvido Estéreo Intra-auricular


Fone de Ouvido Estéreo Ultraleve

SBCHL130U
 ■ Reforço dos sons graves
 ■ Haste do fone flexível e dobrável
 ■ Adaptador de plugue de 3,5 / 6,3mm
 ■ Comprimento do cabo: 1,0m



Fone de Ouvido Estéreo Ultraleve

SBCHL120U
 ■ Reforço dos sons graves
 ■ Comprimento do cabo: 1,0m



Flexigrip: acabamento emborrachado que prolonga a durabilidade do fone de ouvido.



Fone de Ouvido Estéreo

SBCHP195
 ■ Excelente performance de som e privacidade
 ■ Almofadas internas para maior conforto no uso contínuo
 ■ Comprimento do cabo: 2m



Fone de Ouvido Estéreo

SBCHP800
 ■ Ótima performance de som e segurança
 ■ Haste ajustável para maior conforto e segurança
 ■ Recurso DJ
 ■ Desenho anatômico
 ■ Adaptador de 3,5 - 6,3mm
 ■ Comprimento do cabo: 3m



Fone de Ouvido Estéreo Ultraleve

SBCHL135U
 ■ Ideal para TV
 ■ Controle de volume no cabo
 ■ Adaptador de plugue de 3,5 / 6,3mm
 ■ Comprimento do cabo: 6m

Recurso DJ
 Permite que a peça auricular tenha um giro de 360° no seu eixo.



Fone de Ouvido Sem Fio

SBCHC070
 ■ Ideal para quem quer conforto e privacidade
 ■ Alcance aprox. 7m
 ■ Funciona através de emissão de raios infravermelhos
 ■ Adaptável a equipamentos de som e televisores com saída para fones de ouvido de 3,5 ou 6,3 mm
 ■ Mute (mudo) automático
 ■ ALC (Ajuste Automático de Volume)
 ■ Adaptador de plugue de 3,5 / 6,3 mm estéreo
 ■ Utiliza 2 pilhas tipo AAA
 ■ Produto Bivolt (110-220V)



Fone de Ouvido Sem Fio

SBCHC480
 ■ Indicado para quem deseja total liberdade de movimentos
 ■ Transmissão sem fio de longo alcance de aprox. 100m através de paredes, vidros, portas, etc.
 ■ Funciona através de ondas FM
 ■ Ajuste de volume no fone
 ■ Liga e desliga automático
 ■ Ultra leve
 ■ Adaptador de plugue de 3,5 / 6,3mm
 ■ Baterias recarregáveis
 ■ Produto Bivolt (110-220V)



Fone de Ouvido Esportivo

SBCHS 310, 311
 ■ Ideal para prática de esportes
 ■ Sistema 3-way adjustable
 ■ Comprimento do cabo: 1,2m

3 way Adjustable
 Ajuste em 3 direções para o seu maior conforto e segurança.



Fone de Ouvido Intra-auricular com haste

SBCHS395
 ■ Ideal para prática de esportes
 ■ Reforço dos sons graves
 ■ Leve e confortável
 ■ Peça auricular giratória para várias opções de ajuste
 ■ Comprimento do cabo: 1,0m



Peça auricular giratória para várias opções de ajuste.

Atendimento Comercial



Compact Disc de 80 Minutos Gravável

- CD80R**
- Próprio para a gravação de dados
 - Compatível com gravadores de velocidade 1x a 32x
 - Capacidade: 700Mb / 80 minutos
 - Para ser gravado uma única vez
 - Disponível em embalagem econômica (pino com 25 unidades)
 - Produto importado
- Obs.: este disco não serve para os gravadores de áudio



Compact Disc de 74 Minutos Gravável

- CD74R**
- Ideal para quem deseja gravar sua própria seleção de músicas com qualidade digital
 - Para ser gravado uma única vez
 - Compatível com todos os leitores de CD de áudio

Discos DVD graváveis e regraváveis (formato DVD+R)

- DVD-R e DVD-RW**
- Capacidade 4,7 GB para dados e 240 minutos para vídeo
 - Podem ser reproduzidos em drives DVD-ROM e DVD players comuns
 - Dispensam formatação ou finalização
 - Ideais para serem utilizados com os gravadores de DVD Philips



Compact Disc de 21 Minutos Gravável

- CD21R**
- Alta qualidade de gravação de dados
 - Grava até 185MB de dados (21 minutos)
 - Velocidade de Gravação 1x até 16x
 - Embalagem Slim extremamente portátil
 - Grave o CD em menos de 3 minutos



Microfone Omni-Direcional

- SBCMD110**
- Diafragma de 25mm
 - Adaptador de plugue de 3,5 / 6,3mm



Microfone Uni-Direcional

- SBCMD195**
- Dynamic Shock Absorption
 - Diafragma de 30mm
 - Controle de volume no microfone



Microfone Uni-Direcional

- SBCMD650**
- Microfone profissional
 - Sensor Super Cardiod - minimiza o efeito feedback
 - Dynamic Shock Absorption
 - Diafragma de 30mm
 - Adaptador de plugue de 3,5 / 6,3mm
 - Acabamento em metal



Microfone uni-direcional - O microfone uni-direcional capta o som com maior sensibilidade na direção do usuário. Isto permite uma melhor qualidade de som e reduz o indesejado efeito feedback causado pela presença de caixas acústicas próximas a um microfone.
Dynamic Shock Absorption - Impede que os impactos que ocorrem na manipulação do microfone sejam transferidos para o som.

Controle Remoto Universal para TV

- SBCRU110**
- Controla a maioria das marcas de televisor
 - Design ergonômico
 - Fácil Programação
 - Utiliza 2 pilhas AAA
 - Ideal para substituir controles remotos danificados ou perdidos



Controle Remoto Universal 2 em 1

- SBCRU220**
- Controla a maioria das marcas de televisor e videocassete
 - Ideal para pessoas que buscam a facilidade de controlar o televisor e o vídeo com um só controle
 - Design ergonômico
 - Fácil programação
 - Utiliza 2 pilhas AAA
 - Ideal para substituir controles remotos danificados ou perdidos



Controle Remoto Universal 4 em 1

- SBCRU240**
- Controla a maioria das marcas de televisor, videocassete, receptores de satélite e decodificadores de TV a cabo
 - Ideal para pessoas que buscam a facilidade de controlar o televisor e o vídeo com um só controle
 - Design ergonômico
 - Fácil programação
 - Utiliza 2 pilhas AAA
 - Ideal para substituir controles remotos danificados ou perdidos



Controle Remoto Universal Inteligente

- SBCRU940**
- Controla todos os equipamentos de áudio e vídeo
 - 2 MB de memória
 - Tela de LCD sensível ao toque (touch-screen)
 - Interface dinâmica e intuitiva com o usuário
 - Totalmente configurável e inteligente
 - Possibilidade de atualização do software



Limpador Manual de CD

- SBCAC250**
- Limpador Manual de CD com fluido de limpeza
 - Indicado para uma limpeza segura e apropriada dos CDs
 - Desenvolvido para remover sujeiras, impressões digitais e manchas de gordura na superfície do disco



Fita de Limpeza para Vídeo

- SBCVC200**
- Fita de limpeza úmida para videocassete
 - Contém 1 fita e 1 fluido de limpeza
 - Permite 50 utilizações

Limpa Lentes de CD

- SBCAC300**
- Ideal para limpar as lentes sem danificar ou riscar, garantindo o funcionamento perfeito dos CD Players
 - Escova antiestática que elimina pó e sujeira das lentes dos aparelhos de CD
 - Para uso em CD Player e CD-Rom
 - Recomendável seu uso a cada 8 horas de funcionamento do CD



Todos os modelos apresentados neste catálogo são importados. Fotos ilustrativas. A Philips reserva-se o direito de efetuar mudanças de caráter técnico que visem o aprimoramento de seus produtos, sem prévio aviso.

Importante: As informações deste material são resumidas. Maiores detalhes constam do manual de instruções que acompanha os respectivos produtos. Proibida a reprodução das imagens contidas nesta publicação, no todo ou em parte, sem prévia autorização expressa da Philips da Amazônia Ind. Eletrônica Ltda.