

# Käyttömukavuutta kaikille laitteille!

erittäin luotettava

Tyylikäs yleiskauko-ohjain, jolla voi ohjata useimpien televisioiden, videonauhurien, satelliittivastaanottimien ja kaapelidigisovittimien toimintoja.

## **Yksi ohjain kaikkiin laitteisiin, kaikkiin merkkeihin**


- 3 laitteen ohjaus: TV, video ja päätelaite.

## **Helppo ottaa käyttöön**

- Määritä asetukset helposti Simple System Set-up -toiminnolla
- Valmis käytettäväksi Philips-laitteiden kanssa
- Pakkaus sisältää paristot, joten tuote on heti käyttövalmis
- Yleiskauko-ohjaimen puhelinneuvonnasta saa tukea ja neuvoja

## **Mahtavaa käyttömukavuutta**

- Asetusten ja teksti-televisiion kätevä valikkokäyttö
- Pudota, kastele ja jatka käyttöä!



# PHILIPS

## Tekniset tiedot

### Käytön mukavuutta

- Kopiointipainike
- **DVD-toiminnot:** Siirtopainikkeet (6), Järjestelmän valikko-ohjaus, Levyvalikon hallinta, Numeronäppäimet
- Automaattinen Handsfree-haku
- **Asennusvaiheet:** 2
- **Kielituki:** GB/E//RUS/PL/CZ
- **Käyttöoppaan kielet:** GB//E/P/GR/RUS/PL/CZ
- **Näppäinmäärä:** 31
- Esiohjelmoitu Philipsille
- **Säännöstenmukaiset hyväksynyt:** CE-hyväksytty
- **SAT-/CBL-toiminnot:** Numeronäppäimet, Valikkojen hallinta, Opas, info toiminto, Suosikit, Tekstitoiminnot
- Kätevä järjestelmäasetus
- Roiskekestävä
- **Tekstitelevision parannukset:** Fast text
- **Televisiotoiminnot:** Ohjelma eteen-/taaksepäin, Äänenvoim. lisäys/lasku, mykistys, Virta/valmiustila, Numeronäppäimet, AV-valinta, ulkoiset, Valikkojen hallinta, Värien-/kirkkaudensäätö, Teksti-tv-painikkeet, Fast text -painikkeet, Edellinen ohjelma, 16:9

- **Yleinen infrapunatietokanta:** TV, Videonauhurit, DVD, SAT
- **Videonauhurin toiminnot:** Siirtopainikkeet (6), Showview, VCR plus, Valikkojen hallinta

### Tarvikkeet

- **Akku:** Kyllä, 1,5 V:n R03/AAA -paristo

### Mitat

- **Pakkauksen mitat (LxSxK):** 157 x 290 x 29 mm
- **Pakkauksen mitat (LxSxK):** 181 x 297 x 170 mm
- **Taitettu:** Yksi muovi/pahvipakkaus
- **Materiaalit:** PETA-kierrätysmuovi

### Virta

- **Paristojen kesto:** 12

### Infrapunaominaisuudet

- **Käyttöetäisyys:** 7 m
- **Lähetin-LED:it:** 1
- Infrapunakoodien tietokanta
- **Tietokannassa olevien merkkien määrä:** Yli 250
- **Kantoaaltotaajuusalue:** 24 - 55 kHz
- **Lähetyskulma:** 90 astetta

## Tuotteen tärkeimmät

### Kätevä järjestelmän asennus

Voit määrittää kauko-ohjaimen asetukset uudenaikaisella hakumenetelmällä, joka etsii laitteita vastaavat koodit automaattisesti.

### Kätevä valikkokäyttö

Tärkeillä toiminnolla, kuten asetuksilla ja teksti-televisiolla, on selvästi merkityt suoravalintapainikkeet, joilla toimintojen käyttäminen on helppoa.

### Roiskeen- ja iskunkestävä

Luja kotelo kestää nesteroiskeet ja putoamisen kovalla lattialle jopa yhden metrin korkeudelta.

### Philips-valmius

Jos käyttäjän laitteet ovat Philips-merkkisiä, yleiskauko-ohjainta ei tarvitse ohjelmoida, koska kaikki painikkeet on määritetty valmiiksi Philips-laitteita varten.

### Sisältää paristot

Paristoja ei tarvitse ostaa erikseen, joten yleiskauko-ohjainta voi ruveta käyttämään saman tien!

### Kolmen laitteen kauko-ohjain

Voit korvata kauko-ohjainrykelmän yhdellä jämerällä ohjaimella, jolla television, videonauhurin ja satelliittivastaanottimen (tai kaapelivastaanottimen) käyttäminen sujuu merkistä riippumatta.

### Yleiskauko-ohjaimen puhelinneuvonta

Jos sinulla on yleiskauko-ohjaimen liittyvä kysymys tai ongelma tai jos alkuperäisen ohjaimen toimintoa ei ole yleiskauko-ohjaimen koodikirjastossa, ota yhteys puhelinneuvontaan. Neuvonta on käytettävissä viikon jokaisena päivänä.



Julkaisupäivä 2006-01-25

Versio: 1.0

12 NC: 9082 100 03297  
EAN: 87 10895 83892 4

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips Electronics N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

© 2006 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Kaikki oikeudet pidätetään.

[www.philips.com](http://www.philips.com)