

# Confort și comoditate

## funcționalitate totală

Telecomandă universală elegantă, care oferă funcționalitate maximă pentru orice TV, VCR, receiver de satelit sau receiver de cablu.

### **O soluție unică de control pentru toate echipamentele AV**


- Telecomandă 3-în-1 pentru TV, VCR și set-top box (STB)

### **Ușor de configurat**

- Instalare simplă cu funcția Simple system set-up
- Pregătită pentru utilizare cu echipamente Philips
- Baterii incluse pentru utilizare imediată
- Pentru întrebări și asistență, apelați linia de asistență URC

### **Comoditate sporită**

- Accesare rapidă a opțiunilor de configurare și teletext
- Scăpați-o, udați-o și continuați să o utilizați!



# PHILIPS

## Specificații tehnice

### Confort

- Copiere funcție cheie
- **Funcții DVD:** Taste de comandă (6), Control meniu sistem, Control meniu disc, Taste numerice
- Căutare automată hands-free
- **Pași instalare:** 2
- **Limbi:** GB/E//P/RUS/PL/CZ
- **Limbi utilizate în manual:** GB//E/P/GR/RUS/PL/CZ
- **Număr de taste:** 31
- Preprogramat pentru Philips
- **Reglementări și standarde:** Siglă CE
- **Funcții SAT/CBL:** Taste numerice, Control meniu, Ghid, informații, Preferințe, Funcții text
- Configurare simplă a sistemului
- Rezistent la stropire
- **Caracteristici superioare teletext:** Fast text
- **Funcții TV:** Program (sus/jos), Creștere/dimin. volum, mut, Funcționare/Standby, Taste numerice, Selectare AV, extern, Control meniu, Ctrl. culoare/luminozitate, Taste teletext, Taste rapide text, Program precedent, 16:9

- **Bază de date IR universală:** TV, VCR, DVD, SAT
- **Funcții VCR:** Taste de comandă (6), Showview, VCR plus, Control meniu

### Accesorii

- **Baterie:** Baterie 1,5V R03/AAA

### Dimensiuni

- **Dimensiuni ambalaj (LxAxI):** 157 x 290 x 29 mm
- **Dimensiuni cutie (LxAxI):** 181 x 297 x 170 mm
- **Pliat:** Blister/Carton spate unic
- **Materiale:** PET A reciclat

### Alimentare

- **Durata de utilizare a bateriei:** 12

### Funcție infraroșu

- **Distanță de operare:** 7 m
- **LED-uri de transmisie:** 1
- **Bază de date universală de coduri IR**
- **Numărul de mărci din baza de date:** Peste 250
- **Interval frecvență de transmitere:** 24 - 55 kHz
- **Unghi transmisie:** 90 grad

## Caracteristici principale produs

### Simple system set-up

Configurați rapid telecomanda cu ajutorul sistemului inteligent de scanare a codurilor corespunzătoare echipamentului dvs.

### Accesare rapidă a meniurilor

Pentru a ușura utilizarea echipamentelor dvs., au fost create butoane speciale pentru funcții importante, precum cele de configurare sau teletext.

### Rezistentă la stropi de apă și la șoc

Carcasa solidă face ca telecomanda să nu se defecteze chiar dacă este stropită sau scăpată de la o înălțime de peste un metru pe o podea dură.

### Pre-programată pentru Philips

Dacă aveți echipamente Philips, puteți utiliza telecomanda universală fără a o programa, deoarece toate butoanele sunt pre-programate pentru Philips.

### Baterii incluse

Nu mai trebuie să achiziționați baterii! Puteți folosi telecomanda imediat!

### Telecomandă 3-in-1

Înlocuiți o masă plină de telecomenzi cu o singură telecomandă pentru TV, VCR și receiver de satelit sau set-top box (STB), indiferent de marcă sau model.

### Linie de asistență URC

Dacă aveți o întrebare sau o problemă în legătură cu telecomanda dvs. universală, sau dacă există un buton al telecomenzii inițiale care nu este inclus în biblioteca de coduri încorporată, apăsați numărul de asistență, care este la dispoziția dvs. 7 zile din 7.



Data lansării 2006-01-25

Versiune: 1.0

12 NC: 9082 100 03297  
EAN: 87 10895 83892 4

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz.

Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips Electronics N.V. sau a deținătorilor lor legali.

© 2006 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Toate drepturile rezervate.

[www.philips.com](http://www.philips.com)