

Philips
Universal-Fernbedienung



SBCRU885

Home Cinema war nie einfacher

Ultimative Home Entertainment-Fernbedienung

Absolute Kontrolle

- Für TV, Video, SAT, DVD, Tuner, CD, Verstärker, Receiver
- Duale Übertragung vergrößert die Betriebsentfernung

Bedienungsfreundlich

- Makro zum gleichzeitigen Einschalten sämtlicher Geräte
- Mit dem Timer Geräte vorprogrammieren
- Schneller Menüzugriff auf Einrichtung, Text TV u. A.

Einfache Installation

- Funktionen werden von der Original-Fernbedienung kopiert
- Zur Verwendung mit Philips-Geräten geeignet
- Mit beiliegenden Batterien einfach auspacken und loslegen
- Bei Fragen und Problemen rufen Sie unsere Service-Hotline an

PHILIPS

Technische Daten

Komfort

- Hintergrundbeleuchtung
- **Farbe der Hintergrundbeleuchtung:** Grün
- Kopiertastenfunktion
- **Unterstützte Sprachen:** GB/F/D/NL
- **Behördliche Zulassung:** CE-Zeichen
- Spritzwassergeschützt
- **Verbesserung des Videotexts:** Fast Text
- **Universelle IR-Datenbank:** TV, Videorecorder, DVD, SAT, Kabel, CD/MD, Receiver, AMP
- **Anzahl der Tasten:** 39
- Vorprogrammiert für Philips
- **Installationschritte:** 2
- Freisprechen mit Autosearch
- Einfacher System-Setup
- **TV-Funktionen:** Programm-Plus/Programm-Minus, Lautstärke Plus/Minus, Stumm-Schalt., Power/Standby, Zifferntasten, Externe AV-Auswahl, Menüsteuerung, Farb-/Helligkeitsregler, Videotext-Tasten, Fast Text-Tasten, Vorheriges Programm, Sleep Timer, I6:9, Guide, Info
- **Videorecorder-Funktionen:** Navigationstasten (6), ShowView, VCR plus, Menüsteuerung
- **DVD-Funktionen:** Navigationstasten, Systemmenü-Steuerung, Disc-Menüsteuerung, Zifferntasten
- **SAT/CBL-Funktionen:** Zifferntasten, Menüsteuerung, Guide, Info, Favoriten, Text-Funktionen
- **Sprachen in der Betriebsanleitung:** GB/F/D/NL/E/P/I/S/DN/N/FIN/GR

Zubehör

- **Batterie:** Ja, 1,5 V-Batterie, AA LR6

Abmessungen

- **Abmessungen Box (B x H x T):** 295 x 50 x 140 mm
- **Kartonabmessungen (B x T x H):** 303 x 148 x 158
- **Materialien:** Recyceltes PET-A
- **Menge im Versandkarton:** 3

Leistung

- **Batterietyp:** AA / LR6 Alkaline
- **Anzahl der Batterien:** 3
- **Batterielebensdauer:** 10

Infrarotfunktionen

- **Betriebsreichweite:** 33 Fuß (10 m)
- Lernfähige IR-Codes
- **Lernfähiger Frequenzbereich:** Bis zu 78 kHz und 455 kHz
- **LED-Übertragung:** 2
- Universelle IR-Code-Datenbank
- **Anzahl der Marken in der Datenbank:** Über 300
- **Trägerfrequenzbereich:** 24 bis 55 kHz
- **Übertragungswinkel:** 90 Grad

Wichtige Produktinfos

8-in-1 Home Cinema-Fernbedienung

So einfach war die Bedienung Ihres Heimkinos noch nie: Mit einer übersichtlichen Fernbedienung können Sie Fernseher, Videorecorder, DVD-Player, Tuner, Satellitenempfänger, Digital-Decoder, CD-Player, Verstärker und Receiver steuern - und das unabhängig von der Gerätemarke. Genießen Sie Ihre Lieblingsfilme einfach per Tastendruck.

Duale Übertragung

Neben der Infrarot-Übertragung (IR) für normale Geräte verfügt die Fernbedienung auch über einen internen Radiofrequenz-Transmitter (RF) für Geräte in Schränken, Vitrinen oder anderen Räumen, was zu einer erheblich größeren Reichweite führt. Mit einem speziellen Receiver werden die RF-Signale nach IR zurück konvertiert.

Makro-Funktion

Mit der komfortablen Makro-Funktion können Sie eine beliebige Kombination von Anweisungen über eine einzige Taste ausführen. So ist es zum Beispiel möglich, durch Drücken einer einzigen Taste automatisch den Fernseher einzuschalten, den Surround Sound zu aktivieren und den Film zu starten.

Timer-Funktion

Nie mehr werden Sie Ihre Lieblingssendung verpassen. Richten Sie einfach den Timer so ein, dass der Fernseher zum entsprechenden Zeitpunkt eingeschaltet wird. Diese Funktion unterstützt alle Geräte.

Schneller Menüzugriff

Wichtige Funktionen wie das Einrichtungs Menü und Text TV sind über deutlich gekennzeichnete funktionspezifische Tasten zugänglich, was die Gerätebedienung vereinfacht.

Lernfähigkeit

Damit sämtliche Funktionen der Original-Fernbedienung auch auf der neuen Einheit verfügbar sind, kopieren Sie einfach die Signale der alten Einheit. Diese werden dann im Speicher der Universal-Fernbedienung abgelegt.

Vorprogrammiert für Philips

Wenn Sie Geräte von Philips besitzen, können Sie die Universal-Fernbedienung sofort einsetzen, denn sämtliche Tasten sind für Philips-Geräte vorprogrammiert.

Batterien mitgeliefert

Da Sie nicht erst passende Batterien kaufen müssen, können Sie Ihre neue Universal-Fernbedienung sofort nach dem Auspacken benutzen!

Service-Hotline

Wenn Sie Fragen zu Ihrer Universal-Fernbedienung haben oder eine bestimmte Funktion von der umfangreichen integrierten Code-Sammlung nicht abgedeckt ist, wenden Sie sich an die Service-Hotline. Wir stehen Ihnen täglich zur Verfügung.



Ausstellungsdatum
2006-07-07

Version: 3.0

12 NC: 9082 100 00782
EAN: 87 10101 70439 5

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips Electronics N.V. oder der jeweiligen Firmen.
© 2006 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle Rechte vorbehalten.
www.philips.com