



Philips  
Yleiskauko-ohjain

SBCRU885

# Kotiteatterin ohjaus ei voisi olla helpompaa

Kotiteatterin kauko-ohjainten aatelia

## Sinä hallitset

- TV-, video-, SAT-, DVD-, viritin-, CD-, AMP- ja vastaanotinohjaus
- Kaksikanavainen lähetys pidentää käyttöetäisyyttä

## Helppokäyttöinen

- Makro käynnistää kaikki laitteet yhden painikkeen painalluksella
- Ajustointoiminnolla laitteita voi käyttää valmiiksi määritettyinä aikoina
- Asetusten ja teksti-television kätevä valikkokäyttö

## Helppo ottaa käyttöön

- Oppimisominaisuus kopioi muiden kauko-ohjaimien toimintoja
- Valmis käytettäväksi Philips-laitteiden kanssa
- Pakkaus sisältää paristot, joten tuote on heti käyttövalmis
- Yleiskauko-ohjaimen puhelinneuvonnasta saa tukea ja neuvoja

# PHILIPS

**Tekniset tiedot****Käytön mukavuutta**

- Taustavalo
- Taustaväri: Vihreä
- Kopiointipainike
- Kielituki: GB/F/D/NL
- Säännöstenmukaiset hyväksynät: CE-hyväksytyt
- Roiskekestävä
- Tekstitelevision parannukset: Fast text
- Yleinen infrapunatietokanta: TV, Videonauhurit, DVD, SAT, CABLE, CD/MD, VASTAANOTIN, VAHVISTIN
- Näppäinmäärä: 39
- Esiohjelmoitu Philipsille
- Asennusvaiheet: 2
- Automaattinen Handsfree-haku
- Kätevä järjestelmäasetus
- Televisio-ohjain: Ohjelma eteen-/taaksepäin, Äänenvoim. lisäys/lasku, mykistys, Virta/valmiustila, Numeronäppäimet, AV-valinta, ulkoiset, Valikkojen hallinta, Värien-/kirkkaudensäätö, Teksti-tv-painikkeet, Fast text -painikkeet, Edellinen ohjelma, Uniajastin/ajastin, I 6:9, Opas, infotoiminto
- Videonauhurin toiminnot: Siirtopainikkeet (6), Showview, VCR plus, Valikkojen hallinta
- DVD-toiminnot: Siirtopainikkeet, Järjestelmän valikko-ohjaus, Levyvalikon hallinta, Numeronäppäimet

- SAT-/CBL-toiminnot: Numeronäppäimet, Valikkojen hallinta, Opas, infotoiminto, Suosikit, Tekstitoiminnot
- Käyttöoppaan kielet: GB/F/D/NL/E/P/I/S/DN/N/ FIN/GR

**Tarvikkeet**

- Akku: Kyllä, 1,5 V:n AA/LR6 -paristo

**Mitat**

- Laatikko mitat (L x K x S): 295 x 50 x 140 mm
- Pakkauksen mitat (LxSxK): 303 x 148 x 158
- Materiaali: PETA-kierrätysmuovi
- Määrä pakkauksessa: 3

**Virta**

- Pariston malli: AA / LR6, alkali
- Paristojen määrä: 3
- Paristojen kesto: 10

**Infrapunaominaisuudet**

- Käyttöetäisyys: 10 m
- Infrapunakoodien oppimistoiminto
- Kopiointitaajuus: Jopa 78 kHz ja 455 kHz
- Lähtin-LED:it: 2
- Infrapunakoodien tietokanta
- Tietokannassa olevien merkkien määrä: Yli 300
- Kantoaaltoaajuusalue: 24 - 55 kHz
- Lähetyskulma: 90 astetta

**Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet****Kotiteatterin yleiskauko-ohjain**

Tällä kauko-ohjaimella kotiteatterin käyttäminen on helpompaa kuin koskaan aiemmin. Voit käyttää televisiota, videonauhuria, DVD-videota, viritintä, satelliittivastaanotinta, digisovittinta, CD-soitinta, vahvistinta ja vastaanotinta samalla ohjaimella laitteiden merkistä tai mallista riippumatta.

**Kaksikanavainen lähetys**

Tavallisia laitteita kauko-ohjataan infrapunasihtilällä ja kaapeissa tai muissa huoneissa olevia laitteita sisäisellä radiotaajuuslähettimellä (RF-lähettimellä), joten käyttöetäisyys on huomattavasti tavallista pidempi. RF-signaali muunnetaan takaisin infrapunaksi erikoisvastaanottimella.

**Makrotoiminnot**

Käyttäjä voi luoda oman makron, joka suorittaa käyttäjän ohjelmoimat toiminnot yhden painikkeen painalluksella. Televisio päälle, Surround-ääni sekä elokuvan toisto – kaikki yhdellä painalluksella!

**Ajastintominto**

Lempiohjelma ei mene sivu suun, kun määrität ajastimen käynnistämään television ohjelman alkamishetkellä. Toimintoa voi käyttää kaikissa laitteissa.

**Kätevä valikkokäyttö**

Tärkeillä toiminnoilla, kuten asetuksilla ja teksti-televisiolla, on selvästi merkityt suoravalintapainikkeet, joilla toimintojen käyttäminen on helppoa.

**Oppimisominaisuus**

Käyttäjä voi käyttää alkuperäisen kauko-ohjaimen kaikkia toimintoja kopioimalla kauko-ohjaimen lähettämän signaalin. Signaali tallennetaan yleiskauko-ohjaimen muistiin.

**Philips-valmius**

Jos käyttäjän laitteet ovat Philips-merkkisiä, yleiskauko-ohjainta ei tarvitse ohjelmoida, koska kaikki painikkeet on määritetty valmiiksi Philips-laitteita varten.

**Sisältää paristot**

Paristoja ei tarvitse ostaa erikseen, joten yleiskauko-ohjainta voi ruveta käyttämään saman tien!

**Yleiskauko-ohjaimen puhelinneuvonta**

Jos sinulla on yleiskauko-ohjaimen liittyvä kysymys tai ongelma tai jos alkuperäisen ohjaimen toimintoa ei ole yleiskauko-ohjaimen koodikirjastossa, ota yhteys puhelinneuvontaan. Neuvonta on käytettävissä viikon jokaisena päivänä.



Julkaisupäivä 2006-07-07

Versio: 3.0

12 NC: 9082 100 00782  
EAN: 87 10101 70439 5

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips Electronics N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

© 2006 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Kaikki oikeudet pidätetään.

[www.philips.com](http://www.philips.com)