

Philips
Calienta-biberones



SBCSC215

Incluye un adaptador especial para el coche

Este calienta-biberones cuenta con aislamiento doble, calienta la leche rápidamente a la temperatura ideal y con su útil adaptador para coche puedes cumplir con las horas de alimentación habituales incluso en viajes.

Para su uso en el hogar y fuera de él

- Permite utilizar el aparato en cualquier coche

La comida del bebé no estará demasiado caliente

- El sistema de control de temperatura mantiene la temperatura ideal
- Protección contra sobrecalentamiento, evita calentar demasiado la comida
- Tecnología de calentamiento PTC más avanzada para que resulte seguro
- Doble aislamiento para poder utilizar en cualquier lugar de la casa

Preparación de comida rápida y fácil

- Apto para todo tipo de biberones: ovalados, redondos, cuello ancho
- Eleva fácilmente biberones y tarros pequeños
- Permite ajustar la temperatura con toda precisión y al nivel deseado.

PHILIPS

Especificaciones técnicas

Comodidad

- Desconexión automática
- Indicación de conexión
- Indicación de listo
- **Cabe en todo tipo de botellas:** Todo tipo de biberones y tarros

Accesorios

- Manual de usuario

Potencia

- **Alimentación:** Adaptador para el coche 220-240/12 V
- **Consumo de energía:** 80/90 W

Especificaciones técnicas

- **Tiempo de calentamiento:** 8-15 minutos (casa-coche)
- **Clasificación de seguridad:** Clase 2

Características destacadas del

Adaptador para el coche

Un calienta-biberones con adaptador para coche que permite calentar los alimentos del bebé en el coche. De esta forma puedes cumplir con las horas de alimentación habituales incluso en viajes.

Sistema de control de la temperatura

La tecnología de calentamiento más avanzada incorpora un elemento calefactor PTC y dos sensores que garantizan que el agua de la cubeta alcanza rápidamente la temperatura ideal y la mantiene a un nivel seguro para no quemar al bebé con alimentos demasiado calientes.

Protección contra sobrecalentamiento

Para evitar el peligro de quemar accidentalmente al bebé, la desconexión automática garantiza que los alimentos nunca están demasiado calientes.

Elemento calefactor PTC

El proceso de calentamiento se controla incorporando un elemento calefactor PTC y dos sensores, ideal para calentar alimentos y mantenerlos calientes.

Doble aislamiento

Pensando en tu seguridad y tu comodidad, el calienta-biberones con doble aislamiento está diseñado para su utilización en cualquier habitación de la casa, aunque no dispongas de toma de tierra. No incorpora partes metálicas en el exterior que puedan ser peligrosas.

Apto para cualquier biberón/tarro

El producto está diseñado para que admita todo tipo y tamaño de biberones y tarros.

Elevador de biberones

Podrás extraer fácilmente del calienta-biberones incluso los biberones y tarros más pequeños gracias a la práctica asa de elevación.

Ajuste gradual de temperatura

Con el ajuste gradual de la temperatura podrás adaptar el calienta-biberones a los diferentes tipos de alimentos, biberones y tarros que desees calentar.



Fecha de lanzamiento
2006-07-07

Versión: 3.0

12 NC: 9082 100 01949
EAN: 87 10895 77049 1

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus propietarios respectivos.

© 2006 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

www.philips.com