

Philips
Babyflessenwarmer



SBCSC215

Thuis en in de auto, met adapter!

Deze flessenwarmer is dubbel geïsoleerd, warmt melk snel op tot de ideale temperatuur en heeft een handige autoadapter, zodat u ook onderweg de standaardvoedingstijden kunt aanhouden.

Voor gebruik thuis en onderweg

- De adapter kan in elke auto worden gebruikt

Het eten van uw baby is nooit meer te heet

- Het temperatuurregelingssysteem garandeert een ideale temperatuur
- Dankzij deze beveiliging wordt het eten van uw baby niet te warm
- Gebruikt de nieuwste PTC-technologie voor veilige producten
- Dubbele isolatie voor gebruik overal in huis

Snel en eenvoudig eten klaarmaken

- Past op alle mogelijke ovale, ronde of brede flessenhalzen
- Flesjes en potjes worden gemakkelijk opgetild
- U kunt de gewenste temperatuur nauwkeurig instellen

PHILIPS

Technische specificaties

Convenience

- Automatisch uitschakelen
- "Apparaat aan" indicatie
- Gereed-indicator
- **Geschikt voor alle flessen:** Alle typen babyflessen en potjes

Accessoires

- Gebruikershandleiding

Voeding

- **Netstroom:** 220-240/12 V-autoadapter
- **Energieverbruik:** 80/90 W

Technische specificaties

- **Verhittingstijd:** 8-15 minuten (thuis-auto)
- **Veiligheidsklasse:** Klasse 2

Productkenmerken

Auto-adapter

Dankzij deze flessenwarmer met auto-adapter kunt u de babyvoeding in de auto opwarmen, zodat u zelfs onderweg de regelmatige voedingstijden en routine van uw baby kunt aanhouden.

Temperatuurregelingssysteem

De nieuwste verwarmingstechnologie beschikt over een PTC-verwarmingselement en twee sensoren, die ervoor zorgen dat het water in de beker snel de ideale temperatuur bereikt en dat het water nooit te warm wordt. Hierdoor kan uw kind nooit zijn mond branden door te hete voeding of melk.

Oververhittingsbeveiliging

De automatische uitschakelfunctie zorgt ervoor dat het eten nooit te warm wordt, zodat u nooit het risico loopt de mond van uw baby te branden.

Geschikt voor alle flesjes en potjes

De speciale vormgeving van dit product zorgt ervoor dat het op alle soorten flesjes en potjes past.

Liftmechanisme voor babyflesjes

Zelfs kleine flesjes en potjes kunt u gemakkelijk uit de flessenwarmer halen dankzij het handige handvat.

Dubbele isolatie

Met het oog op uw veiligheid en gemak hebben we een dubbel geïsoleerde flessenwarmer ontwikkeld die in elke kamer van het huis kan worden gebruikt, niet alleen op de plaatsen waar er een geaard stopcontact is. De metalen onderdelen worden niet blootgesteld aan spanning.

PTC-verwarmingselement

Het gestuurde verwarmingsproces met PTC-verwarmingselement en twee sensoren is ideaal voor het opwarmen en warm houden van eten.

Stapsgewijze temperatuurinstelling

U kunt de stapsgewijze temperatuurinstelling aanpassen aan de verschillende soorten voeding, flesjes en potjes die u wilt opwarmen.



Publicatiedatum 2006-07-07

Versie: 3.0

12 NC: 9082 100 00581
EAN: 87 10101 68662 2

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips Electronics N.V. en hun respectieve eigenaren.

© 2006 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Alle rechten voorbehouden.

www.philips.com