



## Flessenwarmer en sterilisatieapparaat voor magnetron

Snelle en betrouwbare voedselbereiding

Babyflesjes snel en veilig bereiden

### **Snel en betrouwbaar steriliseren**

- Geeft de zekerheid dat alles vrij van bacteriën is
- Dood schadelijke huishoudbacteriën en ziektekiemen
- Steriliseert tegelijkertijd zes normale of vier brede flesjes
- Geen chemicaliën nodig voor ontsmetting van flesjes en spenen

### **Het eten van uw baby is nooit meer te heet**

- Dubbele isolatie voor gebruik overal in huis
- Dankzij de oververhittingsbeveiliging wordt het eten van uw baby niet te warm
- Gebruikt de nieuwste PTC-technologie voor veilige producten
- Het temperatuurregelingssysteem garandeert een ideale temperatuur

### **Snel en eenvoudig eten klaarmaken**

- Past op alle mogelijke ovale, ronde of brede flessenhalzen
- Flesjes en potjes worden gemakkelijk opgetild
- U kunt de gewenste temperatuur nauwkeurig instellen

# PHILIPS

## Technische specificaties

### Convenience

- Automatisch uitschakelen
- "Apparaat aan" indicatie
- Gereed-indicator
- **Geschikt voor alle flessen:** Alle typen babyflessen en potjes

### Voeding

- **Netstroom:** Flessenwarmer: 220/240

### Technische specificaties

- **Verhittingstijd:** verwarmen: 8 - 10, steriliseren 8 - 12
- **Veiligheidsklasse:** Klasse 2

## Productkenmerken

### Sterilisatie in magnetron

Wanneer u het water in de houder in een magnetron verwarmt tot een temperatuur van meer dan 95 graden, worden schadelijke bacteriën en andere ziektekiemen vernietigd.

### Volledige ontsmetting

Bescherm uw pasgeboren baby tegen schadelijke huishoudbacteriën of ziektekiemen door flesjes, spenen, fopspenen en kleine plastic speeltjes te ontsmetten.

### Kan vier tot zes flesjes bevatten

Maak gebruik van het handige sterilisatieapparaat zodat de ontsmette flessen steeds klaar staan voor gebruik. Alle flessen die u per dag nodig hebt, kunnen tegelijkertijd in het steriliseerapparaat.

### Geen chemicaliën

U moet er niet aan denken dat er chemische resten in de voeding van uw baby zitten. Daarom is sterilisatie met zeer hete stoom de perfecte oplossing.

### Dubbele isolatie

Met het oog op uw veiligheid en gemak hebben we een dubbel geïsoleerde flessenwarmer ontwikkeld die in elke kamer van het huis kan worden gebruikt, niet alleen op de plaatsen waar er een geaard stopcontact is. De metalen onderdelen worden niet blootgesteld aan spanning.

### Oververhittingsbeveiliging

De automatische uitschakelfunctie zorgt ervoor dat het eten nooit te warm wordt, zodat u nooit het risico loopt de mond van uw baby te branden.

### PTC-verwarmingselement

Het gestuurde verwarmingsproces met PTC-verwarmingselement en twee sensoren is ideaal voor het opwarmen en warm houden van eten.

### Temperatuurregelingssysteem

De nieuwste verwarmingstechnologie beschikt over een PTC-verwarmingselement en twee sensoren, die ervoor zorgen dat het water in de beker snel de ideale temperatuur bereikt en dat het water nooit te warm wordt. Hierdoor kan uw kind nooit zijn mond branden door te hete voeding of melk.

### Geschikt voor alle flesjes en potjes

De speciale vormgeving van dit product zorgt ervoor dat het op alle soorten flesjes en potjes past.

### Liftmechanisme voor babyflesjes

Zelfs kleine flesjes en potjes kunt u gemakkelijk uit de flessenwarmer halen dankzij het handige handvat.

### Stapsgewijze temperatuurstelling

U kunt de stapsgewijze temperatuurstelling aanpassen aan de verschillende soorten voeding, flesjes en potjes die u wilt opwarmen.



Publicatiedatum 2006-07-07

Versie: 1.0

12 NC: 9082 100 02389  
EAN: 87 10895 79295 0

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.  
Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips Electronics N.V. en hun respectieve eigenaren.  
© 2006 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Alle rechten voorbehouden.  
[www.philips.com](http://www.philips.com)