

Philips
Babyfoon

SBCSC364



Visuele geluidsindicatie

Oplaadbare draadloze babyfoon voor extra gemak.

Gemak voor u en uw kind

- Laadt de batterijen op zodat deze klaar zijn voor gebruik
- Maakt het instellen van het gewenste volume eenvoudiger
- Deze lampjes geven het volume van de babygeluiden weer
- Bespaar geld met de oplaadbare ontvanger en de oplader

Betrouwbaarheid en gemoedsrust

- Meer kanalen verminderen de interferentie
- De analoge piloottoon minimaliseert interferentie van andere apparaten

Flexibiliteit wanneer u uw kind in de gaten houdt

- Neem de ontvanger overal mee in en om het huis
- Maximaal bereik tussen de units zonder obstakels

PHILIPS

Technische specificaties**Tuner/ontvangst/transmissie**

- **Frequentieband:** 40,675 - 40,690 MHz
- **Aantal piloottonen:** 4
- **Pilooottoon:** Analoo
- **Maximumbereik:** 150 m
- **Aantal kanalen:** 2

Convenience

- Indicatie 'batterij wordt opgeladen'
- Indicatie 'batterij bijna leeg'
- "Apparaat aan" indicatie
- Visuele geluidsindicatie
- Volumeregeling

Accessoires

- **AC/DC-adapter:** 2 x 9 V DC 200 mA
- **Batterijen:** 4 x AA zender niet meegeleverd
- **Batterijen:** NiMH-batterijen ontvanger meegeleverd
- **Riemclip:** Riemclip op ontvanger
- **Oplader:** Opladstation voor ontvanger
- Gebruikershandleiding

Voeding

- **Batterijvoltage:** 4,8 V
- **Oplaadtijd:** 14 uur u
- **Gebruiksduur met batterij:** 12 u
- Oplaadbaar

Productkenmerken**Visuele geluidsindicatie**

Soms is het gemakkelijk als u kunt 'zien' of uw baby geluiden maakt. Deze rij lampjes geeft dit duidelijk aan.

Opladbare ontvanger

Wanneer u de ontvanger op de oplader plaatst, worden de batterijen automatisch opgeladen. De ontvanger is dus altijd klaar voor gebruik.

Bereik in de open lucht

In de open lucht en zonder obstakels is de veilige afstand tussen de zender en ontvanger groter dan binnenshuis. U kunt de ontvanger dus meenemen in de tuin of naar de bureu zonder dat u de verbinding verliest.

Oplader

Als de ingebouwde oplader van het basisstation volledig is opgeladen, kunt u zich vrij in huis bewegen en de ontvanger meenemen om in contact te blijven met uw baby. De lader is ook een handige plaats om de ontvanger te bewaren en zorgt dat de ontvanger altijd klaar is voor gebruik.

Aantal kanalen

Doordat u kunt kiezen uit verschillende kanalen, hebt u minder last van interferentie en geluiden van andere babyfoons in de buurt.

Volumeregeling

Met een handige draaiknop kunt u het volume op het gewenste geluidsniveau instellen.

Gebruik in en om het huis

U verliest nooit de verbinding met de zender wanneer u de ontvanger meeneemt in en om het huis, zodat u de baby steeds in het oog kunt houden en snel kunt reageren wanneer uw kind roept.

Analoge pilooottoon

Een speciaal signaal dat samen met het audiosignaal wordt verzonden om de kans op interferentie van andere draadloze apparatuur te verkleinen.



Publicatiedatum 2006-07-07

Versie: 4.0

12 NC: 9082 100 02998
EAN: 87 10101 67328 8

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips Electronics N.V. en hun respectieve eigenaren.
© 2006 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Alle rechten voorbehouden.

www.philips.com