

Philips  
DECT-babyfoon



SBCSC484

## Luister zonder storing naar uw baby

Dit systeem van Philips voor digitale babyfoons gebruikt DECT-technologie, waardoor u absoluut geen last hebt van interferentie van andere systemen. U kunt gerust doorgaan met uw werk of even lekker relaxen. U hoort alleen uw eigen baby!

### **Betrouwbaarheid en gemoedsrust**

- Vergeet interferentie, storingen of luistervinken
- Automatische selectie van vrij kanaal uit 120 kanalen.
- DECT System Link controleert de verbinding voortdurend.
- Inclusief twee AC-stroomadapters.
- Privacy verzekerd, zodat anderen u niet kunnen horen
- Licht op wanneer batterij moet worden opgeladen of vervangen
- Back-up voeding via een batterij, in geval van een stroomstoring.

### **Uw baby geruststellen**

- Spreek tegen uw baby om hem met uw stem gerust te stellen
- Zacht, kalmerend nachtlampje om uw baby gerust te stellen

### **Gemak voor u en uw kind**

#### **Extra draagbaarheid**

#### **Flexibiliteit wanneer u uw kind in de gaten houdt**

# PHILIPS

## Technische specificaties

### Accessoires

- **Batterijen:** 4 x AA zender niet meegeleverd
- **AC/DC-adapter:** 2 x 9 V DC 300 mA
- **Riemclip:** Riemclip op ontvanger
- **Oplader:** Opladstation voor ontvanger
- Gebruikershandleiding
- **Batterijen:** NiMH-batterijen ontvanger meegeleverd

### Convenience

- Melding bij buiten bereik
- Indicatie 'batterij bijna leeg'
- Nachtlampje
- Visuele geluidsindicatie
- **Systeemcontrole:** Batterijcontrolelampje, Systeemalarmlampje, Systeemcontrolelampje
- Indicatie 'batterij wordt opgeladen'

### Voeding

- **Opladtijd:** 12 hr
- **Stroomvoorziening:** AC/DC-adapter
- Oplaadbaar
- **Gebruiksduur met batterij:** 12 hr

### Tuner/ontvangst/transmissie

- Automatische zenderinstallatie
- **Aantal kanalen:** 120
- **Frequentieband:** DECT

### Technische specificaties

- **Temperatuurbereik in bedrijf:** 0 °C - 40 °C °C
- **Bereik opslagtemperatuur:** -20 °C tot 60 °C °C

## Productkenmerken

### Geen interferentie

Dankzij de hoogwaardige digitale DECT-technologie voor draadloze telefoons hoort u de baby via een duidelijke verbinding zonder interferentie. Andere draadloze apparaten storen de verbinding niet, zodat er zich geen onderbrekingen voordoen en niemand anders kan meeluisteren.

### 120 kanalen

De babyfoon zoekt voortdurend naar kanalen en selecteert automatisch een kanaal dat vrij is van andere babyfoons, taxi's, politieradio's, enz.

### Privacy verzekerd

Uw privacy is verzekerd dankzij een veilig kanaal tussen de zender en ontvanger. Zo blijven uw dierbare momenten met uw baby privé.

### Centrale bediening

Unieke en revolutionaire nieuwe manier om de babyfoon te bedienen vanaf het punt waar u zich bevindt. Geniet van een maximaal gebruiksgemak, omdat u de babyfoon kunt bedienen waar u ook bent.

### DECT System Link

De voortdurende geheel digitale 2-weg systeemverbinding toont dat er een verbinding is en er klinkt een alarm als de verbinding is verbroken.

### Visuele geluidsindicatie

Soms is het gemakkelijk als u kunt 'zien' of uw baby geluiden maakt. Deze rij lampjes geeft dit duidelijk aan.

### Terugspreekfunctie

U hoeft niet altijd naar uw baby toe te gaan. Met de terugspreekfunctie kunt u via de ontvanger praten om de baby gerust te stellen.

### Nachtlampje

Het zacht gloeiende nachtlampje stelt de baby op zijn gemak en zorgt voor een herkenningspunt in het donker.

### Oplaadbare batterijen

Geniet van het gemak van oplaadbare batterijen.

### Draagbare ontvanger

Met de verstelbare riemclip kunt u de ontvanger met u meenemen, waar u ook heen gaat.

### Breed bedieningsbereik

U kunt de ontvanger in en om het huis gebruiken, met binnen een bereik van maximaal 50 meter en buiten een bereik van maximaal 300 meter (in ideale situatie met heldere lucht).

### Instelbare gevoelige microfoon

U kunt de gevoeligheid van de microfoon zelf instellen zodat u alleen de gewenste geluiden hoort.

### Twee AC-stroomadapters

Met de twee AC-stroomadapters kunt u zowel de zender als de ontvanger op netstroom aansluiten om batterijen te besparen.

### Back-up voeding

U kunt de zender met batterijen en op netstroom gebruiken. In geval van een stroomstoring, schakelt de zender automatisch over naar de batterijen (als deze in de zender zitten).

### Indicatie laag batterijniveau

U weet op tijd wanneer u de batterijen opnieuw moet opladen of vervangen.

### Volumeregeling

Met een handige draaiknop kunt u het volume op het gewenste geluidsniveau instellen.



Publicatiedatum 2006-07-07

Versie: 1.0

12 NC: 9082 100 03849  
EAN: 87 10895 865111

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips Electronics N.V. en hun respectieve eigenaren.  
© 2006 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Alle rechten voorbehouden.

[www.philips.com](http://www.philips.com)