



Philips  
TV-Antenne

**UHF/VHF/UKW**

Innenbereich 40 dB Verstärkung

**SBCTT750**



## Empfangen Sie Analog- und Digitalfernsehen

über diese 40-dB-Verstärkerantenne

Diese 40-dB-Verstärkerantenne ermöglicht die manuelle Positionseinstellung der Dipole und des UHF-Elements über 100 Grad auf optimalen Empfang.

### **Genießen Sie mehr Programmiermöglichkeiten**

- 40 dB Verstärkung
- Umschalter für externe Antenne

### **Verbessern Sie Ihre Bildqualität**

- Geräuscharme Verstärkung ohne Signalverlust
- Drehregler zur Einstellung der Verstärkung

### **Leicht zu positionieren**

- Beschwerter Standfuß für mehr Stabilität
- Optionale 12 V DC-Stromversorgung

### **Schlankes, zeitgemäßes Design**

- Elegantes Design passend zum innovativen Fernsehgerät
- Kompaktes Design, kann so gut wie überall aufgestellt werden

**PHILIPS**  
sense and simplicity

# Daten

## Technische Daten

- Sicherheitsnormen: Gemäß EN 60065
- EMC-Standard: Gemäß EN 89/336/EEC

## Tuner/Empfang/Übertragung

- Antennenanschluss: 75 Ohm koaxial (IEC75)
- Antennentyp: Teleskopisch, Spiralantenne
- Frequenz-Bänder: UHF, VHF
- Zugang (Antenne und Verstärker): 40 dB

## Leistung

- Schalter Ein/Aus
- Netzstrom: 12 V DC
- Stromverbrauch: 5 mA W

## Zubehör

- Benutzerhandbuch

# Besonderheiten

## 40 dB Verstärkung

Die Signale werden um 40 dB verstärkt. Damit erweitert sich Ihr Empfangsbereich, und Sie können auch schwache Signale aus größeren Entfernungen noch gut empfangen.

## Umschalter für externe Antenne

Mit dem Antennenumschalter können Sie einfach zwischen Ihrer externen Antenne und Ihrem Kabelsystem umschalten und so über noch mehr Programme verfügen.

## Geräuscharme Verstärkung

Neben der verstellbaren Verstärkung bietet die geräuscharme Verstärkung eine ausgezeichnete Empfangsreichweite und verbessert die Signalqualität.

## Verstärkungsregelung mit Drehregler

Mit dem Drehregler können Sie die Antennenverstärkung auf optimalen Empfang einstellen.

## Beschwerter Standfuß

Der beschwerte Standfuß stabilisiert die Antenne und bietet zusätzliche Positionierungen.

## Optionale 12 V DC-Stromversorgung

Optionale 12 V DC-Stromversorgung ermöglicht den Antennenanschluss am Zigarettenanzünder Ihres Autos.

## Zum Fernsehgerät passendes Design

Klares, elegantes Design passend zum innovativen Fernsehgerät von heute.

## Kompaktes Design

Dank des kompakten Designs kann die Antenne so gut wie überall aufgestellt werden.



Ausstellungsdatum  
2009-05-15

Version: 5.1.7

12 NC: 9082 100 02089  
EAN: 87 10895 78018 6

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips Electronics N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)