



Philips
TV-antenna

UHF/VHF/FM

Beltéri 40 dB erősítés

SBCTT750



Analóg és digitális TV csatornák vétele

a 40 dB erősítésű antennával

A 40 dB erősítésű antennánál kézzel állíthatja a dipólusok helyzetét és 100 fokos szögtartományban az UHF elemet az optimális vétel érdekében.

Élvezze a több programozási lehetőséget!

- 40 dB erősítés
- Külső antenna kapcsoló

Javítsa a képminőséget!

- Az alacsony zajerősítés megőrzi a jel minőségét
- Forgatható erősítésvezérlés az erősítés beállításához

Egyszerű elhelyezés

- Nehezékkel ellátott talp a magasfokú stabilitás érdekében
- Opcionális 12 V DC feszültségforrás

Csillogó, modern kivitel

- Fényes kivitelével kiválóan illeszkedik a modern televíziók stílusához
- Kompakt kialakítása révén jóformán bárhol használható

PHILIPS
sense and simplicity

Műszaki adatok

Műszaki adatok

- Biztonsági szabványok: EN 60065 szerint
- EMC szabványok: EN 89/336/EGK szerint

Hangolóegység/Vétel/Adás

- Antennakimenet: 75 ohmos koaxiális (IEC75)
- Antennatípus: Teleszkópos, Spirál hurok
- Hangolási sávok: UHF, VHF
- Nyereség (antenna + erősítő): 40 dB

Tápkapcsoló

- Be/kikapcsoló
- Tápellátás: 12 V egyenáram (DC)
- Áramfogyasztás: 5 mA W

Tartozékok

- Felhasználói kézikönyv

Fénypontok

40 dB erősítés

A 40 dB-es erősítés fokozza a gyenge jelek erősségét, kiterjesztve a vételtartományt, ezáltal nagyobb vételkörzetben, több jel vételét teszi lehetővé.

Külső antenna kapcsoló

A belső/külső antenna kapcsoló segítségével könnyen válthat a külső antenna és a vezetékes rendszer között, így több programozási lehetőség között választhat.

Alacsony zajerősítés

Az állítható erősítéssel együtt az alacsony zajerősítés nagy vételtartományt és jó jelminőséget biztosít.

Forgatható erősítésvezérlés

A forgatható erősítésvezérlés segítségével könnyedén beállíthatja az antenna erősítését az optimális vétel érdekében.

Nehezekkel ellátott talpazat

A nehezekkel ellátott talpazat nagyobb stabilitást, és ezáltal több különböző elhelyezési lehetőséget biztosít.

Opcionális 12 V DC feszültségforrás

Az opcionális 12 V egyenfeszültségű áramforrás lehetővé teszi az antenna gépkocsiadapterhez történő csatlakoztatását.

Kialakítása nagyszerűen illik a TV-khez

Az egyszerű, elegáns vonalvezetésű kialakítás nagyszerűen harmonizál a legmodernebb televíziók formavilágával.

Kompakt kialakítás

A kompakt kialakításnak köszönhetően szinte bárhol elhelyezheti az antennát.



Kiadás dátuma
2009-05-15

Verzió: 5.1.7

12 NC: 9082 100 02089
EAN: 87 10895 78018 6

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com