

Philips
Κεραία TV

UHF/VHF/
FM

Για εσωτερικούς χώρους με
ενίσχυση 42 dB

SBCTT950



Λήψη αναλογικής και ψηφιακής τηλεόρασης

με αυτή την κεραία ενισχυμένη στα 42 dB

Αυτή η μοναδική κεραία διαθέτει μοτέρ για εύκολη προσαρμογή της θέσης των διπόλων και του στοιχείου UHF από μακριά, άνω των 100 μοιρών, για βέλτιστη λήψη. Λειτουργεί με οποιοδήποτε τηλεχειριστήριο.

Απολαύστε περισσότερες επιλογές προγραμματισμού

- Ενίσχυση 42 dB
- Διακόπτης εξωτερικής κεραίας

Βελτιώστε την ποιότητα της εικόνας

- Η ενίσχυση χαμηλού θορύβου διατηρεί την ποιότητα του σήματος
- Περιστροφικό χειριστήριο απολαβής για προσαρμογή της ενίσχυσης

Εύκολο στην τοποθέτηση

- Σταθμισμένη βάση για εξαιρετική ισορροπία
- Προαιρετική πηγή τροφοδοσίας DC 12V

Κομψό, σύγχρονο στυλ

- Οι κομψές γραμμές σχεδίασης κολακεύουν τις σύγχρονες τηλεοράσεις
- Συμπαγής σχεδίαση για προσαρμογή σε κάθε χώρο

PHILIPS

Τεχνικές προδιαγραφές

Τεχνικές προδιαγραφές

- **Πρότυπα ασφαλείας:** Σύμφωνα με το πρότυπο EN 60065
- **Πρότυπα EMC:** Σύμφωνα με το πρότυπο EN 89/336/EEC

Δέκτης/λήψη/μετάδοση

- **Έξοδος κεραίας:** Ομοαξονική 75 ohm (IEC75)
- **Τύπος κεραίας:** Τηλεσκοπική, Σπειροειδής βρόχος
- **Απολαβή (κεραία + ενισχυτής):** 36 dB
- **Ζώνες δέκτη:** UHF, VHF

Τάση

- **Τύπος μπαταριών:** AAA, LR03
- **Τροφοδοσία ρεύματος:** Μπαταρίες 12V DC ή 2x 1,5V
- **Διακόπη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης**
- **Κατανάλωση ρεύματος:** 5mA W

Αξεσουάρ

- **Εγχειρίδιο χρήσεως:** ναι

Κύρια σημεία προϊόντος

Ενίσχυση 42 dB

Η ενίσχυση 42 dB αυξάνει την απόδοση των ασθενών σημάτων, επεκτείνοντας το εύρος λήψης και επιτρέποντάς σας να λάβετε περισσότερα σήματα από μεγαλύτερη απόσταση.

Διακόπτης εξωτερικής κεραίας

Ο διακόπτης εσωτερικής/εξωτερικής κεραίας σας επιτρέπει να εναλλάσσετε εύκολα μεταξύ της εξωτερικής κεραίας και της καλωδιακής τηλεόρασης, για περισσότερες επιλογές προγραμματισμού.

Ενίσχυση χαμηλού θορύβου

Μαζί με τη ρυθμιζόμενη ενίσχυση, η ενίσχυση χαμηλού θορύβου διασφαλίζει μεγάλη εμβέλεια λήψης και βελτιώνει την ποιότητα του σήματος.

Περιστροφικό χειριστήριο απολαβής

Το περιστροφικό χειριστήριο ελέγχου απολαβής σας επιτρέπει να ρυθμίσετε εύκολα την ενίσχυση της κεραίας για βέλτιστη λήψη.

Σταθμισμένη βάση

Η σταθμισμένη βάση σταθεροποιεί τη θέση της κεραίας ώστε να μπορείτε να την τοποθετήσετε σε περισσότερες θέσεις.

Προαιρετική πηγή τροφοδοσίας DC 12V

Η προαιρετική πηγή τροφοδοσίας DC 12V σας επιτρέπει να συνδέσετε την κεραία στον αναπτήρα του οχήματός σας.

Κολακευτικές γραμμές σχεδίασης

Οι απλές, κομψές γραμμές σχεδίασης κολακεύουν τις σύγχρονες τηλεοράσεις.

συμπαγής σχεδίαση

Η συμπαγής σχεδίαση επιτρέπει την τοποθέτηση της κεραίας σχεδόν σε κάθε χώρο.



Ημερομηνία έκδοσης
2006-11-07

Έκδοση: 3.0

12 NC: 9082 100 02095
EAN: 87 10895 78021 6

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips Electronics N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.
© 2006 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
www.philips.com