

Philips
Højttaler-dockingstation



SBD6000



Kraftigt stereolydfelt

Kraftfuld XSL Acoustics

Lyt til det stærke og brede lydniveau i SBD6000. Højttalerne og iPod-dockingstationen kan nemt være i tasken, så du kan lytte til musik sammen med dine venner, uanset hvor du er. Du får en enestående bas selv ved lave lydstyrker.

Kraftfuld lyd

- DBB (dynamisk basforstærkning) forbedrer elektronisk de lave toner.
- Indbyggede højttalere med XSL Acoustics giver en dynamisk lyd
- Ekstra bredt lydniveau for 3-dimensionel og realistisk lyd
- Højttalerriste i metal beskytter højttalerdrivere

Tag musikken med dig,

- Bæretasken beskytter dine højttalere, når de ikke er i brug
- Kabeloprulningssystem med aftageligt kabel for nem opbevaring
- Letvægts- og bærbart design, så du altid kan lytte til musik

Altid klar

- Ledningen opbevares praktisk, når den ikke er i brug
- Mulighed for brug af batteri eller vekselstrøm, så du kan høre musik overalt
- Praktisk opbevaring af din receiver i dockingstationen

PHILIPS

Specifikationer

Lyd

- Frekvenskurve: 100 - 18.000 Hz
- Impedans: 3 ohm
- Strømstyrke (RMS): 2 x 3 W

Tilslutningsmuligheder

- Stik: iPod dedikeret

Komfort

- Strømindikator
- Lydstyrke
- Driftstid: 10 timer

Tilbehør

- Lysnetadapter
- Etui

Strøm

- Batteritype: AAA, LR03
- Adapter: 9 V 1,5 A
- Batterispænding: 1,5 V
- Batterier: 6

Emballagens mål

- Mål på emballage (B x H x D):

- 26,5 x 22,5 x 11,5 cm
- Nettovægt: 0,586 kg
- Bruttovægt: 0,889 kg
- Taravægt: 0,303 kg
- EAN: 87 12581 31566 5
- Antal medfølgende produkter: 1
- Emballagetype: Emballage

Yderemballage

- Ydre indpakning (L x B x H): 75,2 x 29,1 x 26,3 cm
- Nettovægt: 3,516 kg
- Bruttovægt: 7,139 kg
- Taravægt: 3,623 kg
- EAN: 87 12581 31570 2
- Antal forbrugereballager: 6

Indvendig emballage

- Indvendig emballage (L x B x H): 27,2 x 24 x 24,5 cm
- Nettovægt: 1,172 kg
- Bruttovægt: 2,012 kg
- Taravægt: 0,84 kg
- EAN: 87 12581 31568 9
- Antal forbrugereballager: 2

Vigtigste nyheder

DBB dynamisk basforstærkning

Aktivér DBB (dynamisk basforstærkning - dynamisk basfremhævning), og de lave basfrekvenser forbedres elektronisk, så du opnår en ensartet lydgenivelse, specielt hvis højttalerlydstyrken indstilles på et lavt niveau. Du hører imponerende baser til enhver tid.

XSL Acoustics

Få dynamisk lyd og kraftig basdeevne fra din ShoqBox med XSL Acoustics. Ved at kombinere høj diskant og mellemtoner med dynamisk og kraftig bas frembringes den imponerende lyd. Nyskabende brug af højteknologiske materialer som titanium membran og neodym resulterer i lyd, der er næsten dobbelt så kraftig som fra en almindelig højttalerdriver af samme størrelse. Den præcise tilpasning mellem højttalerdriver, den akustiske arkitektur og kredsløbene giver en dynamisk lyd og kraftig bas i et lille kabinet.

Bæretaske

Pas på højttaleren og undgå at kablet filtreres sammen ved at opbevare den i dette smarte bløde etui, når du ikke bruger den.

Håndtering af højttalerledning

Med dette unikke design er opbevaring af ledninger ikke længere et problem. Pak blot sammen og gå.



Udgivelsesdato
2014-11-27

Version: 5.1.9

12 NC: 8670 000 26961
EAN: 87 12581 31566 5

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com