

Philips
Док-станция для
колонок

SBD6000



Зона мощного стереозвучания

Мощная система XSL Acoustics

Наслаждайтесь мощным и объемным стереозвучанием SBD6000. Динамики и док-станция для iPod легко помещаются в сумке, и где бы вы не находились, вы с друзьями сможете насладиться музыкой с насыщенными басами даже при низком уровне громкости.

Мощный звук

- Динамическое усиление НЧ улучшает электронное воспроизведение басов
- Встроенные динамики с технологией XSL Acoustics для динамического звука
- Яркий акустический эффект для объемного и реалистичного звучания
- Металлическая решетка защищает динамики

Возьмите свою музыку с собой

- Сумка для транспортировки предохраняет колонки, когда они не используются
- Система сматывания кабеля с возможностью отсоединения для удобства хранения
- Легкая, портативная конструкция для наслаждения музыкой в любое время

Полная готовность к действию

- Кабели хранятся в полном порядке, когда не используются
- Питание от батарейки или электросети, на ваш выбор, для музыки в любом месте
- Храните приемник на удобной зарядной станции

PHILIPS

разумно и просто

Характеристики

Звук

- Частотный отклик: 100 - 18 000 Гц
- Полное сопротивление: 3 Ом
- RMS номинальная мощность: 2 x 3 Вт

Возможность соединения

- Переходник: Специально для iPod

Удобство

- Индикатор питания: Да
- Настройка громкости: Да
- Время работы: 10 часов

Аксессуары

- Адаптер AC/DC: Да
- Чехол: Да

Питание

- Тип батареи: тип AAA, LR03
- Тип адаптора: 9 В 1,5 А
- Напряжение батареи: 1,5 В
- Количество батарей: 6

Размеры упаковки

- EAN: 87 12581 31566 5

- Количество вложенных изделий: 1
- Тип упаковки: Картонная коробка
- Размеры упаковки (Ш x В x Г): 26,5 x 22,5 x 11,5 см
- Вес нетто: 0,586 кг
- Вес брутто: 0,889 кг
- Вес упаковки: 0,303 кг

Внешняя упаковка

- EAN: 87 12581 31570 2
- Количество потребительских упаковок: 6
- Внешняя упаковка (Д x Ш x В): 75,2 x 29,1 x 26,3 см
- Вес нетто: 3,516 кг
- Вес брутто: 7,139 кг
- Вес упаковки: 3,623 кг

Внутренняя упаковка

- EAN: 87 12581 31568 9
- Количество потребительских упаковок: 2
- Внутренняя упаковка (Д x Ш x В): 27,2 x 24 x 24,5 см
- Вес нетто: 1,172 кг
- Вес брутто: 2,012 кг
- Вес упаковки: 0,84 кг

Основные передовые технологии

Функция DBV (динамического усиления НЧ)

Активируйте функцию динамического усиления НЧ (DBV), и нижние частоты басов будут улучшены электронным способом для достижения устойчивого воспроизведения звука, особенно в случае установки низкого уровня громкости динамика. Вы все время будете слышать впечатляющие басы.

Технология XSL Acoustics

Насладитесь динамичным звучанием и мощными басами, воспроизводимыми ShoqVox с технологией XSL Acoustics. Потрясающее звучание достигается благодаря сочетанию удивительно четких верхних и средних частот с объемными и мощными басовыми частотами. Инновационное применение высокотехнологичных материалов, например титанового конуса и неодимового магнита, обеспечивает звуковую мощность почти вдвое выше, чем мощность, выдаваемая обычным динамиком аналогичного размера. Точная настройка усилителя динамика, миниатюрная акустическая архитектура и схема обеспечивают превосходный динамический звук и оптимизирует басовые частоты самого маленького аудиоустройства.

Сумка для переноски колонок

Позаботьтесь о ваших колонках и не дайте запутаться кабелю, храните их в этой удобной мягкой сумке, когда они не используются.

Размещение кабелей динамиков

Благодаря уникальному дизайну хранение кабелей больше не проблема. Просто уберите их и отправляйтесь по делам.



Дата выпуска 2009-02-06

Версия: 4.1.9

12 NC: 8670 000 26961
EAN: 87 12581 31566 5

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com