



Philips Fidelio
Głośnik ze stacją dokującą

Fidelio



SBD7500



Fascynacja Dźwiękiem

Zaprojektowany do działania przenośnego

Niewielki i przenośny odtwarzacz charakteryzuje się zaskakującą wydajnością. Odtwarza dźwięk z telefonu iPhone lub odtwarzacza iPod z zaskakującą mocą, sprawiając, że możesz słuchać muzyki o doskonałej jakości, gdziekolwiek jesteś.

Zadziwiająca jakość dźwięku

- Technologia wOOx zapewniająca bogate i czyste brzmienie basów bez zniekształceń
- System DBB zapewniający głębokie brzmienie basów przy każdym poziomie głośności
- Technologia ekranowania blokująca zakłócenia z telefonów komórkowych

Mobilne urządzenie

- Elegancka i niewielka konstrukcja gwarantują, że urządzenie zmieści się w każdej aktówce

Wszechstronne urządzenie

- Bateria i opcjonalny zasilacz pozwala słuchać muzyki w podróży
- Dokowanie dowolnego urządzenia iPod/iPhone, nawet w futerałach
- Port AUX-in do łatwego podłączenia do niemal dowolnego urządzenia elektronicznego



PHILIPS

Dane techniczne

Dźwięk

- Korekcja dźwięku: Dynamiczne wzmocnienie basów, Technologia wOOx™
- Sprzęt nagłaśniający: stereo
- Regulator głośności: w górę/dół
- Moc wyjściowa: 10 W RMS

Głośniki

- Przetworniki głośnikowe: Magnes neodymowy

Możliwości połączeń

- Wejście AUX

Akcesoria

- Przewody/podłączenie: Zasilacz sieciowy stabilizowany, Przewód do złącza MP3 Link

Udogodnienia

- Ładowarka: iPhone, iPod



Zasilanie

- Źródło zasilania: akumulator, 100–240 V AC, 50/60 Hz
- Rodzaj baterii/akumulatora: Rozmiar AA (LR6)
- Liczba baterii lub akumulatorów: 4
- Czas eksploatacji baterii: 8 godz.

Zgodność z odtwarzaczami iPod

- Zgodność z: iPod, iPod mini, iPod z kolorowym wyświetlaczem, iPod classic, iPod nano 1. generacji, iPod nano 2. generacji, iPod nano 3. generacji, iPod touch, iPod nano 4. generacji, iPod touch 2. generacji, iPod nano 5. generacji, iPod touch 2. generacji 8/16/32 GB, iPod 5. generacji

Zgodność z telefonami iPhone

- Zgodność z: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3G

Zalety

Technologia wOOx



Technologia wOOx to nowy sposób budowy głośników oferujący fantastycznie głębokie basy o olbrzymiej sile głosu. Specjalne głośniki są idealnie zgrane z promiennikiem basów wOOx, a precyzyjne dostrójenie głośnika głównego z głośnikami wysokotonowymi gwarantuje płynne przejście od niskich i średnich do wysokich częstotliwości. Idealnie symetryczna konstrukcja przekładkowa z podwójnym zawieszeniem pozwala na uzyskanie precyzyjnego, dudniącego basu bez wyraźnych zakłóceń. Technologia wOOx pozwala w pełni wykorzystać objętość pudła rezonansowego, dzięki czemu basy są głębokie i dynamiczne i można naprawdę poczuć siłę muzyki.

Dynamiczne wzmocnienie basów (DBB)



Dynamiczne wzmocnienie tonów niskich (DBB) to robiące duże wrażenie uwydatnienie basów w nagraniu muzycznym w całym zakresie ustawień głośności — od niskiego do wysokiego — za jednym naciśnięciem przycisku! Ustawienie głośności na niskim poziomie powoduje zazwyczaj utratę dolnych niskotonowych częstotliwości dźwięku. Aby do tego nie dopuścić, można włączyć dynamiczne wzmocnienie basów, które pozwala słuchać pełnego dźwięku nawet po ściszeniu.



Data wydania 2013-05-10

Wersja: 6.0.12

12 NC: 8670 000 56966
EAN: 87 12581 50984 2

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com