

Philips  
Dok reproduktoru



SBD8000



## Výkonný stereofonní ozvučovací systém

Užijte si hudbu uloženou v přehrávači iPod s dokem reproduktoru SBD8000. Prokreslený stereofonní výkon na dosah ruky. Basový proudch reproduktoru poskytuje bohatý hluboký basový zvuk. Výškové reproduktory zajišťují jasný a křišťálově čistý zvuk vysokých tónů. Včetně dálkového ovládání.

### Pro vynikající požitek z hudby

- Basový proudch zdůrazňuje nízké tóny pro jasný, realistický zvuk
- Vinutí výkonných reproduktorů pro ultra realistický zvuk

### Silný zvuk

- Vestavěný zesilovač zvyšuje výkon a poskytuje působivý zvuk
- Obzvláště široké zvukové jeviště pro trojrozměrný a realistický zvuk
- Kovová mřížka reproduktoru chrání vinutí reproduktoru

### Veďte si hudbu s sebou

- Pro větší požitek z hudby kdekoli a kdykoliv

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## Specifikace

### Zvuk

- **Kmitočtová charakteristika:** 100 - 20 000 Hz
- **Impedance:** 4

### Možnosti připojení

- **Konektor:** speciálně pro přehrávač iPod

### Pohodlí

- **Indikátor zapnutí:** Ano
- **Ovládání hlasitosti:** Ano

### Příslušenství

- **Sít'ový adaptér:** Ano

### Spotřeba

- **Typ adaptéru:** 18 V 2 A

### Rozměry balení

- **EAN:** 87 12581 33358 4
- **Počet zahrnutých výrobků:** 1
- **Typ balení:** Karton
- **Rozměry balení (Š x V x H):** 39,9 x 15 x 18,9 cm
- **Čistá hmotnost:** 1,2 kg
- **Hrubá hmotnost:** 2 kg
- **Hmotnost obalu:** 0,8 kg

### Vnější obal

- **EAN:** 87 12581 33542 7
- **Počet spotřebitelských balení:** 3
- **Vnější obal (D x Š x V):** 59,6 x 41,3 x 17,8 cm
- **Čistá hmotnost:** 3,6 kg
- **Hrubá hmotnost:** 6,8 kg
- **Hmotnost obalu:** 3,2 kg

## Zvýraznění výrobku

### Basový průduch

*Díky akusticky vyladěnému vzduchovému kanálu, který zdůrazňuje basové tóny, si vychutnáte fantasticky realistický a opravdu strhující poslechový zážitek.*

### Vinutí výkonných reproduktorů

*Vinutí výkonných reproduktorů produkují ultra realistický zvuk, který vás naprosto ponoří do hry.*

### Vestavěný zesilovač

*I slabé zvuky znějí působivě díky zesilovači vestavěnému do těchto výkonných reproduktorů.*

### Vhodné k přenosnému audio zařízení

*Reproduktorové soustavy mohou být použity s přenosným audio zařízením*

