



Philips
ลำโพงพกพา

สีขาว



SBM100WHI



ลำโพงแบบพกพาที่ครบครันในหนึ่งเดียว

เพลิดเพลินกับการฟังเพลงจากลำโพงแบบพกพาที่ครบครันในหนึ่งเดียวของ Philips เล่นเพลงโปรดของคุณด้วยการเชื่อมต่อผ่านการ์ด MicroSD/การเชื่อมต่อ Aux-in ลำโพงเทคโนโลยี wOOx ขนาดกะทัดรัดมาพร้อมกับแบตเตอรี่แบบชาร์จใหม่ได้และมีสีให้เลือกหลากหลาย

เพลิดเพลินกับเสียงเพลงจากสื่อที่หลากหลาย

- เล่นเพลงแสนสะดวกจากการ์ด MicroSD
- วิทยุ FM ดิจิตอลในตัว
- AUX-in สำหรับการเชื่อมต่อที่ง่ายกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เกือบทุกยี่ห้อ

พลังเสียงเต็มอิมพัลส์

- เทคโนโลยีลำโพง wOOx™ ให้เสียงเบสที่ทุ้มลึกเต็มไปด้วยพลัง
- พลังขับเสียง 1.5W RMS

ใช้งานง่าย

- แบตเตอรี่ในตัวแบบชาร์จใหม่ได้
- แจ็คหูฟังสเตอริโอสำหรับความเพลิดเพลินในการฟังเพลงแบบส่วนตัวยิ่งขึ้น
- กะทัดรัด สะดวกต่อการพกพา

PHILIPS

รายละเอียดเฉพาะ

ขนาดผลิตภัณฑ์

- ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้าง x สูง x ลึก):
10.7 x 7.1 x 3.6 ซม.
- ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้าง x สูง x ลึก):
4.2 x 2.8 x 1.4 นิ้ว
- น้ำหนัก: 0.104 กก.
- น้ำหนัก: 0.229 lb

ลำโพงซ้าย/ขวา

- ตัวขับเสียง: 1 x ตัวขับเสียง wOOx, 1 x Full range 1.5"
- ไดเวอร์สำหรับช่วงกำลังไฟ: 0-5W x 1
- ช่วงความถี่: 100Hz-20kHz

ระบบเสียง

- การเพิ่มคุณภาพเสียง: เทคโนโลยี wOOx
- ออดีโอแอมป์ไฟเออร์ทรงพลัง:
ระบบขยายเสียงดิจิทัล Class "AB"
- กำลังขับเสียงทั้งหมด: 1.5W RMS (สูงสุด)
- ช่วงความถี่: 20Hz-20kHz
- อัตราส่วนสัญญาณ/การรบกวน: > 70dB
- THD: < 1%
- ความไวอินพุต: 600mV



การเล่นเสียง

- รูปแบบเสียงที่รองรับ: MP3
- สื่อที่เล่นได้: การ์ด MicroSD
- โหมดการเล่น: เล่นและหยุดชั่วคราว, ออโต้เล่นอย่างรวดเร็วและกระโดดย้อนหลัง, ค้นหาแทร็คก่อนหน้า/ถัดไป

การเชื่อมต่อ

- Aux in: ผ่านการรับรอง
- ช่องสัญญาณออกของหูฟัง: ผ่านการรับรอง
- การชาร์จ USB: ผ่านการรับรอง

จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง

- คลื่นที่เครื่องรับวิทยุรับได้: FM

อุปกรณ์เสริม

- สายเคเบิล USB: สำหรับชาร์จ
- แจ็คเสอาอากาศ 3.5 มม.: ผ่านการรับรอง

กำลังไฟ

- ประเภทแบตเตอรี่: ลิเทียมในตัว
- เวลาเล่นเพลง: 6 ชม.

ไฮไลต์

การ์ด MicroSD

เพียงแค่วางการ์ด MicroSD ที่ต้องการลงในการ์ด แล้วเสียบการ์ดลงในเครื่องเล่น และคุณก็จะไม่ต้องเป็นกังวลอีกต่อไปว่าจะขาดทางเลือกเพื่อความบันเทิง

วิทยุ FM ดิจิตอล

วิทยุดิจิทัลมีความเหนือชั้นกว่าการกระจายเสียงแบบอนาล็อก FM ถือเป็นรูปแบบใหม่ของวิทยุกระจายเสียงที่ทำงานผ่านเครือข่ายของเครื่องส่งภาคพื้นดิน

วิทยุดิจิทัลมอบทางเลือกใหม่ๆ เพิ่มเติมให้แก่ผู้ฟังผ่านเสียงที่ชัดใสมยิ่งขึ้นและปราศจากเสียงแทรกปรกปรก

เทคโนโลยีนี้ช่วยให้ตัวรับสัญญาณสามารถเลือกสัญญาณที่ชัดเจนนที่สุดเท่าที่จะหาได้

เนื่องจากเซชันดิจิทัลทำให้ไม่ต้องจดจำความถี่ แต่สามารถจูนหาคลื่นได้ด้วยชื่อสถานี ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องจูนคลื่นใหม่เมื่ออยู่ในระหว่างการเดินทาง

กำลังขับเสียง 1.5W RMS

ระบบนี้มีกำลังขับทั้งหมด 1.5W RMS ทั้งนี้ RMS

ย่อมาจาก Root Mean Square

ซึ่งเป็นการวัดพลังงานเสียงตามปกติ หรือวัดพลังงานไฟฟ้าที่จ่ายจากออดิโอแอมป์ไฟเออร์ไปยังลำโพงซึ่งมีการวัดค่าเป็นวัตต์ จำนวนพลังงานไฟฟ้าที่นำส่งไปต่อลำโพงและความไวเป็นตัวกำหนดพลังงานที่ถูกสร้างขึ้น ยิ่งจำนวนวัตต์มากขึ้นเท่าใด พลังเสียงที่ได้ออกมาก็ยิ่งดีขึ้นเท่านั้น

เทคโนโลยีลำโพง wOOx™

เทคโนโลยี wOOx

คือแนวความคิดการออกแบบลำโพงที่ท้าวล้ำทันสมัย สามารถให้เสียงเบสที่หนักอึ้งอย่างน่าอัศจรรย์โดยที่มิดวามชัดเจนยอดเยี่ยมมากกว่าระบบเสียงแบบอื่นๆ

นอกจากนี้

ตัวขับลำโพงแบบพิเศษยังทำงานสอดคล้องกับตัวให้เสียงเบสของ wOOx

และปรับตัวขับเสียงหลักและทวีตเตอร์ให้เข้ากันได้ อย่างเที่ยงตรงแม่นยำเพื่อให้สามารถเปลี่ยนความถี่เสียงกลางต่ำไปยังความถี่เสียงสูงได้อย่างราบรื่นและกลมกลืน

ระบบยึดตัวขับและโครงสร้างหลายชั้นซ้อนกันอย่างสมดุลให้เสียงเบสที่ต่ำและแม่นยำไม่มีผิดเพี้ยน

wOOx

จึงมอบเสียงเบสที่ทุ้มลึกเป็นเยี่ยมและมีลักษณะไดนามิก

อันเนื่องมาจากการใช้ปริมาตรทั้งหมดของตู้ลำโพงในการขยายคลื่นเสียงของดนตรีอย่างเต็มที่



วันที่ออก 2015-02-10

เวอร์ชัน: 1.0.4

12 NC: 8670 000 95206
EAN: 06 92341 07179 45

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลเฉพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com