



Philips
Loa bỏ túi

Màu xanh lam
USB



SBM130BLU



Loa bỏ túi tất cả trong một của bạn

Thưởng thức nghe nhạc từ chiếc loa bỏ túi tất cả trong một của Philips. Phát các bản nhạc ưa thích của bạn thông qua kết nối cổng tín hiệu đầu vào/thẻ MicroSD/USB. Loa công nghệ wOOx™ nhỏ gọn và đi kèm pin sạc và có nhiều màu.

Thưởng thức nhạc từ nhiều nguồn

- Phát lại dễ dàng từ USB/thẻ MicroSD
- Đài FM kỹ thuật số tích hợp
- AUX-in cho kết nối dễ dàng đến hầu như mọi thiết bị điện tử

Âm thanh âm áp và rõ ràng

- Công nghệ loa wOOx™ cho âm trầm sâu và mạnh
- Tổng công suất đầu ra 3W RMS

Dễ sử dụng

- Pin sạc tích hợp
- Giắc tai nghe stereo cho thưởng thức nhạc cá nhân tốt hơn
- Nhỏ gọn và di động
- Màn hình LED rõ và sáng

PHILIPS

Loa bỏ túi
Màu xanh lam USB

Các thông số

Loa phải/trái

- Bộ kích thích âm thanh loa: 2 x bộ kích âm thích âm thanh wOOx, 1 x 1,5" Phạm vi đầy đủ
- Phạm vi công suất bộ kích thích âm thanh: 0-5W x 1
- Dải tần số: 100Hz-20kHz

Dàn âm thanh

- Âm thanh nâng cao: Công nghệ wOOx
- Bộ khuếch đại công suất âm thanh: Bộ khuếch đại kỹ thuật số lớp "AB"
- Công suất đầu ra tổng cộng: 3W RMS (tối đa)
- Dải tần số: 20Hz-20kHz
- Tỉ lệ tín hiệu/nhiều: > 70dB
- THD: < 1%
- Độ nhạy đầu vào: 600mV

Phát lại âm thanh

- Định dạng âm thanh được hỗ trợ: MP3
- Media phát lại: Ổ đĩa Flash USB, Thẻ MicroSD
- Chế độ phát lại: Tua nhanh tiến và lùi, Tìm bài tiếp theo/trước đó

Tiện lợi

- Dạng màn hình: Màn hình LED



Tính kết nối

- Aux in
- Cổng ra tai nghe
- Sạc USB

Bộ dò sóng/Bộ thu/Bộ truyền

- Dải dò sóng: FM

Phụ kiện

- Cáp USB: để sạc pin
- Ăng-ten giắc 3,5mm
- Cáp âm thanh 3,5mm

Công suất

- Kiểu pin: Lithium tích hợp
- Thời gian nghe nhạc: 6 giờ

Kích thước sản phẩm

- Kích thước sản phẩm (W (rộng) x H (cao) x D (sâu)): 6.1 x 2.8 x 1.5 inch
- Kích thước sản phẩm (W (rộng) x H (cao) x D (sâu)): 15.5 x 7.1 x 3.7 cm
- Khối lượng: 0.191 kg
- Khối lượng: 0.421 lb

SBM130BLU/00

Những nét chính

USB/thẻ MicroSD

Chỉ cần nạp USB hoặc thẻ MicroSD với nội dung mong muốn, cắm vào máy phát - và không bao giờ phải lo lắng về việc thiếu các lựa chọn giải trí.

Đài FM kỹ thuật số

Radio số, ngoài khả năng truyền tín hiệu FM tương tự, là một phương thức phát sóng vô tuyến mới qua hệ thống mạng thiết bị phát kỹ thuật số mặt đất. Thiết bị này mang đến cho người nghe nhiều lựa chọn hơn và thông tin được truyền phát với chất lượng âm thanh rõ ràng, không bị vỡ. Công nghệ cho phép thiết bị thu bắt được tín hiệu mạnh nhất có thể tìm thấy. Với các trạm phát kỹ thuật số, bạn sẽ không phải nhớ tần số nữa và thiết bị được dò sóng theo tên trạm phát, không phải dò đi dò lại.

3W RMS



Hệ thống này có tổng công suất đầu ra 3W RMS. RMS có nghĩa là Root Mean Square (Căn trung bình bình phương), là số đo điển hình của công suất âm thanh, hoặc chính xác hơn, là công suất điện được truyền từ bộ khuếch đại âm thanh sang loa, được đo bằng watt. Giá trị công suất điện được truyền sang loa và độ nhạy của loa định ra công suất âm thanh được tạo ra. Công suất điện càng cao, công suất âm thanh do loa phát ra càng tốt.

Công nghệ loa wOOx™

Công nghệ wOOx™ là một khái niệm loa mang tính cách mạng, cho phép bạn nghe và cảm nhận âm trầm vô cùng sâu lắng, âm áp hơn mọi hệ thống âm thanh khác. Bộ kích âm thanh loa đặc biệt hoạt động hài hòa với bộ phát âm trầm wOOx và khả năng điều chỉnh chính xác giữa bộ kích âm thanh chính và loa cao tần đảm bảo sự chuyển đổi mượt mà từ tần số trung bình thấp lên tần số cao. Hệ thống treo kép và kết cấu kẹp hoàn toàn đối xứng mang đến một nền tảng thấp và chính xác mà không bị méo có thể nhận thấy. Công nghệ wOOx tạo ra âm trầm vô cùng sâu lắng và đồng bằng cách sử dụng âm lượng đầy đủ của hộp loa để khuếch đại thực sự khả năng tác động của âm nhạc.



Ngày phát hành
2015-02-10

Phiên bản: 2.0.5

12 NC: 8670 000 95211
EAN: 06 92341 07179 83

© 2015 Tập đoàn Koninklijke Philips N.V.
Bản quyền đã được bảo hộ.

Các thông số có thể thay đổi mà không cần thông báo.
Các nhãn hiệu thuộc sở hữu của tập đoàn Koninklijke Philips N.V. hoặc của các chủ sở hữu tương ứng.

www.philips.com