

Philips  
便携式音箱

蓝色  
USB

SBM130BLU



## 您的多功能一体化便携式音箱

借助飞利浦多功能一体化便携式音箱，享受美妙动人的音乐。通过 USB/ MicroSD 卡 /Aux-in 连接播放您喜爱的音乐。采用 wOOx™ 技术的音箱外形小巧，内置可充电锂电池并且具有多种颜色可选。

### 易于使用

- 立体声耳机插孔带来更好的个人音乐享受
- 小巧便携
- 清晰明亮的 LED 显示屏
- 内置充电电池

### 欣赏来自多种来源的音乐

- 内置数字 FM 收音机
- 方便地从 USB/MicroSD 卡播放
- AUX-in 可轻松连接几乎任何电子设备

### 饱满清晰的音质

- 3W RMS 总输出功率
- wOOx™ 扬声器技术带来深沉浑厚的低音

**PHILIPS**

便携式音箱  
蓝色 USB

SBM130BLU/93

## 产品亮点

### USB/MicroSD 卡

只需在 USB 或 MicroSD 卡上加载所需的内容，然后插入播放器即可 - 再也不用担心没有可选的娱乐了。

### 数字调频收音机

数字收音机是 FM 模拟传输之外的又一种通过地面传输器网络进行广播的新的广播方式。这种广播方式让听众有更多选择并可获得更多信息，而且音质非常清晰。这种技术可使接收器锁定在其可获得的最强信号上。有了数字电台，听众无需记住电台频率，按照电台名称即可进行调频，因此，即使改变了位置也不需要再进行调频。

### AUX-in 插口，连接更轻松

AUX-in 可轻松连接几乎任何电子设备

### 3W RMS



此系统总输出功率为 3W RMS。RMS 即平均输出功率，它是音频功率的典型指标，或者换言之，从音频功放器传输到音响的电功率，衡量单位为瓦特。传输到音响的电功率及其敏感度决定了产生的声音功率。瓦数越高，扬声器发射的声能越好。

### wOOx™ 扬声器技术

wOOx™ 技术是一个革命性的扬声器概念，它使您可以欣赏到比任何其它音响系统更为饱满的、极为深沉的低音。特殊扬

声器与 wOOx 低音辐射器协调工作，主驱动器与高频单元之音精确调谐，确保从中低频到高频的平稳过渡。双延迟和全对称夹层结构产生精确的低音而无明显失真。wOOx 利用音箱全容量真实地放大音乐效果，产生异常深沉的动态低音。

### 小巧便携

### LED 屏幕

清晰明亮的 LED 显示屏

### 立体声耳机插孔

连接您自己的耳机，这款飞利浦设备可令您随时享受更具个人风格的聆听体验。将耳机连接到此设备，您可在非凡的音质中享受您喜爱的音乐，而又不打扰他人。

### 内置充电电池

内置充电电池



# 规格

## 连接

- AUX 输入
- USB 充电
- 耳机输出

## 调谐器 / 接收 / 发送

- 调谐波段: FM

## 便利性

- 显示屏类型: LED 屏幕

## 功率

- 电池类型: 内置锂电池
- 音乐播放时间: 6 小时

## 附件

- USB 磁吸式充电线: 用于充电
- 3.5 毫米音频线缆
- 3.5 毫米插孔天线

## 音频播放

- 播放媒体: USB 闪存盘, MicroSD 卡
- 回放模式: 快进和快退, 下一首 / 上一首曲目搜索
- 支持的音频格式: MP3

## 音响系统

- 波段: 20Hz-20kHz
- 总输出功率: 3 瓦 RMS (最大)
- 信噪比:  $\geq$  70dB
- THD:  $\leq$  1%
- 音效增强: wOOx 技术
- 音响功放器: AB 类数字功放器
- 输入灵敏度: 600 毫伏

## 左 / 右扬声器

- 驱动器功率范围: 0.5 瓦 x 1
- 扬声器驱动器: 1 x wOOx 驱动器, 2 x 1.5 英寸全频
- 波段: 100Hz-20kHz



发行日期 2024-03-26

版本: 1.0.6

EAN: 69 23410 71726 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是  
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

[www.philips.com](http://www.philips.com)