

# PHILIPS

Aparat pentru  
curățarea feței

VisaPure Essential

Tehnologie DualMotion

Curățare

2 capete periere pt curățare,  
husă

2 setări de intensitate



SC5275/10



## Ten curat, catifelat și radiant

Curățare de 10 ori mai bună \*

Philips VisaPure Essential aduce o nouă tehnologie de curățare a tenului, care îți va transforma rutina zilnică de îngrijire a tenului, fără niciun efort suplimentar. Un mod delicat de a-ți lăsa tenul curat, fin și radiant.

### Curățare profundă delicată

- Curățare de 10 ori mai bună pentru a dezvălui o piele curată și catifelată
- Combinație unică de acțiuni de rotație și vibrație
- Program (temporizator) de 1 minut pentru întreaga față.

### La fel de delicat precum mâinile tale

- Două setări de intensitate: Curățare blândă și Curățare profundă

### Ușor de folosit, potrivit rutinei tale de îngrijire a pielii

- Philips VisaPure Essential poate fi folosit la duș
- Suportul încarcă aparatul Philips VisaPure Essential atunci când este conectat
- Mărește absorbția produselor tale preferate de îngrijire a tenului
- Capetele sunt ușor de curățat cu apă caldă și săpun
- Perfect concepută pentru igienă optimă



asimpleswitch.com

# Repere

## Curățare de 10 ori mai bună




VisaPure Essential de la Philips aduce o nouă tehnologie care îți va transforma rutina zilnică de curățare, fără niciun efort suplimentar. Un mod delicat de a-ți lăsa tenul curat, fin și radiant.

## Tehnologie DualMotion



Peria se rotește și vibrează. Mișcarea pulsantă verticală îndepărtează delicat impuritățile, incluzând murdăria, celulele moarte și resturile de machiaj. Mișcarea de rotație elimină impuritățile, lăsând tenul mai curat în profunzime. Mișcările coordonate ale perilor vă oferă o experiență de curățare riguroasă și confortabilă.

## Temporizator inteligent zonă piele



Fața poate fi împărțită în mai multe zone. Temporizatorul inteligent te informează printr-o scurtă pauză când este momentul potrivit să treci la următoarea zonă a pielii. Aparatul se

oprește automat la sfârșitul programului pentru întreaga față. Programul de curățare durează 1 minut.

## 2 setări de intensitate



Cu fiecare cap de perie pe care îl folosești, poți alege două setări de intensitate în funcție de preferințe. Selectează Setarea 1 dacă îți dorești un tratament blând și ușor și Setarea 2 dacă preferi un tratament mai intens.

## Rezistentă la apă



Philips VisaPure Essential este rezistent la apă și poate fi utilizat cu ușurință la duș.

## Suport de încărcare utilizare 30 de minute



Suportul completează în mod elegant designul emblematic al Philips VisaPure Essential. Acesta susține peria, ocupând mai puțin spațiu și permițând aerului să usuce în mod natural peria utilizată. Atunci când este conectat, încarcă aparatul în 6 ore.

## Crește gradul de absorbție a cremelor

Curățarea cu VisaPure te ajută să îndepărtezi până și cele mai neînsemnate urme de machiaj, dar și celulele de piele moartă și lipsită de strălucire. Datorită efectului de curățare profundă, produsele tale preferate pentru îngrijirea pielii, cum ar fi cremele, serurile și esențele, sunt absorbite mai bine de piele.

## Capete ușor de curățat

Capetele sunt ușor de curățat. Trebuie doar să le cureți în chiuvetă cu apă caldă și săpun.

## Concepută pentru igienă optimă



Materialul extrem de fin al perilor tuturor capetelor de periere VisaPure este un nailon delicat, special ales. Astfel, capetele de periere sunt foarte ușor de curățat și menținut în stare ireproșabilă.



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

## Philips Green Logo

Produsele Philips Green pot reduce costurile, consumul de energie și emisiile de CO<sub>2</sub>. Cum? Acestea oferă o îmbunătățire semnificativă a mediului în unul sau mai multe domenii de interes Philips Green – eficiență energetică, ambalare, substanțe periculoase, greutate, reciclare și casare și fiabilitate pe viață.

# Specificații

## Avantaje

**Curățarea tenului:** De 10 ori mai eficient decât curățarea manuală\*

**Absorbție:** Îmbunătățește absorbția produsului de îngrijire a pielii

**Microcirculația:** Îmbunătățește microcirculația pentru un ten mai radiant

## Specificații tehnice

Rotire unidirecțională

DualMotion

## Ușor de utilizat

**Rezistentă la apă:** Poate fi utilizată la duș

**Indicatori LED:** Setare de intensitate, baterie descărcată

**Indicator baterie:** Pictograma indică durata de

viață a bateriei

**Cronometru:** Temporizator zonă piele pentru 3 zone

**2 setări de viteză:** Curățare delicată în profunzime

**Fără fir:** până la 30 de utilizări fără încărcare

**Suport:** Suport de încărcare și depozitare

**Mâner:** Design plat, ergonomic

## Zone de aplicare

**Față și gât:** Obraji, Piept, Bărbe, Frunte, Gât, Nas

## Articole incluse

Husă de călătorie

**Capete de periere:** Cap de perie pentru ten normal, Cap de perie pentru ten sensibil

**Instrucțiuni de utilizare:** Ghid de inițiere rapidă, Manual de utilizare

**Suport:** Suport de încărcare și depozitare

**Adaptor de curent electric:** Adaptor de 100 - 240 V

## Alimentare

**Durată de încărcare:** 6 ore

**Sistem de alimentare:** Baterie reîncărcabilă

**Durată de funcționare:** 30 de utilizări de 1 minut fiecare

**Tensiune:** 100-240 V

## Service

**Garanție:** Garanție 2 ani

