

PHILIPS

多功能洁肤仪

VisaPure Advanced

定制的 DualMotion 双重振旋科技

敏感、按摩和亮眸

3 个刷头、软袋、刷头底座

2 档强度设置



SC5363/10



焕发柔滑肌肤、再现活力新肌 非常适合敏感、易受刺激的皮肤

只需 3 个步骤即可在家中完成适合娇嫩肌肤需求的面部清洁和护理程序。轻柔清洗令肌肤柔软平整，令人放松的健康按摩让面部和眼部活力再现，呈现焕然一新的感觉。

专为敏感肌肤开发

- 与皮肤科专家合作开发
- 步骤 1：轻柔肌肤清洁
- 步骤 2：肌底焕活按摩
- 步骤 3：清新双眸

深层温和清洁

- 带 NFC 功能的智能敏感刷头
- 定制的 DualMotion 双重振旋科技和智能刷头识别
- 可以更好地吸收您喜爱的护肤品

焕发新生的按摩

- 感觉宛如手指每分钟轻柔按摩您的肌肤 750 次
- 与日式按摩专家合作开发

双眸提亮

- 每秒 120 次纳米微振的轻柔按摩程序
- 清晨，唤醒疲倦双眸



asimpleswitch.com

产品亮点

与皮肤科专家共同开发


在智能敏感洁肤刷的开发阶段，有亚洲及欧洲皮肤科专家倾力参与其中，以确保充分考虑敏感、易过敏皮肤的需求。

步骤 1: 轻柔肌肤清洁



VisaPure Advanced 附带敏感清洁刷，可以柔和清洁皮肤，令肌肤柔滑、有光泽。32000 根细致刷毛经过专门设计，可带来轻柔的洁肤体验。得益于洁肤刷中的 NFS 智能标签，可以对这款洁肤刷进行定制，使其具有较低级别的旋转、振动和持续时间，这非常适合脆弱娇嫩的皮肤。以适合肌肤的适当强度级别，享受符合您需求的定制刷头带来的诸多益处。

步骤 2: 肌底焕活按摩



肌底焕活按摩头可提供焕发新生的肌底按摩。因此，其可以放松小块面部肌肉，让您重焕活力。可以达到用手无法达到的按摩效果，感觉就像用手指轻拍 750 次，轻柔按摩您的肌肤。除了放松效果外，按摩对您的皮肤有各种各样的益处。其可以促进血液循环，将氧气和营养成分带给皮肤，为肌肤带来显著改善，使其呈现健康光泽。

步骤 3: 清新双眸



清新双眸的专用 DualMotion 程序可提供每秒 120 次纳米微振，轻柔按摩眼部周围，令眼睛焕发神采。它经过专门设计，可温柔呵护眼部周围的细嫩肌肤。“清新双眸”程序是时长为 20 秒的短程序，因此您可以在每天清晨用它快速地唤醒双眸！

智能敏感皮肤程序



智能敏感刷头随附 NFC 功能。得益于该功能，刷头具有敏感皮肤专用程序，将转速、振动和持续时间分别降低和减少 10%、25% 和 20%，为您提供更轻柔的按摩体验。U 型区和 T 型区专用清洁设置可确保敏感皮肤获得理想的清洁效果。效果：与用手清洁相比，清洁效果更佳，但一样柔和。以适合敏感、脆弱皮肤的强度级别，享受符合您需求的定制刷头带来的诸多益处。

定制的 DualMotion 双重振旋科技



VisaPure Advanced 配备了定制的 DualMotion 技术。VisaPure 附带的每个刷头将具有特定的旋转和振动级别。手柄和附件均配有创新的 NFC 功


能，可实现先进的智能刷头识别功能。这意味着刷头安装后，手柄便会立即将其识别出来。这样，您可以通过定制的 DualMotion 技术获得专用程序，享受不同的肌肤护理。

促进护肤品的吸收



用 VisaPure 清洁可以去除更多化妆品残留、死皮细胞和暗沉。得益于它带来的深层温和清洁，肌肤可以更好地吸收您喜爱的护肤霜和精华等护肤品。

放松肌肉



得益于按摩头优雅而实用的 5 个小球设计，宛如用手指每分钟轻柔按摩您的皮肤 750 次。肌底焕活按摩程序可持续按摩 3 分钟，您可以每周享受数次面部按摩。



asimpleswitch.com

飞利浦绿色标志

飞利浦绿色产品可以降低成本、节省能源和减少二氧化碳排放。如何做到？它们在一个或多个飞利浦绿色焦点领域 – 能效、包装、有害物质、重量、回收和处理，还有使用寿命可靠性做出了显著的环保改善。

规格

优点

清洁肌肤: 纤细刷毛配合具有较低级别旋转、振动和持续时间的定制敏感皮肤程序, 可更轻柔地呵护娇嫩肌肤

温和: 如双手般柔和清洁您的肌肤

吸收效果: 激发后续保养品吸收

焕发新生的按摩: 宛如手指在您的肌肤上每分钟按摩 750 次

微循环: 促进血液循环, 提升肌肤光泽

双眸提亮: 每秒 120 次纳米微振的轻柔按摩程序

适用部位

脸部和颈部: 脸颊, 胸部, 下巴, 额头, 颈部, 鼻子

技术规格

定制的 DualMotion 双重振荡科技

精美刷头底座

卫生存储和风干: 轻松存储和风干刷头

操作简易

防水设计: 可在淋浴时使用

电量不足指示: 图标表示电池寿命

易于融入您的日常肌肤护理中: 可与护肤品一起使用

易于清洁的刷头: 用水和肥皂清洗

LED 指示灯: 强度设定、电池电量不足

包含

刷头: 智能敏感洁肤刷

底座: 充电、存放二合一

刷头底座

旅行盒

电源适配器: 100 - 240 伏电源适配器

随附刷头: 双眸提亮, 焕发新生的按摩

功率

电压: 100-240 伏

充电装置: 可充电电池

充电时间: 6 小时

服务

保修: 2 年全球保修

