



DECT digitális bébiőr

- 100%-os személyes kapcsolat
- Éjszakai fény

SCD501/00

## A legmegbízhatóbb kapcsolat gyermekével

Nélkülözhetetlen kapcsolat kisbabájával

Az új DECT SCD501/00 babaőrzőnk teljes biztonságot nyújt, hiszen minden fontos funkciót biztosít, ami egy babaőrzőtől elvárható: a legmegbízhatóbb csatlakozás, kristálytisztá hang és megnyugtató éjszakai fény Önnek és gyermekének.

### Előnyök

#### Megbízható technológia

- DECT technológia, interferencia mentesség és 100%-os adatvédelem
- Tökéletesen tiszta hang a DECT-technológiának köszönhetően

#### Folyamatos nyugalmat és biztonságos kapcsolatot biztosít

- Energiatakarékos Smart ECO üzemmód
- Mindig tisztában lehet azzal, hogy a figyelőegység hatótávolságon belül van-e, vagy hogy csatlakoztatva van-e
- A hangszintjelző fények jelzik, ha a gyermek hangot ad ki

#### A rugalmasság szabadsága

- Akár 300 méteres hatótávolság\*
- A szülői egység hálózatról és akkumulátorról is üzemeltethető
- Rendkívül hosszú működési idő: akár 24 óra

#### Vigasztaló és megnyugtató a baba számára

- Megnyugtató éjszakai fény

### Szolgáltatások

#### A DECT nulla interferenciát garantál

A DECT technológia garantálja a más jeleket sugárzó eszközök (például más babaőrzők, vezeték nélküli telefonok, mobiltelefonok) keltette interferenciától

mentes működést. Ez biztonságos és személyes kapcsolatot tesz lehetővé, így biztos lehet benne, hogy Ön az egyetlen, aki hallja kisbabáját.

**PHILIPS**

### Tökéletesen tiszta hang


Minden apró kacagást, gögicsélést, vagy csuklást tökéletesen tisztán hallhat. A DECT-technológia (Digital Enhanced Cordless Telecommunication – Digitálisan Továbbfejlesztett Vezeték nélküli Telekommunikáció) kiváló minőségű, kristálytiszta hangot biztosít, így kisbabáját mindig hallhatja.

### Smart ECO üzemmód



Az egyedülálló Smart ECO üzemmód automatikusan minimálisra csökkenti az átviteli teljesítményt, és növeli az akkumulátor élettartamát. Minél közelebb van a kisbabához, annál kisebb teljesítményre van szükség a tökéletes kapcsolathoz (az Egyesült Államokban és Kanadában nem kapható).

### Mindig kapcsolatban



A szülői egység jelez, ha a figyelőegység hatótávolságon kívül van, vagy ha alacsony a töltöttség, ezáltal mindig kapcsolatban lehet gyermekével.

### 5 db hangra aktiválódó LED-lámpa



A jelzőfényekről még kikapcsolt hangerőnél is leolvasható a gyerekszoba zajszintje.

### 300m-es hatótávolság



Beltéri hatótávolság: akár 50 méter\*, kültéri hatótávolság: akár 300 méter\*.

### Hálózatról és akkumulátorról is üzemeltethető



A szülői egység tökéletesen működik hálózatról. A mobilitás növelése érdekében behelyezhet akkumulátorokat is, így vezeték nélkül használhatja a szülői egységet. Helyezzen be két 1,5 V-os R6 AA alkáli elemet vagy két 1,2 V-os R6 AA tölthető elemet.

### Működési idő: akár 24 óra



A kis méretű szülői egység akár 24 órányi vezeték nélküli megfigyelési időt biztosít. Azonban ez az elem típusától és a szülői egység használatának gyakoriságától és hosszától függ.

### Megnyugtató éjszakai fény

Előfordul, hogy a lefektetett kisbaba sokáig nem nyugszik meg. A békés, meleg éjszakai fény segítségével elősegítheti a baba megnyugtatót és az elalvást.

## termékjellemzők

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy ez egy értékesítés előtti szórólap, melynek tartalma jelenlegi legjobb tudásunkat tükrözi a fent említett országra vonatkozóan. A szórólap tartalma előzetes értesítés nélkül megváltozhat. A Philips nem vállal felelősséget a szórólap tartalmáért.

### Jellemzők

DECT technológia	Igen
Energiatakarékos Smart ECO üzemmód	Igen
Csatlakoztatott és hatótávolságon belüli állapot kijelzése	Igen
Hangra aktiválódó fények	5 LED-izzó
Hangerőszabályzó és hangra aktiválódás	Igen
Megnyugtató éjszakai fény	Igen
Beltéri hatótávolság akár:	50 m
Kültéri hatótávolság akár:	300 méter

### Energiellátás

Akkumulátoros működtetés üzemi ideje (óránként megadva)	24 óra
---	--------

Tápellátás	120 V (USA) 220–240 V
------------	--------------------------

### Hangolóegység/Vétel/Adás

Frekvenciasáv	DECT
Automatikus csatornaválasztás	Igen
Csatornák száma	120

### Kényelem

Alacsony akkumulátor töltöttség jelzőfény	Igen
Hangerőszabályzás	Igen
Automatikus figyelmeztetés a vételkörzeten kívül	Igen
Hangszintjelző fények	Igen

### Műszaki adatok

Üzemi hőmérséklet-tartomány (°C)	10–40 °C
----------------------------------	----------

Tárolási hőmérséklet-tartomány 10 - 40 °C

#### Logisztikai adatok

Csomagolás méretei (szélesség x magasság x mélység) 220 x 156 x 56 mm

#### Fejlődési szakaszok

Szakaszok Terhesség 0–6 hó

#### Tartozékok

Gyors üzembe helyezési útmutató Igen  
Felhasználói kézikönyv Igen

#### Méret csomagolással együtt

Magasság 15,60 cm

Szélesség 22,00 cm  
Mélység 5,70 cm  
Nettó tömeg 0,33 kg  
Bruttó tömeg 0,44 kg  
EAN 08710103657699  
Mellékelt termékek száma 1  
Szarmazási hely CN  
Harmonizált rendszerkód 851769

#### Külső kartondoboz

Hosszúság 30,10 cm  
Szélesség 23,50 cm  
Magasság 18,30 cm  
Bruttó tömeg 2,48 kg  
EAN 18710103657696  
Fogyasztói csomagolások száma 5

\* A babaőrző működési tartománya a környezettől és az interferenciát okozó tényezőktől függően változik.

\* Ez a babaőrző nem tölthető.



az adatok változhatnak  
2019, Április 26

Version: 9.0.1  
EAN: 08710103657699

© 2019 Koninklijke Philips N.V.  
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti.

[www.philips.com](http://www.philips.com)