

# PHILIPS

## AVENT

DECT-babyfoon

100% privéverbinding

Nachtlampje

SCD502/00



## De betrouwbaarste verbinding met je baby

### De essentiële verbinding met je baby

Onze DECT-babyfoon geeft je volledige gemoedsrust. Alle essentiële functies van een babyfoon zijn aanwezig. Dit model heeft de betrouwbaarste verbinding, met glashelder geluid en een geruststellend nachtlampje, voor jou en je baby.

#### Betrouwbare technologie

- DECT-technologie voor een gegarandeerd 100% storingvrije privéverbinding
- Perfect helder geluid dankzij DECT-technologie

#### Continue geruststelling en veilige verbinding

- Energiebesparende slimme ECO-modus
- Altijd op de hoogte wanneer de monitor binnen bereik en aangesloten is
- Geluidsniveaulampjes geven aan of je baby geluid maakt

#### Vrijheid en flexibiliteit

- Bereik tot 300 meter\*
- Geweldige gebruiksduur tot 24 uur
- De ouderunit werkt op netstroom en batterijen

#### Troostend en geruststellend voor je baby

- Geruststellend nachtlampje

# Kenmerken

## Gegarandeerd storingsvrij dankzij DECT



Dankzij de DECT-technologie ben je er zeker van dat andere zendapparaten, zoals andere babyfoons en draadloze en mobiele telefoons, geen storing veroorzaken. Gegevenscodering zorgt voor een veilige privéverbinding, zodat alleen jij je baby kunt horen.

## Perfect helder geluid



Ieder lachje, murmetje en hikje klinkt bijzonder duidelijk. De DECT-technologie (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) zorgt voor kristalhelder geluid van hoge kwaliteit, zodat je je baby altijd kunt horen.


## Slimme ECO-modus



De unieke slimme ECO-modus minimaliseert automatisch het zendvermogen en vergroot de batterijlevensduur. Hoe dichter je bij je baby


bent, des te minder vermogen er nodig is voor een perfecte verbinding (niet verkrijgbaar in de VS en Canada).

## Altijd bereikbaar



De ouderunit waarschuwt je als je monitor buiten bereik is of wanneer de batterij bijna leeg is en helpt je ervoor te zorgen dat je altijd verbonden bent met je baby.

## 5 LED-lampjes met geluidsactivering




De lampjes gaan branden om aan te geven hoe hard het geluid in de babykamer is, zelfs als het geluid van de ouderunit is gedempt.

## Bereik 300 meter



Bereik binnen tot 50 meter\*, buiten tot 300 meter\*.

## Werkt op batterij en netspanning



De ouderunit werkt prima op netstroom. Voor extra vrijheid kun je ook batterijen plaatsen voor snoerloos gebruik van de ouderunit. Plaats twee niet-oplaadbare 1,5 V R6 AA-alkalinebatterijen of twee oplaadbare 1,2 V R6 AA-batterijen.

## Gebruiksduur tot 24 uur



Met de kleine ouderunit kun je je baby tot wel 24 uur draadloos in en om het huis horen voordat je de unit opnieuw moet opladen. Dit is echter afhankelijk van het type batterijen dat je gebruikt en hoe vaak en hoe lang je de ouderunit op batterijen gebruikt.

## Geruststellend nachtlampje

Je baby kan nog onrustig zijn als je hem net naar bed hebt gebracht. Kalmeer je baby met de warme, rustgevende gloed van het nachtlampje.

# Specificaties

## Kenmerken

DECT-technologie  
Energiebesparende slimme ECO-modus  
Indicatie voor verbinding en binnen bereik  
Lampjes met geluidsactivering: 5 LED-lampen  
Volumeregeling en activering bij geluid  
Geruststellende nachtlamp  
Bereik binnenshuis tot: 50 m  
Bereik buitenshuis tot: 300 meter

## Vermogen

Gebruikstijd in uren van accu: 24 uur  
Stroomvoorziening: 120 V (VS), 220 - 240 V

## Tuner/ontvangst/transmissie

Frequentieband: DECT  
Automatische kanaalselectie  
Aantal kanalen: 120

## Comfort

Batterij bijna leeg-indicatie  
Volumeregeling  
Automatische 'buiten bereik'-waarschuwing  
Geluidsniveaulampjes

## Technische specificaties

Bereik gebruikstemperatuur in °C: 10 - 40 °C  
Bereik opslagtemperatuur: 10 - 40 °C

## Logistieke gegevens

Afmetingen F-doos (b x h x d): 220 x 156 x 56 millimeter

## Accessoires

Snelstartgids  
Gebruiksaanwijzing

