

PHILIPS

AVENT

Intercomunicador
DECT para bebés

Ligação 100% privada

Luz de presença

SCD502/26



A ligação mais fiável ao seu bebé

A ligação essencial ao seu bebé

O intercomunicador para bebé DECT proporciona uma tranquilidade total visto que inclui todas as funções essenciais de um intercomunicador para bebé. A ligação mais fiável com um som absolutamente nítido e uma luz noturna reconfortante para si e para o seu bebé.

Tecnologia fiável

- Tecnologia DECT garante zero interferências e 100% de privacidade
- Som totalmente nítido graças à tecnologia DECT

Tranquilidade constante e ligação segura

- Modo de poupança de energia ECO inteligente
- Saiba sempre quando o seu intercomunicador está dentro do alcance e ligado
- Luzes do nível de som indicam se o seu bebé está a fazer barulho

Liberdade e flexibilidade

- Alcance até 300 metros*
- Tempo de funcionamento superior até 24 horas
- A unidade dos pais funciona com ligação à corrente elétrica e a pilhas

Reconfortar e acalmar o seu bebé

- Luz de presença reconfortante

Destaques

Interferência zero com DECT



A tecnologia DECT garante zero interferências de qualquer outro aparelho transmissor, como outros intercomunicadores para bebê, telefones sem fios e telemóveis. A encriptação de dados proporciona uma ligação segura e privada, para ter a certeza de que é a única pessoa que pode ouvir o seu bebê.

Som totalmente nítido



Ouçá cada riso, cada palrar e cada soluço com uma nitidez perfeita. A tecnologia DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications - telecomunicações sem fios com otimização digital) proporciona um som cristalino de alta qualidade para que possa ouvir o seu bebê a qualquer altura.


Modo ECO inteligente



O modo ECO inteligente exclusivo reduz automaticamente a sua potência de transmissão e aumenta a duração da carga.


Quanto mais próximo estiver do seu bebê, menos potência é necessária para uma ligação perfeita (indisponível nos Estados Unidos e no Canadá).

Sempre ligado



A unidade dos pais alertá-lo-á quando o seu intercomunicador estiver fora do alcance ou quando a carga estiver fraca, ajudando-o a certificar-se de que está sempre ligado ao seu bebê.

5 luzes LED ativadas pelo som




As luzes ativam-se para indicar o nível de som no quarto do seu bebê, mesmo se o som da unidade dos pais estiver cortado.

Alcance de 300 m



Alcance no interior até 50 metros*, alcance no exterior até 300 metros*.

Alimentado a pilhas ou ligado à corrente elétrica



A unidade dos pais funciona perfeitamente se ligada à corrente elétrica. Para uma mobilidade extra, pode colocar pilhas para permitir uma utilização sem fios da unidade dos pais. Pode colocar duas pilhas alcalinas não recarregáveis AA R6 de 1,5 V ou duas pilhas recarregáveis AA R6 de 1,2 V.

Tempo de funcionamento até 24 horas



A unidade dos pais pequena e sem fios permite-lhe deslocar-se livremente e tem uma autonomia até 24 horas antes de precisar de ser carregada novamente. No entanto, isto depende do tipo de pilhas utilizado, da frequência com que utiliza a unidade dos pais e da duração dessa utilização.

Luz de presença reconfortante

O seu bebê pode ainda estar um pouco inquieto quando o deitar. Ajude-o a acalmar-se e a adormecer com o brilho suave e tranquilo da luz de presença.

Especificações

Características

Tecnologia DECT

Modo de poupança de energia ECO inteligente

Ligado e com indicação "dentro de alcance"

Luzes de ativação por som: 5 luzes LED

Controlo do volume e ativação por som

Luz de presença reconfortante

Alcance no interior até: 50 m

Alcance no exterior até: 300 metros

Potência

Tempo de funcionamento a bateria em horas:

24 horas

Fonte de alimentação: 120 V (E.U.A.), 220 - 240 V

Sintonizador/recepção/transmissão

Banda de frequência: DECT

Seleção automática de canais

Número de canais: 120

Funcionalidades

Indicação de bateria fraca

Controlo do volume

Aviso automático de fora de alcance

Luzes do nível sonoro

Especificações técnicas

Intervalo da temperatura de funcionamento

em °C: 10 a 40 °C

Limites de temperatura arrumado: 10 - 40 °C

Dados logísticos

Dimensões da caixa-F (L x A x P):

220 x 156 x 56 mm

Acessórios

Manual de início rápido

Manual do utilizador

