

# PHILIPS

## AVENT

Цифровая радионяня

абсолютно конфиденциальное  
соединение

Ночник

SCD502/26



## Самая надежная забота о вашем малыше

### Необходимая каждой маме связь с малышом

Радионяня DECT — это гарантия вашего спокойствия. Все необходимые функции, самое надежное соединение и кристально чистый звук, а также успокаивающий свет ночника для вас и вашего малыша.

#### Надежная технология

- Технология DECT гарантирует отсутствие помех и 100 % конфиденциальность
- Кристально чистое звучание благодаря технологии DECT

#### Надежное соединение для вашего спокойствия

- Энергосберегающий режим Smart ECO
- Информация о подключении и рабочем диапазоне
- Световые индикаторы уровня звука оповещают о появлении шума в комнате малыша

#### Широкие возможности

- Рабочий диапазон до 300 метров\*
- Увеличенное время работы: до 24 часов
- Родительский блок поддерживает работу от электросети и батарей

#### Помогает успокоить малыша

- Успокаивающий свет ночника

# Особенности

## Прием без помех с DECT

Технология DECT гарантирует отсутствие помех от любых других передающих устройств, например, других радионянь, беспроводных и сотовых телефонов. Шифрование данных предоставляет защищенное и конфиденциальное соединение, поэтому вы будете единственным, кто будет слышать ребенка.

## Кристально чистое звучание


Вы услышите даже тихий смех, малейший шорох и звук икоты с идеальной четкостью. Цифровая технология DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) обеспечивает кристально чистый звук высокого качества, чтобы вы могли всегда слышать малыша.

## Режим Smart ECO




Уникальный режим Smart ECO автоматически снижает мощность передачи и продлевает срок службы батареи. Чем ближе устройство расположено к ребенку, тем меньше энергии тратится на обеспечение надежного соединения (недоступно для США и Канады).

## Всегда на связи



Если радионяня находится за пределами рабочего диапазона или разряжена, родительский блок оповестит вас об этом, чтобы вы всегда находились на связи с малышом.

## 5 светодиодных индикаторов уровня звука




Индикаторы включаются и показывают уровень громкости звука в детской комнате, даже если на родительском блоке звук отключен.

## Рабочий диапазон — 300 метров



Рабочий диапазон в помещении — до 50 метров\*, вне помещения — до 300 метров\*.

## Работа от электросети и батарей



Родительский блок идеально работает при подключении к электросети. Для дополнительной свободы передвижения можно также установить элементы питания для беспроводного использования родительского блока. Можно использовать две обычных щелочных батареи R6 1,5 В типа AA или два аккумулятора R6 1,2 В типа AA.

## Время работы: до 24 часов



Компактный родительский блок с беспроводной связью, не требующий подзарядки в течение 24 часов, обеспечивает свободу перемещения. Время работы зависит от типа батарей, а также частоты и продолжительности использования родительского блока с элементами питания.

## Успокаивающий свет ночника

Если малыш не может успокоиться перед сном, включите ночник, и приглушенный свет поможет ребенку заснуть быстрее.

# Характеристики

## Особенности

Технология DECT: Да

Энергосберегающий режим Smart ECO: Да

Индикация соединения и рабочего диапазона: Да

Световая индикация звука: 5 светодиодных индикаторов

Регулировка громкости, индикация звука: Да

Успокаивающий свет ночника: Да

Рабочий диапазон в помещении:

50 м

Рабочий диапазон вне помещения: 300 метров

## Питание

Время автономной работы: 24 часа

Питание: 120 В (США), 220 - 240 В

## Тюнер/прием/передача

Диапазон частот: DECT

Автоматический выбор канала: Да

Количество каналов: 120

## Комфорт

Индикация низкого уровня заряда аккумулятора:

Да

Регулировка громкости: Да

Автоматическое предупреждение выхода из

диапазона:

Да

Индикаторы громкости: Да

## Технические характеристики

Диапазон рабочих температур (°C): 10—40 °C

Диапазон температур для хранения: 10 - 40 °C

## Логистические данные

Размеры F-бокс (В x Ш x Г):

220 x 156 x 56 миллиметра

## Аксессуары

Краткое руководство пользователя: Да

Инструкция по эксплуатации: Да

