



Philips Avent

Förbättrad ljudkvalitet*

330 m utomhus, 50 m inomhus
räckvidd
Svarsfunktion, nattlampa och
vaggvisor

SCD506



Vår mest omtyckta babyvakt har blivit ännu bättre!

Känn dig helt trygg när ditt barn sover

Våra mest omtyckta babyvakt, storsäljaren SCD505, har fått sin lite snyggare efterträdare. SCD505 är testvinnare i flera Nordiska länder - Bäst i test vid svenska Råd och Rön 2012, danska Taenk 2012 samt finska Testivoittajataja Kuluttajalehti 5, 2012. Efterträdaren SCD506 har fortfarande en lika förstklassig räckvidd – 330 m utomhus och 50 m inomhus - den är fortfarande lika lätt att installera och använda. Trots att SCD505 fick högsta betyg på ljudkvalitén kunde vi inte låta bli att göra ljudet ännu bättre. Med Avent Dect babyvakt blir både du och ditt barn lugna och trygga!

Pålitlig teknik

- DECT-teknologi för garanterat störningsfri och 100 % privat användning
- Perfekt klart ljud tack vare DECT-teknologi

Stabil trygghet och säker anslutning

- Lampor på föräldraenheten visar ljudnivån vid ditt barn
- Babyvakten visar alltid status på anslutningen
- Energibesparande smart ekoläge

Frihet och flexibilitet

- Räckvidd på upp till 330 meter*
- Föräldraenheten fungerar både med batterier och vanlig ström
- Sladdlös användning i upp till 24 timmar

PHILIPS
AVENT

Funktioner

Störningsfritt med DECT


DECT-teknologi garanterar att det inte förekommer störningar från exempelvis andra babyvakter eller mobiltelefoner.

Datakryptering ger säker och privat anslutning, så att du kan vara säker på att du är den enda som kan höra ditt barn.

Perfekt klart ljud


Hör minsta fniss, joller eller hickning med perfekt ljudskärpa. DECT-teknologin (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) i Avents babyvakter ger kristallklart ljud av hög kvalitet, så att du kan vara säker på att alltid höra ditt barn helt perfekt.

5 ljudaktiverade LED-lampor



När det låter i barnets rum visar lampor på föräldraenheten ljudnivån. När ljudnivån stiger tänds fler lampor. Funktionen gör det möjligt att se om något händer i barnets rum även när föräldraenheten är inställd på ljudlös. I ett test anordnat av Smartson blev denna babyvakt rekommenderad av hela 100 % av föräldrarna!

Alltid ansluten



En lampa på babyvaktens föräldraenhet lyser rött när barnenheten är utom räckvidd eller

när batteriet är svagt, vilket försäkrar dig om att du tydligt ser när anslutningen inte fungerar och kan åtgärda det direkt.

330 m räckvidd



Inomhusräckvidd upp till 50 meter*
Utomhusräckvidd upp till 330 meter*.

Laddningsbar föräldraenhet

Använd batterier i föräldraenheten om du vill använda den helt utan sladd (alkaliska 1,5 V R6 AA icke-laddningsbara batterier eller laddningsbara 1,2 V R6 AA-batterier).

Drifttid upp till 24 timmar



Men batterier kan du använda föräldraenheten utan sladd i upp till 24 timmar, innan batterierna behöver bytas. Antal timmar kan variera något beroende på typen av batteri.

Lugnande och tröstande

Många barn har svårt att somna på kvällarna. För att underlätta insomningsprocessen för ditt barn har DECT babyvakt en behaglig nattlampa samt lugnande vaggvisor. Det mjuka skenet från nattlampan tillsammans med vaggvisorna gör det lättare för barnet att komma till ro och somna.

Svarsfunktion



Ibland behöver ditt barn bara få höra det lugnande ljudet av din röst. Med den här funktionen kan du prata med ditt barn, oavsett var du befinner dig i hemmet. Svartsfunktionen i DECT babyvakter gör att du kan lugna ditt barn om det vaknar även om du är i ett annat rum.

Smart ekoläge



Smart Eco-funktion som sparar på både din elräkning och miljön. Eco-läget reducerar automatiskt den ström som krävs, vilket sparar på el. Ju närmare föräldraenheten är till barnenheten, desto mindre ström används.

DECT-babyvakt

Förbättrad ljudkvalitet* 330 m utomhus, 50 m inomhus räckvidd, Svarsfunktion, nattlampa och vaggvisor

SCD506/01

Specifikationer

Effekt

- Drifttid med batteri i timmar: 24 timmar
- Strömförsörjning: 120 V (USA), 220–240 V

Mottagare/mottagning/sändning

- Automatiskt kanalval
- Frekvensband: DECT
- Antal kanaler: 120

Tillbehör

- Batterier
- Nätagapter
- Snabbstartguide
- Användarhandbok
- Halsrem
- Laddningsenhet för föräldraenhet: Nej

Bekvämlighet

- Indikator för låg batterinivå
- Volymkontroll
- Automatisk varning om utom räckvidd
- Ljudnivålampor

- Indikering vid batteriladdning
- Känslighetskontroll

Tekniska specifikationer

- Drifttemperaturintervall i °C: 10–40 °C
- Förvaringstemperatur: 10 - 40 °C

Logistisk information

- F-låda, mått (B x H x D): 220 x 156 x 94 mm

Funktioner

- DECT-teknik
- Energibesparande ekoläge
- Ljudaktiveringslampor: 5 LED-lampor
- Behaglig nattlampa
- Vaggvisor
- Volymkontroll och ljudaktivering
- Räckvidd inomhus upp till: 50 m
- Utomhusräckvidd på upp till: 330 meter
- Svarsfunktion

Utvecklingsstadier

- Stadier: Gravitet, 0–6 månader



Publiceringsdatum
2018-01-25

Version: 5.0.2

EAN: 08 71010 37443 99

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com

* Förbättrad ljudkvalitet jämfört med våra DECT-babyvakter SCD505
* Babyvaktens räckvidd varierar beroende på omgivningen och faktorer som orsakar störning.